

Collier d'arbre Pour montage des roulements

Type de serrage




Caractéristiques : moins de détériorations d'arbre du fait du serrage que pour le type à vis de serrage (P.275).

Type à serrage




Type	Matériau	Traitement de surface	Accessoire
Épaulement court	Épaulement long		
SCSBN	SCSLS	EN 1.1191	Revêtement oxydé noir
PSCSBN	PSCSLS	Équiv.	Placage autocatalytique au nickel
SSCSBN	SSCSLS	EN 1.4301 Équiv.	-
SCSNAW	SCSLAW	Alliage d'aluminium série 2000	Anodisé clair
SCSNAB	SCSLAB	-	Anodisé noir

Des marques d'ébavurage peuvent subsister autour de la fente.



Référence pièce		Sélection de Ds	Roulement utilisable (D.E.)	B	B1	D1	M (normal)	b	d	R	W	X	Y	Z	Prix unitaire									
Type	D														SCSBN SCSLs	PSCSBN PSCSLs	SSCSBN SSCSLs	SCSNAW SCSLAW	SCSNAB SCSLAB					
(Épaulement court)	3	5	673ZZ (6), 683ZZ (8)	9	12	16	M3	8	3.4	3	1	4.5	2.2	3~5		-	-	-	-					
		6	693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)													-	-	-	-					
		8	633ZZ (13)													-	-	-	-					
	4	6	674ZZ (7), 684ZZ (9)			18						5	3	3.5~6	-	-	-	-	-					
		7	694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)												-	-	-	-	-					
	5	7	675ZZ (7)			20						5.5	4	5~6.5	-	-	-	-	-					
		8	685Z (11), 695Z (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)												-	-	-	-	-					
	6	8	676ZZ (10), 686ZZ (13)			20						6	4	6~6.5	-	-	-	-	-					
		*9	696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)												-	-	-	-	-					
	8	12	636ZZ (22)			25						7	5	7~9	-	-	-	-	-					
11		678ZZ (12), 688ZZ (16)	-	-	-										-	-								
(Épaulement long)	10	*12	698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)	11.5	14	30	M4	10	4.5	3.75	1.5	9	5	10		-	-	-	-					
		14	638ZZ (28)												-	-	-	-	-					
		12	6700ZZ (15)												-	-	-	-	-					
	12	*13	6800ZZ (19)			34						10	6	12	-	-	-	-	-					
		*14	6900ZZ (22), 6000ZZ (26)												-	-	-	-	-					
	15	16	6200ZZ (30), 6300ZZ (35)			40						11.5	6	12	-	-	-	-	-					
		14	6701ZZ (18)												-	-	-	-	-					
	17	*15	6801ZZ (21)			40						14	7	14	-	-	-	-	-					
		*16	6901ZZ (24), 6001ZZ (28)												-	-	-	-	-					
	20	*18	6201ZZ (32), 6301ZZ (37)			45						17	10	17	-	-	-	-	-					
17		6702ZZ (21)	-	-	-										-	-								
(Les colliers en aluminium sont uniquement disponibles pour les dimensions Ds signalées par *)	25	*18	6802ZZ (24), 6902ZZ (28)	14	17	40	M5	12	5.5	4.5	2	14	7	14		-	-	-	-					
		*19	6002ZZ (32)												-	-	-	-	-					
		*21	6202ZZ (35), 6302ZZ (42)												-	-	-	-	-					
	30	20	6803ZZ (26)			55						20	18	20	-	-	-	-	-					
		*21	6903ZZ (30), 6003ZZ (35)												-	-	-	-	-					
	35	*23	6203ZZ (40), 6303ZZ (47)			60						23	12	21	-	-	-	-	-					
		23	6704ZZ (27), 6804ZZ (32)												-	-	-	-	-					
	40	*24	6904ZZ (37)			70						26	13	23	-	-	-	-	-					
		*27	6004ZZ (42), 6204ZZ (47)												-	-	-	-	-					
	50	28	6304ZZ (52)			85						32	16	28	-	-	-	-	-					
28		6805ZZ (37)	-	-	-										-	-								
(Les colliers en aluminium sont uniquement disponibles pour les dimensions Ds signalées par *)	50	*29	6905ZZ (42)	22.5	26	60	M6	20	11	9	3	32	16	28		-	-	-	-					
		*31	6005ZZ (47)												-	-	-	-	-					
		*32	6205ZZ (52)												-	-	-	-	-					
	55	33	6305ZZ (62)			70						26	13	23	-	-	-	-	-					
		33	6806ZZ (42)												-	-	-	-	-					
	57	35	6906ZZ (47)			85						32	16	28	-	-	-	-	-					
		*38	6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)												-	-	-	-	-					
	57	38	6807ZZ (47)			90						32	16	28	-	-	-	-	-					
		41	6907ZZ (55)												-	-	-	-	-					
	57	*43	6007ZZ (62), 6207ZZ (72)			90						32	16	28	-	-	-	-	-					
45		6307ZZ (80)	-	-	-										-	-								
57	43	6808ZZ (52)	90						32	16	28	-	-	-	-	-								
	45	6908ZZ (62)										-	-	-	-	-								
57	*48	6008ZZ (68), 6208ZZ (80)	90						32	16	28	-	-	-	-	-								
	50	6308ZZ (90)										-	-	-	-	-								
57	55	6910ZZ (72)	90						32	16	28	-	-	-	-	-								
	57	6010ZZ (80)										-	-	-	-	-								

Les prix entre () concernent uniquement le type à épaulement long.



Collier d'arbre Pour montage des roulements (conception compacte)

Compact, à serrage




Caractéristiques : réduction jusqu'à 32% de la largeur (dimension B) et 14% du D.E. (dimension D1) par rapport au type à serrage (P.277).

Compacts, à serrage



Type	Matériau	Traitement de surface	Accessoire
Épaulement court	Épaulement long		
SCBNJ	SCLSJ	EN 1.1191	Revêtement oxydé noir
PSCBNJ	PSCLSJ	Équiv.	Placage autocatalytique au nickel
SSCBNJ	SSCLSJ	EN 1.4301 Équiv.	-

Des marques d'ébavurage peuvent subsister autour de la fente.



Référence pièce		Sélec- tion de Ds	Roulement utilisable (D.E.)	B	B1	D1	M (normal)	b	d	R	W	X	Y	Z	Prix unitaire					
Type	D														SCBNJ SCLSJ	PSCBNJ PSCLSJ	SSCBNJ SSCLSJ			
(Épaulement court) SCBNJ PSCBNJ SSCBNJ	8	*11	678ZZ (12), 688ZZ (16)	9		22						7		7						
		12	698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)																	
	10	13	6800ZZ (19)									8	4							
		14	6900ZZ (22), 6000ZZ (26)																	
		16	6200ZZ (30), 6300ZZ (35)																	
	12	15	6801ZZ (21)											9						
		16	6901ZZ (24), 6001ZZ (28)																	
		18	6201ZZ (32), 6301ZZ (37)																	
	15	18	6802ZZ (24), 6902ZZ (28)	9.5			M3	8	3.5	3				3						
		19	6002ZZ (32)																	
		21	6202ZZ (35), 6302ZZ (42)																	
	17	21	6903ZZ (30), 6003ZZ (35)												11					
		23	6203ZZ (40), 6303ZZ (47)																	
	(Épaulement long) SCLSJ PSCLSJ SSCLSJ	20	23	6704ZZ (27), 6804ZZ (32)											11.5	4	12			
			24	6904ZZ (37)																
			27	6004ZZ (42), 6204ZZ (47)																
	25		28	6805ZZ (37)	11.5	15	42	M4	10	4.5	3.75				13		13			
			29	6905ZZ (42)																
			31	6005ZZ (47)																
			32	6205ZZ (52)																
30		*35	6906ZZ (47)											20		20				
		38	6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)																	
35		41	6907ZZ (55)	14	18	55	M5	12	5.5	4.5				22.5	6	21				
		43	6007ZZ (62), 6207ZZ (72)																	
40		45	6908ZZ (62)												25		23			
		48	6008ZZ (68), 6208ZZ (80)																	