




Sondes de contact, réceptacles

Série avec pas de montage minimum de 0.5mm/0.6mm/0.8mm/0.9mm/1.0mm



■ **Caractéristiques** : l'usinage du D.I. de la butée du réceptacle est légèrement inférieur pour empêcher la sonde de chuter.





• **Formes d'embout NP26**





• **Formes d'embout NP31, NP31HD** * Les formes d'embout D, E et J ne sont pas disponibles pour NP31HD.




• **Formes d'embout NP38**



• **Formes d'embout NP20** * Pour les formes de pointe C, J et N, le plongeur est EN CW101C équiv.



• **Formes d'embout NP58**



Sondes de contact						Réceptacles			
Référence pièce	Pas de montage (min.)	Pleine course	Pression du ressort Original	Courant admissible	Résistance	Cycle de remplissage (référence)	Prix unitaire (1 à 99 pièces)	Remise sur volume 70-99	Remise sur volume 100-500
NP26	0.5mm	2.0mm	3gf	16gf	250mΩ	10,000 fois			
NP31	0.6mm	2.0mm	2gf	22gf	1A	180mΩ	30,000 fois		
NP31HD	0.6mm	2.0mm	6gf	23gf	1A	180mΩ	30,000 fois		
NP38	0.8mm	2.0mm	15gf	35gf	1A	180mΩ	30,000 fois		
NP20	0.9mm	2.0mm (3.0mm)	20gf	50gf	1A	100mΩ	30,000 fois		
NP58	1.00mm	2.0mm	25gf	50gf	1A	100mΩ	50,000 fois		

* La pleine course entre () s'applique aux formes de pointe C, J et N. Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Réceptacles avec fil de sortie						Réceptacles					
Référence pièce	Sélection de la couleur de câble	Longueur du fil de sortie (mm)	Fil de sortie	Fil	Tension de fonctionnement maximale	Réceptacles utilisés	Longueur du fil de sortie 400mm	Longueur du fil de sortie 1000mm	Prix unitaire (1 à 99 pièces)	Remise sur volume 70-99	Remise sur volume 100-500
NRB26	W R BL (blanc) (rouge) (bleu)	400 1000	00.3	00.05x7 pièces	250V	NR26	560	550	540		
NRB31			00.4	00.08x7 pièces		NR31	420	410	400		
NRB38			00.4	00.08x7 pièces		NR38	350	340	330		
NRKB20			00.4	00.08x7 pièces		NR20K-B	300	290	280		
NRB58			00.4	00.08x7 pièces		NR58	280	270	260		

* Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Ordering Example	Référence pièce	-	Forme d'embout	-	Couleur du fil de sortie	-	Longueur du fil de sortie
	NP26	-	A	-		-	
	NP38	-	A	-		-	
	NP26	-	B	-		-	
	NR20K	-		-	R	-	1000
	NRB26	-		-	R	-	400
	NRB38	-		-		-	