

Vis à tête plate à empreinte cruciforme


Acier inoxydable (disponible en conditionnement boîte)

Vis à tête plate cruciforme / Vis à tête plate basse cruciforme

Vente en article unique



Type	Matériau
BOX-SFBJ	EN 1.4301 Équiv.



MxP (normal)	A	E	N° de cruciforme
2 x0.4	4	1.2	1
2.5x0.45	5	1.45	1
2.6x0.45	5.2	1.5	1
3 x0.5	6	1.75	2
4 x0.7	8	2.3	2
5 x0.8	10	2.8	2
6 x1.0	12	3.4	3

Peut être commandé séparément. P.230

Veillez indiquer la quantité en boîtes lors de la commande. Une boîte est livrée pour une commande de 1.

Ordering Example	Référence pièce
	BOX-SFBJ5-10

Le conditionnement par boîte est plus économique, soit pour des besoins de stock, soit pour les commandes de grandes quantités.


Référence pièce		Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte	
Type	M-L	Prix/paquet	1 boîte		
	2- 3			2 000 pce/boîte	
	4				
	5				
	6				
	8				
	2.5- 3				
	4				
	5				
	6				
	8				
	10				
	2.6- 3			1 000 pce/boîte	
	4				
	5				
	6				
	8				
	10				
	3- 5				
	6				
	8				
	10				
	4- 5			500 pce/boîte	
	6				
	8				
	10				
	5- 8				
	10				
	12				
	15				
	6-10				300 pce/boîte
	12				
	15				
	15				

BOX-SFBJ
(acier inoxydable)

Vis à tête plate cruciforme



Type	Matériau	Traitement de surface
BFBJ	JIS-SWCH Équiv.	Galvanisation au zinc
SFBJ	EN 1.4301 Équiv.	-



MxP (normal)	A	E	N° de cruciforme
2x0.4	4	1.2	1
2.5x0.45	5	1.45	1
2.6x0.45	5.2	1.5	1
3x0.5	6	1.75	2
4x0.7	8	2.3	2
5x0.8	10	2.8	2
6x1.0	12	3.4	3

BFBJ (chrome trivalent)

Référence pièce	Type	M - L	Prix unitaire			
			1 à 29 pièce(s)	30 à 99 pièces	100 à 299 pièces	300 à 500 pièces
BFBJ	2 - 3	4				
		5				
		6				
		8				
	3 - 4	5				
		6				
		8				
		10				
		12				
		15				
	4 - 5	6				
		8				
		10				
		12				
		15				
		20				
	5 - 6	8				
		10				
		12				
		15				
		20				
		25				
	6 - 8	10				
		12				
15						
20						
25						
30						

Ordering Example	Référence pièce
	SFBJ4-10


SFBJ (acier inoxydable)

Référence pièce	Type	M - L	Prix unitaire			
			1 à 29 pièce(s)	30 à 99 pièces	100 à 149 pièces	150 - 500 pièces
SFBJ	2 - 3	4				
		5				
		6				
		8				
	2.5 - 3	4				
		5				
		6				
		8				
		10				
		12				
	2.6 - 3	4				
		5				
		6				
		8				
		10				
		12				
	3 - 4	5				
		6				
		8				
		10				
		12				
		15				
	4 - 5	6				
		8				
10						
12						
15						
20						
5 - 6	8					
	10					
	12					
	15					
	20					
	25					
6 - 8	10					
	12					
	15					
	20					
	25					
	30					

Vis à tête plate basse cruciforme



Type	Matériau	Traitement de surface
TSARA	JIS-SWCH Équiv.	Galvanisation au zinc
TSARAS	EN 1.4301 Équiv.	-



MxP (normal)	A	E	N° de cruciforme
3x0.5	5	1.3	1
4x0.7	6	1.4	2
5x0.8	8	1.9	2
6x1.0	10	2.4	3

TSARA (chrome trivalent)

Référence pièce	Type	M - L	Prix unitaire			
			1 à 19 pièce(s)	20 à 99 pièces	100 à 199 pièces	200 à 500 pièces
TSARA	3 - 5	6				
		8				
		10				
		12				
	4 - 6	8				
		10				
		12				
		15				
		20				
		25				
	5 - 8	10				
		12				
		15				
		20				
		25				
		30				
	6 - 10	12				
		15				
		20				
		25				
		30				
		35				

TSARAS (acier inoxydable)

Référence pièce	Type	M - L	Prix unitaire			
			1 à 19 pièce(s)	20 à 99 pièces	100 à 199 pièces	200 à 500 pièces
TSARAS	4 - 6	8				
		10				
		12				
		15				
	5 - 8	10				
		12				
		15				
		20				
		25				
		30				
	6 - 10	12				
		15				
		20				
		25				
		30				
		35				

Ordering Example	Référence pièce
	TSARAS5-10