

# Vis autotaraudeuses

# Rondelles élastiques/Rondelles plates

Disponible en conditionnement boîte

**Vis autotaraudeuses - Tête cylindrique**

**TANB TANBS**

Type	Matériau	Traitement de surface
TANB	JIS-SWCH Equiv.	Galvanisation au zinc
TANBS	EN 1.4301 Equiv.	-

M	A	E	N° cruciforme
3	5,5	2,0	2
3,5	6,0	2,3	2
4	7,0	2,6	2
5	9,0	3,3	2

Référence pièce	TANB				TANBS				Ordering Example	Référence pièce
	Type	M-L	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume	Type	M-L	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume		
TANB TANBS	3 - 5	6							TANBS4-10	
		8								
		10								
		12								
	3.5 - 6	8								
		10								
		12								
		16								
	4 - 6	8								
		10								
		12								
		16								
5 - 8	10									
	12									
	16									
	20									

**Vis autotaraudeuses - Tête plate**

**TASA TASAS**

Type	Matériau	Traitement de surface
TASA	JIS-SWCH Equiv.	Galvanisation au zinc
TASAS	EN 1.4301 Equiv.	-

M	A	E	N° cruciforme
3	6,0	1,75	2
3,5	7,0	2,00	2
4	8,0	2,30	2
5	10,0	2,80	2

Référence pièce	TASA				TASAS				Ordering Example	Référence pièce
	Type	M-L	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume	Type	M-L	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume		
TASA TASAS	3 - 6	8							TASAS4-10	
		10								
		12								
		16								
	3.5 - 8	10								
		12								
		16								
		20								
	4 - 8	10								
		12								
		16								
		20								

**Vis autotaraudeuses - Tête bombée**

**TATR TATRS**

Type	Matériau	Traitement de surface
TATR	JIS-SWCH Equiv.	Galvanisation au zinc
TATRS	EN 1.4301 Equiv.	-

M	A	E	N° cruciforme
3	6,9	1,9	1
3,5	8,1	2,2	2
4	9,4	2,5	2
5	11,8	3,1	2


Référence pièce	TATR				TATRS				Ordering Example	Référence pièce
	Type	M-L	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume	Type	M-L	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume		
TATR TATRS	3 - 6	8							TATRS5-10	
		10								
		12								
		16								
	3.5 - 6	8								
		10								
		12								
		16								
	4 - 6	8								
		10								
		12								
		16								
5 - 8	10									
	12									
	16									
	20									

Le conditionnement par boîte est plus économique, soit pour des besoins de stock, soit pour les commandes de grandes quantités.



**Rondelles élastiques**

Type	Matériau	Traitement de surface
BOX-SLW	JIS-SWRH	Galvanisation au zinc
BOX-SSLW	EN 1.4315 Equiv.	-




N°	d	D	t
3	3,1	5,9	0,7
4	4,1	7,6	1
5	5,1	9,2	1,3
6	6,1	12,2	1,5
8	8,2	15,4	2
10	10,2	18,4	2,5
12	12,2	21,5	3

Peut être commandé séparément. P237



**Rondelles plates**

Type	Matériau	Traitement de surface
BOX-PWF	EN 1.0330 Equiv.	Galvanisation au zinc
BOX-SPWF	EN 1.4301 Equiv.	-



N°	d	D		t
		BOX-PWF	BOX-SPWF	
3	3,2	6	7	0,5
4	4,3	8	9	0,8
5	5,3	10	10	1
6	6,4	12,5	12,5	1,6
8	8,4	15,5	17	1,6
10	10,5	18	21	2
12	13,0	21	24	2,5

Peut être commandé séparément. P237

Veillez indiquer la quantité en boîtes lors de la commande. Une boîte est livrée pour une commande de 1.

Ordering Example

Référence pièce

BOX-SSLW8  
BOX-PWF3

Type	N°	Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
		Prix/paquet	1 boîte	
BOX-SLW	3			2 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	12			700 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Type	N°	Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
		Prix/paquet	1 boîte	
BOX-SSLW (acier inoxydable)	3			2 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	12			700 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Type	N°	Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
		Prix/paquet	1 boîte	
BOX-PWF	3			2 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	12			700 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Type	N°	Prix à l'unité 1 à 10 boîtes		Pièces / boîte
		Prix/paquet	1 boîte	
BOX-SPWF (acier inoxydable)	3			2 000 pce/boîte
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	12			700 pce/boîte

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.