



Vis d'insertion pour pré montage/Vis d'insertion pour post-montage/Écrous à embase pour extrusions en aluminium

Pour la série 5 (largeur de fente 6mm)



Ecrous longs pour profilés extrudés en aluminium

Pour la série 5 (largeur de fente 6mm)



■ Vis d'insertion pour pré montage **RoHS10**

Matériau des écrous : EN 1.4401 Équiv. (Fritté)
Vis : EN 1.4301 Équiv.
* Electriquement conducteur

HNTLSN5-5

Longueur effective des vis d'insertion pour pré montage

Référence pièce	L	H	Profilé extrudé utilisable (série)	Couple de serrage de référence (N · m)	Prix unitaire 1 à 299 pièce(s)	Remise sur volume 300~499	Remise sur volume 500~600
HNTLSN5-5	12	10.8	HFS5	6.8			
	17	15.8					

Référence pièce - L
HNTLSN5-5 - 12

■ Vis d'insertion pour post-montage **RoHS10**

Matériau des écrous : EN 1.4401 Équiv. (Fritté)
Vis : EN 1.4301 Équiv.
* Electriquement conducteur

HATLSN5-4

Longueur effective des vis d'insertion pour post-montage

Référence pièce	L	H	Profilé extrudé utilisable (série)	Prix unitaire 1 à 299 pièce(s)	Remise sur volume 300~499	Remise sur volume 500~600
HATLSN5-4	12	11.7	HFS5			
	17	16.7				

Référence pièce - L
HATLSN5-4 - 17

■ Ecrous à embase **RoHS10**


Matériau : EN 1.4301 Équiv.

HTDN

Référence pièce	Type	M	B	T	D	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume 500~999	Remise sur volume 1000~1500
HTDN (acier inoxydable)	4	7	4.2	10				
	5	8	5.5	12				

Ordering Example
Référence pièce - L
HNTLSN5-5 - 12
HTDN5


Example
HNTLSN5-5-12
HTDN5




🔧 Couple de serrage **P526**

■ Ecrous longs, type à dimension L configurable **RoHS10**

Type	Pré montage	Post-montage	Matériau	Traitement de surface	Couple de serrage de référence (N · m)
HNTLF5	HNTALF5	HNTALP5	EN 1.0301 Équiv.	Galvanisation au zinc	6.8
HNTLS5	HNTALS5		EN 1.4305 Équiv.	-	
SHNTLF5	SHNTLP5	SHNTALS5			
SHNTLS5	SHNTALS5				
Forme de la section transversale	A	B	E	T	
Pré montage	5.8	10	3.5	4.1	
Post-montage	5.8	8	2.5	3.2	



Couple de serrage de référence (N · m)	
M	EN 1.0301 Équiv., EN 1.4305 Équiv.
5	6.8



Référence pièce	L 1mm Incrément	HNTLF5 Prix unitaire (Moins de 300mm)	HNTLF5 Prix unitaire/m (300mm ou plus)	SHNTLF5 Prix unitaire (Moins de 300mm)	SHNTLF5 Prix unitaire / m (300mm ou plus)	HNTALF5 Prix unitaire (Moins de 300mm)	HNTALF5 Prix unitaire / m (300mm ou plus)
(Pour pré montage) HNTLF5 SHNTLF5	(Pour post-montage) HNTALF5 (Pour post-montage) SHNTALF5	50~2000 50~1000					

Référence pièce	L Incrément de 1mm	M	N Incrément de 1mm	P Incrément de 1mm	Nombre de tarauds S	HNTLP5 Prix unitaire (Moins de 300mm)	HNTLP5 Prix unitaire/m (300mm ou plus)	SHNTLP5 Prix unitaire (Moins de 300mm)	SHNTLP5 Prix unitaire/m (300mm ou plus)	HNTALP5 Prix unitaire (Moins de 300mm)	HNTALP5 Prix unitaire / m (300mm ou plus)	SHNTALP5 Prix unitaire (Moins de 300mm)	SHNTALP5 Prix unitaire / m (300mm ou plus)
(Pour pré montage) HNTLP5 SHNTLP5	(Pour post-montage) HNTALP5 SHNTALP5	3 4 5	5≤N≤L-5	2M≤P≤L-2M	2≤S≤20								

Référence pièce	L 1mm Incrément	M	XA ~ XE Incrément de 1mm	HNTLS5 Prix unitaire (Moins de 300mm)	HNTLS5 Prix unitaire/m (300mm ou plus)	SHNTLS5 Prix unitaire (Moins de 300mm)	SHNTLS5 Prix unitaire/m (300mm ou plus)	HNTALS5 Prix unitaire (Moins de 300mm)	HNTALS5 Prix unitaire / m (300mm ou plus)	SHNTALS5 Prix unitaire (Moins de 300mm)	SHNTALS5 Prix unitaire / m (300mm ou plus)
(Pour pré montage) HNTLS5 SHNTLS5	(Pour post-montage) HNTALS5 SHNTALS5	3 4 5	5~L-5								

🔧 Le nombre de trous taraudés peut être spécifié entre 1 et 5.

■ Coût d'usinage des trous




Référence pièce	-	L
HNTLF5	-	1800
HNTALF5	-	400


Référence pièce	-	L	-	M	-	N	-	P	-	S
HNTLP5	-	200	-	M3	-	N10	-	P30	-	7
HNTALP5	-	210	-	M5	-	N8	-	P15	-	8

Référence pièce	-	L	-	M	-	XA	-	XB	-	XC	-	XD	-	XE
HNTLS5	-	1050	-	M5	-	XA20	-	XB105	-		-		-	
SHNTLS5	-	1050	-	M5	-	XA20	-	XB105	-	XC250	-	XD500	-	XE755
HNTALS5	-	1000	-	M5	-	XA25	-	XB55	-	XC78	-	XD975	-	XE992

Type à pas configurable	Prix unitaire/trou	Type à position du trou réglable	Prix unitaire/trou
HNTLP5, HNTALP5		HNTLP5, HNTALP5	
SHNTLP5, SHNTALP5		SHNTLP5, SHNTALP5	



■ Ecrous longs de type à dimension L fixe



Couple de serrage de référence (N · m)		
M	EN 1.0301 Equiv., EN 1.4305 Equiv.	
5	6.8	
Type	Matériau	Traitement de surface
HNTK5	EN 1.0301 Equiv.	Galvanisation au zinc
HNTLG5	EN 1.4305 Equiv.	-

Référence pièce	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume 500~999	Remise sur volume 1000~1500
HNTK5			

Référence pièce	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume 500~999	Remise sur volume 1000~1500
HNTLG5 SHNTLG5 (acier inoxydable)			

Modification	Code	Spéc.	Type
Jeu de vis de serrage à six pans creux	SET	Les vis de serrage à six pans creux sont fournies sous forme de jeu.	HNTLG5
		Type	
		Vis de	
		Quantité	
		HNTLG	MSSK 4
		SHNTLG	MSSU 4
			SHNTLG5