


Embouts de protection des profilés extrudés

Pour les extrusions en aluminium de la série 8 (largeur de fente 10mm)



Caractéristiques : Caches standard pour protéger les extrémités des extrusions. Des modifications pour extrusions en aluminium ne sont pas nécessaires.

Type	Matériau
HFC	Polyamide
HFCL	Polyéthylène faible densité

Certains produits ne sont pas tenus de spécifier les couleurs. Dans ces cas-là, la couleur est le noir.
 La forme de la goulotte et le nombre d'embouts de protection de profilé peuvent être modifiés pour éviter que les couvercles ne tombent facilement.
 HFCL n'est pas applicable pour les extrusions avec trou pour clé en position fixe (P761), trou de type D (P764) ou trou de type L (P767).

RoHS 10

HFC8-4040

HFCL8-4040

HFC8-4080

HFCL8-4080

HFC8-40120

HFC8-8080

HFC8-808040

HFC30A8

HFC45A8

HFC60A8

HFCR8-4040

HFC et HFCL peuvent être utilisés pour chaque extrudat en aluminium autre que les séries GFS/GNFS.
 Pour les extrusions en aluminium autres que la série GFS, les mêmes embouts de protection d'extrusion que la série HFS peuvent être utilisés. Pour les embouts pour la série GFS, voir P768

Référence pièce	Couleur	Prix unitaire	Remise sur volume	Profilé extrudé utilisable
Type	N°	1 à 14 pièce(s)	15~19	20~200
HFC8	4040			8-4040
	4080			8-4080
	40120			8-40120
	8080			8-8080
	808040			8-808040
HFCL8	4040			8-4040
	4080			8-4080
HFC30A8				30A8-40
HFC45A8				45A8-40
HFC60A8				60A8-40
HFCR8-4040				8-4040

Ne s'applique pas à EFSH8-4040.

Référence pièce	Couleur
Type	N°
HFC30A8	B



Lors de l'utilisation d'un profilé extrudé en aluminium HFS8-80160, utiliser deux pièces HFC8-8080.

Caractéristiques : embouts de protection d'extrusions destinés à protéger 3 côtés au niveau des coins.

Caches à trois côtés pour cornières

HFCK8-4040

La forme de la goulotte et le nombre d'embouts de protection de profilé peuvent être modifiés pour éviter que les couvercles ne tombent facilement.

Matériau : Polyamide

RoHS 10

Référence pièce	Couleur	Accessoire	Profilé extrudé utilisable *	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°			1 ~ 14 pc(s).	15~19
HFCK8-4040	B (noir)	HFBMB5-15	8-4040		20~200

* Pour la série EFS de profilés extrudés en aluminium, les mêmes embouts de protection que ceux de la série HFS peuvent être utilisés.

Ordering Example

Référence pièce

HFCK8-4040-B

Caractéristiques : Caches pour extrémité d'extrusion, type à montage à vis. Ne nécessite pas de modification et offre une grande sécurité.

Montage à vis

HFCB8-4040
(Type à fixation par vis)

HFCB8-4080
(Type à fixation par vis)

Matériau : polyamide (noir, gris clair, jaune)

RoHS 10

Référence pièce	Couleur	Prix unitaire	Remise sur volume	Profilé extrudé utilisable *
Type	N°	1 à 14 pièce(s)	15~19	20~500
HFCB8	4040	B (noir) S (gris clair) Y (jaune)		8-4040
	4080	Le type jaune est disponible uniquement pour 4040.		8-4080

* Pour la série EFS de profilés extrudés en aluminium, les mêmes embouts de protection que ceux de la série HFS peuvent être utilisés.
 Une vis à tête plate est fournie avec le type à montage à vis. (Noir : HFBMB5-15, gris clair, jaune : SHFB5S-15)

Ordering Example

Référence pièce

HFCB8-4040-S

Caractéristiques : embouts de protection d'extrusions pour GFS8-4040 et GFS8-4080 uniquement. Des modifications sont nécessaires.

Plaques pour type à rigidité élevée

HFCD8-4040

HFCD8-4080

Matériau : EN 1.4301 Equiv.

RoHS 10

Référence pièce	Vis applicable	Profilé extrudé utilisable	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°		1 à 9 pièce(s)	10~50
HFCD8	4040	SHFB5S12-20 (Non fournies)	GFS8-4040	
	4080		GFS8-4080	

Exemple

<Avant le montage>

HFCK8-4040-B

<Après le montage>

Le taraudage de l'extrusion n'est pas requis.

Exemple

<Avant le montage>

HFCB8-4040-B

<Après le montage>

Le taraudage de l'extrusion n'est pas requis.

Ordering Example

Référence pièce

HFCD8-4040

Des modifications spéciales sont nécessaires sur les sections transversales des extrusions pour le montage des embouts de protection. (P768)