Supports de panneau/vis de fixation du panneau
Acier, acier inoxydable

■Supports de panneau Acier, acier inoxydable



Type	Matériau	Traitement de surface
Type en acier	EN 1.0330 équiv.	Chrome trivalent
Type en acier inoxydable	EN 1.4301 équiv.	-

■Pour fixation au centre

Type en acier **HCBV5**

Type en acier inoxydable **SHCBV5**



Type en acier **HCBV6**
HCBV8
HCBV8-45

Type en acier inoxydable **SHCBV6**
SHCBV8
SHCBV8-45



■Pour fixation en coin

Type en acier **HCBCV5**

Type en acier inoxydable **SHCBCV5**



Type en acier **HCBCV6**
HCBCV8
HCBCV8-45

Type en acier inoxydable **SHCBCV6**
SHCBCV8
SHCBCV8-45



Les valeurs entre parenthèses concernent le type en acier inoxydable.

Pour améliorer le renforcement, la hauteur du trou de fixation de plaque A/2 diffère de celles du type en aluminium et du type en plastique.

Example

Deux méthodes de fixation des panneaux sont disponibles pour le n°6, 8 et 8-45 de type en acier et de type inoxydable (5mm d'épaisseur ou moins) car ces produits comportent des trous oblongs.



■Type en acier

Référence pièce Type	N°	Poids HCBCV	Poids HCBV	Différence entre le côté du profilé extrudé et la surface de fixation	S	A	B	Vis, écrou Vis	Quantité	Écrou	Quantité	HCBV Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	HCBV Remise sur volume 10~100	HCBCV Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	HCBCV Remise sur volume 10~100
HCBV HCBCV	5	29	23	0	10	30	18	CBM5-8	2	HNTT5-5	2				
	6	79	60	0~5 (variable)		40	25	CBM6-12		HNTT6-6					
	8	124	94		15	50	35	CBM6-15		HNTT8-6					
	8-45				17.5										

■Type en acier inoxydable

Référence pièce Type	N°	Poids SHCBV	Poids SHCBCV	Différence entre le côté du profilé extrudé et la surface de fixation	S	A	B	Vis, écrou Vis	Quantité	Écrou	Quantité	SHCBV Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	SHCBV Remise sur volume 10~100	SHCBCV Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	SHCBCV Remise sur volume 10~100
SHCBV SHCBCV	5	23	18.5	0	10	30	18	SCB5-6	2	HNTTSN5-5	2				
	6	62.5	50	0~5 (variable)		40	25	SCB6-10		HNTTSN6-6					
	8	113	85.5		15	50	35	SCB6-15		HNTTSN8-6					
	8-45				17.5										

Ordering Example Référence pièce
HCBV6
SHCBCV8

Alterations Référence pièce - (SET)
HCBV6 - SET

Modification	Code	Spéc.	Support	Vis, écrou — Pour la fixation du profilé extrudé — Vis	Quantité	Écrou	Quantité	Pour fixation du panneau — Vis	Quantité
Ensemble de vis et écrous utilisables	SET	Les vis et écrous utilisables sont fournis sous forme de jeu.	HCBCV5 HCBV5	CBM5-8	2	HNTT5-5	2	HCBM5-10 (ci-dessous)	1
			HCBCV6 HCBV6	CBM6-12		HNTT6-6			
			HCBCV8 HCBCV8-45 HCBV8 HCBV8-45	CBM6-15		HNTT8-6			
			SHCBCV5 SHCBV5	SCB5-6		HNTTSN5-5		SHCBM5-10 (ci-dessous)	
			SHCBCV6 SHCBV6	SCB6-10		HNTTSN6-6			
			SHCBCV8 SHCBCV8-45 SHCBV8 SHCBV8-45	SCB6-15		HNTTSN8-6			

■Vis de fixation de panneau

Les références de pièce ombrées ne sont pas compatibles avec la directive RoHS.

HCBM
SHCBM (acier inoxydable)
HCBMB (Chrome trivalent, noir)



Type	Matériau	Traitement de surface
HCBM	Acier au carbone pour structure mécanique	Placage chromé brillant
SHCBM	EN 1.4301 équiv.	-
HCBMB	Acier au carbone pour structure mécanique	Chrome trivalent (noir)

Ordering Example Référence pièce - L
HCBM5 - 10

Référence pièce - L - SET1
HCBM5 - 10 - SET1 (500 pièces.)

Référence pièce Type	M	Longueur L	HCBM Prix unitaire 1 à 79 pièce(s).	HCBM Remise sur volume 80~99	HCBM Remise sur volume 100~200	SHCBM Prix unitaire 1 à 79 pièce(s).	SHCBM Remise sur volume 80~99	SHCBM Remise sur volume 100~200	HCBMB Prix unitaire 1 à 79 pièce(s).	HCBMB Remise sur volume 80~99	HCBMB Remise sur volume 100~200
HCBM (acier inoxydable) SHCBM (chrome trivalent) HCBMB	5	10									
		12									
		15									

La dimension L de 15 s'applique au type HCBR. Pour les autres vis, voir **P.751**.

■Pour HCBM, SHCBM et HCBMB, les ventes par paquet (500 pièces par paquet) sont disponibles pour chaque taille.

M-L	HCBM	SHCBM	HCBMB
5-10	Jeu de 500 pièces (SET1)	Jeu de 500 pièces (SET1)	Jeu de 500 pièces (SET1)
5-12			
5-15			

Lors de la commande, veuillez noter la quantité. 500 pièces seront livrées pour la commande HCBM5-10-SET1.

Rails de glissière/Entretoises de glissière
Type en plastique

■Rails de glissière

HRLFLJ2 (Pour 2 rangées de plaques de 5mm d'épaisseur)



HRLFLJ3 (Pour 3 rangées de plaques de 5mm d'épaisseur)



Utiliser les connecteurs de rail de glissière pour relier le rail de glissière aux profilés extrudés en aluminium.

Matériau : Résine ABS (gris clair)

Référence pièce Type	N°	Longueur Incrément de 1mm	Profilé extrudé (série)	Poids (kg/m)	Prix unitaire/m
HRLFLJ	2	50~2000	HFS5 HFS6 HFS8(-45)	0.185	
	3			0.277	

■Connecteurs de rail de glissière

HRLCN5



HRLCN6



HRLCN8



Utilisé pour relier les rails de glissière aux profilés extrudés en aluminium.

Matériau : Polypropylène (gris clair)

Référence pièce Type	N°	Longueur Incrément de 1mm	Profilé extrudé (série)	Poids (kg/m)	Prix unitaire/m
HRLCN	5	50~2000	HFS5	0.045	
	6		HFS6	0.064	
	8		HFS8(-45)	0.072	

Ordering Example Référence pièce - Longueur
HRLFLJ3 - 1000
HRLCN6 - 1000

Example

Raccordement au profilé extrudé



*Utiliser également HRLCN8 pour HFS8-50 et HFS8-60.

• Sélectionner HRLFLJ3 et HRLCN6 pour fixer 3 rangées de rails sur les profilés de la série HFS6.



• Vue latérale post-montage



Dimensions de la plaque

■Entretoises de glissière

HRLSP



Type	Matériau	Température de résistance à la chaleur
HRLSP	Polyéthylène (noir)	-45 ~ 80°C

Example





À insérer dans les rangées inférieures des rails de glissière
Peut être coupé avec des ciseaux ou avec un cutter.

Référence pièce	Longueur mm	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10~50
HRLSP	2000		

Référence pièce	Longueur mm	Prix unitaire (jeu de 30 pièces)
HRLSP-SET (jeu de 30 pièces)	2000	

Ordering Example Référence pièce
HRLSP
HRLSP-SET