

Attaches de panneau

■ Attaches de panneau

Type pour insert de 1mm de large

HSCP1H
HSCPF1H
B (noir) S (argenté)

Type pour insert de 3mm de large

HSCP3H
HSCPF3H
B (noir) S (argenté)

Type pour insert de 5mm de large

HSCP5HN
HSCPF5HN
B (noir) S (argenté)

Type pour insert de 7mm de large

HSCP7H
HSCPF7H
B (noir) S (argenté)

Type pour insert de 5mm de large

HSCP5H
HSCPF5H
B (noir) S (argenté)

Type	Couleur	Matériau	Température de résistance à la chaleur
HSCP	Noir	Cauchoouc synthétique EPDM	-40 ~ 120°C
HSCPF	Gris clair	Elastomère de type oléfinique	-20 ~ 80°C

Couleur: résultats de l'essai de dégazement du collier de panneau S

Méthode de mesure	GCMS	GCMS	GCMS	GCMS
Dégazement	Acétaldéhyde	1-Triméthylpentène	Diméthylheptane	Xylène
60°C 60min	inférieur à la limite de détection	inférieur à la limite de détection	inférieur à la limite de détection	inférieur à la limite de détection
Limite de détection	0.01µg/g	0.01µg/g	0.01µg/g	0.01µg/g

Longueur standard

Type	N°	Couleur	Longueur m	Profilé extrudé (série)	Epaisseur du panneau utilisable	B (noir)		S (gris clair)	
						Longueur 6m	Prix unitaire	Remise sur volume	Longueur 12m
HSCP	1H	B (noir) S (gris clair)	6	HFS5	5				
	3H			HFS5	3				
	5HN			HFS6	5				
	5H			HFS6	3				
	5H		12	HFS8	5				
	5H			HFS8-45					
	5H			HFS8	3				
	7H			HFS8	3				

Ordering	Exemple	Référence pièce	-	Couleur	-	Longueur
		HSCP3H	-	B	-	12
		HSCPF3H	-	B	-	1520

Longueur réglable

Type	N°	Couleur	Longueur Incrément de 1mm	Profilé extrudé (série)	Epaisseur du panneau utilisable	B (noir)		S (gris clair)	
						Longueur 6m	Prix unitaire	Remise sur volume	Longueur 12m
HSCP	1H	B (noir) S (gris clair)	100-3000	HFS5	5				
	3H			HFS5	3				
	5HN			HFS6	5				
	5H			HFS6	3				
	5H			HFS8	5				
	5H			HFS8-45					
	5H			HFS8	3				
	7H			HFS8-45	3				


Plaque de panneau de 5mm d'épaisseur			
Profilé extrudé	HFS5	HFS6	HFS8 HFS8-45
Dessin			

Plaque de panneau de 3mm d'épaisseur			
Profilé extrudé	HFS5	HFS6	HFS8 HFS8-45
Dessin			



Peut être coupé à la longueur avec des ciseaux, un cutter, etc. Le rendu est meilleur si les angles sont coupés à 45°.

<Après montage>



Supports de panneaux de post-montage, dispositifs de serrage pour supports de panneau

■ Supports de panneau de post-montage

Pour la série HFS5
HSDA5

Pour la série HFS6
HSDA6

Pour la série HFS8
HSDA8

Pour la série HFS8-45
HSDA8-45

À utiliser en combinaison avec les colliers pour supports de panneau de post-montage. Matériau : EN AC-51400-T5 équiv. S Traitement de surface : anodisation

Référence pièce	Longueur, incrément de 1mm	Profilé extrudé (série)	Epaisseur du panneau utilisable	Prix unitaire Moins de 300mm	Prix unitaire/m 300mm ou plus
Type	N°			1 à 50 pièce(s).	1 à 50 pièce(s).
HSDA	5	100 3000	HFS5	3	
	6		HFS6		
	8		HFS8	5	
	8-45		HFS8-45*		

* Sélectionner le n°8 pour le type carré 45 léger série (HFS8-45).
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Colliers pour supports de panneau de post-montage

Pour série HFS5, HFS6
HSDP5-6
HSDPF5-6

Pour séries HFS8, HFS8-45
HSDP8-845
HSDPF8-845

À utiliser en combinaison avec les supports de panneau de post-montage.
Les colliers des supports de panneau de post-montage peuvent être coupés avec un cutter.

Type	Couleur	Matériau	Température de résistance à la chaleur
HSDP	Gris clair	EPDM	-40 ~ 120°C

Colliers pour supports de panneau - Standard

Référence pièce	Longueur (m)	Profilé extrudé (série)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°		1 à 8 pièce(s).	9~50
HSDP	5-6	HFS5 HFS6		
	8-845	HFS8 HFS8-45		

Colliers pour supports de panneau - Configurables

Référence pièce	Longueur Incrément de 1mm	Profilé extrudé (série)	Prix unitaire/m
Type	N°		1 à 50 pièce(s).
HSDPF	5-6	HFS5 HFS6	
	8-845	HFS8 HFS8-45	

Dimensions en fonction des raccords. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Raccords utilisés	Kit de raccord simple	Raccords taraudés Kit de raccords vissés Raccord simple
Supports de panneaux pour post-montage		- Dimensions du support de panneau de post-montage ①=H-1 ②=W-17 - Lorsque la modification de découpe à 45° de la partie supérieure est appliquée ①=H-1 ②=W-1 - Dimension du panneau de fixation Hauteur=H-3, Largeur=W-3
Dispositifs de serrage pour supports de panneau		



Avant la fixation

Après la fixation

Côté support de panneau Côté collier

- Le panneau peut être posé après le montage du profilé extrudé.
- Le remplacement du panneau est facile sans démonter le profilé extrudé.
- Les colliers des supports de panneau peuvent être coupés avec un cutter.

(Procédure de fixation)

① Insérer un support de panneau dans la fente du profilé extrudé.

② Insérer un panneau sur le support de panneau.

③ Insérer un collier de support de panneau dans l'espace.