

# Portes pliantes / Loquets magnétiques pour portes pliantes / Glissières pour portes pliantes

**Unités de porte coulissante**

**HHUA**

W (Espace entre profilés extrudés)  
L2  
L1  
H

Panneau

Fixer les embouts de protection de profilés extrudés sur les huit surfaces usinées.

Zoom sur la section < > <Extrusion lorsque HHUA6 est sélectionné> <Extrusion lorsque HHUA8 est sélectionné>

HFS6-3030 HFS8-4040

Montage à effectuer par le client.  
Seule la partie porte pliante est vendue.  
Le schéma présente une porte qui s'ouvre vers la gauche. Pour une ouverture à droite, les charnières se montent sur le côté droit. Ce sera L2>L1.  
L'encoche minimale est indiquée sur un panneau pour éviter les interférences avec les pièces de serrage.

Référence pièce		Sélection de panneaux (sélectionner le matériau et l'épaisseur désirés à l'aide des codes ci-dessous)		W (largeur, incrément de 1mm)	H (hauteur, incrément de 1mm)	Composants														
Type	N°					L1		L2		Poignée		Charnières (centrales)		Charnières (de fixation)		Embout de protection de profilé extrudé				
						Pièces	Quantité	Pièces	Quantité	Pièces	Quantité	Pièces	Quantité	Pièces	Quantité	Pièces	Quantité			
HHUA	6	L (gauche)	Acrylique (clair)	AC	AC3	HFS6-3030	HCJ6	8	HSCP3H-B	8	HFAFSH6	2	HHDF20-SST	2	HHP3N6-SST	2	HHPFLN6-SST	2	HFC6-3030-S	8
		R (droite)	Polycarbonate (clair)	PC	PC3															
	8	L (gauche)	PET (clair)	PY	PY3	HFS8-4040	HCJ8	8	HSCP5H-B	8	HFAFSH8	2	HHDF26-SST	2	HHP3N8-SST	2	HHPFLN8-SST	2	HFC6-4040-S	8
		R (droite)	PVC antistatique (clair)	ST	ST3															

Des supports de panneaux sont inclus même avec le type Sans panneau.

Ordering Example: Référence pièce - Panneau - W - H  
HHUA6L - PC - 1000 - 800

Référence pièce	W (mm)	H/Hauteur		Sélection du panneau			Coefficient du matériau
		500-749	750-1000	Épaisseur : 5 mm	AC	Acrylique (clair)	
HHUA	6L	500-749		PC	Polycarbonate (clair)	x1.2	
		750-999		PY	PET (clair)	x0.9	
		1000-1249		ST	PVC antistatique (clair)	x1.3	
	8L	500-749		AC3	Acrylique (clair)	x0.9	
		750-999		PC3	Polycarbonate (clair)	x1.0	
		1000-1249		PY3	PET (clair)	x0.9	
Pas de panneau				NN	Pas de panneau	x0.6	
Pas de panneau				NN3	Pas de panneau	x0.6	

## Exemple de porte pliante (avec ouverture à gauche)

Les angles sont reliés au moyen de raccords vissés. À propos des raccords vissés P603

Insérer un panneau et le fixer avec une attache de panneau. (Connexion par support également possible)


Combiner 2 panneaux. Fixer les charnières sur le côté inverse, les charnières à languettes sur le côté gauche et les poignées sur le côté avant.

Maintenir l'ouverture totale et insérer la porte pliante dans sa glissière.

L'absence de friction de la porte dépend de la tolérance des extrusions d'aluminium et de la précision du montage. Veiller à régler précisément la position des glissières.

Raccorder le châssis extérieur et la porte pliante et fixer une glissière sur les fentes supérieure et inférieure du châssis extérieur.

## Jeu entre HHUA et les profilés extrudés de châssis extérieur



Portes pliantes		Profilés extrudés de châssis extérieur									
Type	N°	Dimension W	Dimension H	Dimension X	Carré 30 (HFS6)			Carré 40 (HFS8)			
					500 ≤ W < 700	Lorsque 700 ≤ W < 1000	1000 ≤ W < 1500	500 ≤ W < 700	Lorsque 700 ≤ W < 1000	1000 ≤ W < 1500	
HHUA	6	A-Y-X	B-14	3.5	7.5	6.5	5.5	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	A-Y-X	B-14	4.5	11.5 9.5 7.5

## Loquets magnétiques pour portes pliantes

HMENF6-6 (Carré 30 pour porte pliante)  
HMENF8-8 (Carré 40 pour porte pliante)

Corps de l'aimant

Plaque MG6-6

Plaque MG8-8

HMENF6-6

HMENF8-8

RoHS 10

Matériau : EN 1.4301 Équivalent  
Traitement de surface : peinture marron forcée

Référence pièce		Profilé extrudé utilisable		Aimant		Composants						Prix unitaire		Remise sur volume			
Type	N°	Profilé extérieur	Porte pliante	Force de retenue N(kgf)	Plaques de montage	Côté aimant			Côté porte (côté profilé extrudé)			1 à 4 pièce(s)	5-50				
						Vis de fixation	Quantité	Vis	Quantité	Écrou	Quantité			Vis à tête plate	Quantité	Écrou	Quantité
HMENF	6-6	Carré 30	Carré 30	29.4	MG6-6	Vis à tête goutte M4-5	2	SCB5-10	2	HNTT6-5	2	M3-8	1	HNTT6-3	1		
	8-8	Carré 40	Carré 40	(3)	MG8-8	Vis à tête goutte M4-5	2	SCB5-12	2	HNTT8-5	2	M3-8	1	HNTT8-3	1		

Ordering Example: Référence pièce HMENF6-6

## Glissières de portes pliantes

HFAFSH6

HFAFSH8

Pivotable

Matériau : Polyacétal (blanc)

RoHS 10

Référence pièce		Profilé extrudé utilisable (série)		Vis et écrou inclus		Prix unitaire		Remise sur volume	
Type	N°	Profilés extrudés côté porte pliante	Profilé latéral de châssis extérieur	Vis	Quantité	Écrou	Quantité	1 à 49 pièce(s)	50-99
HFAFSH	6	HFS6	HFS6	SHFBS5-12	1	SHNTP6-5	1		
	8	HFS8*	HFS8*	SHFBS6-15	1	SHNTP8-6	1		

\* Ne peut être utilisé pour HFS8-45, HFS8-50 et HFS8-60.

Ordering Example: Référence pièce HFAFSH6

## Détails de chaque composant

Référence pièce	Nom du produit	Page
HFS6-3030	Profilés extrudés alum. 30mm carré	P571
HFS8-4040	Profilés extrudés alum. 40mm carré	P631
HCJ	Raccords à vis	P603
HSCP3H-B, HSCP5H-B	Attaches de panneau	P789
HFAFSH	Glissières pour portes pliantes	P856
HHDF	Poignée	P827
HHP3N	Charnière	P805
HHPFLN(HHPFRN)	Charnières à languettes	P812
HFC6-3030-S, HFC8-4040-S	Embout de protection de profilé extrudé	P627

## Porte pliante à ouverture centrale

