

Raccords pour profilés industriels

RoHS10

Référence pièce

FFB1, FFB2

FFB3-FFB5

Matériau

EN AC-46100 équiv.

EN AC-46100 équiv.

Couple de serrage de référence : 6.8N/m

La forme des modèles FFB3 à FFB5 est sujette à certaines modifications destinées à améliorer le produit.

FFB1

FFB2

FFB3

FFB4

FFB5

Référence pièce		Masse (g)	Vis et écrou inclus		Prix unitaire
Type	N°		Taille	Quantité	
FFB	1	88	M5-18	2	
	2	168			
	3	172		4	
	4	92	M5-15		
	5	145	M5-20	2	
			M5-25	1	
			Ecrou M5		

RoHS10

Référence pièce

FFB6-FFB10

Matériau

EN AC-46100 équiv.

Couple de serrage de référence : 6.8N/m

La forme est sujette à certaines modifications destinées à améliorer le produit.

FFB6

FFB7

FFB8

FFB9

FFB10

Référence pièce		Masse (g)	Vis et écrou inclus		Prix unitaire
Type	N°		Taille	Quantité	
FFB	6	35	M5-12	1	
	7	80		2	
	8	84		1	
	9	110	M5-20		
	10	145		2	

Alters

FFB9 - SET

SET

Modification	Code	Spéc.
Vis de serrage	SET	Comprend un jeu de 4 vis de serrage (M4-6) avec le modèle FFB9. S'applique uniquement au modèle FFB9.

RoHS10

Référence pièce

FFB11-FFB15

Matériau

EN AC-46100 équiv.

Couple de serrage de référence : 6.8N/m

FFB11

FFB12

FFB13

FFB14

FFB15

Référence pièce		Masse (g)	Vis et écrou inclus		Prix unitaire
Type	N°		Taille	Quantité	
FFB	11	250	M5-18	1	
	12	88	M5-20	1	
	13	88	Ecrou M5	1	
	14	35	M5-20	2	
	15	140	Ecrou M5	1	
			Vis de serrage M5	1	
			M5-18	3	
			M8-35	1	

Ordering Example

Référence pièce

FFB1

ex

Example

Cache antidérapant, HSCY5 (P.778)

FFB8

FFB1

FFB10

FFB9

FFB1

FFB2

FFB7

FFB3

FFB4

FFB2

FFB6

FFB5

FFB11

FFB13

FFB14

FFB15

FFB13