


# Pièces de porte pour profilés industriels

# Transporteur à roulettes / Pièces de raccordement / Convoyeurs à roues

## Charnières pour profilés industriels



RoHS10



M Matériau : EN AW-6063 équiv. S Traitement de surface : anodisé clair



Exemple

Référence pièce	Charge admissible (N)	Masse (g)	Vis fournie	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°			1-100 pièce(s)	101-200
FFH	1	98	M5-12	4	


Ordering Exemple Références pièces  
FFH1

⚡ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

## Poignées



RoHS10



Matériau
Poignée: Nylon 6 renforcé de fibre de verre
Section fileté: Laiton (fileté)

Références pièces - L - Couleur de la poignée  
UPFN26 - 105 - B


Référence pièce	A	L	Couleur de la poignée	L1	H	h	M (normal)	Lf	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type											B (noir)	W (blanc), M (orange), R (rouge)
UPFN	26	105	B (noir)	121	37	29	6	9	500	55		
		110	W (blanc)	133	40	32	8					
		117	R (rouge)									

⚡ La poignée est noire par défaut, sauf indication contraire.

## Loquets magnétiques pour panneaux



RoHS10



Exemple

Référence pièce	Prix unitaire	Remise sur volume
1 à 9 pièces	10-50	
HMENP		


Ordering Exemple Références pièces  
HMENP

⚡ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

## Verrous coulissants



RoHS10



Exemple

M Matériau : EN 1.4301 équiv. S Traitement de surface : polis

Référence pièce	L	Vis et écrou utilisables	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°	Vis Qté	1, 2 pièce(s)	3-100
HSUKJ	5	SHFBS4-6	HNTASNS-4	
	6	SHFBS4-8	HNTASNG-4	
	8	SHFBS4-10	HNTASNB-4	

Ordering Exemple Références pièces  
HSUKJ5

Alterations Références pièces - (SET)  
HSUKJ5 - SET

⚡ 6 et 8 pour les profilés en aluminium.

⚡ Des écrous rapportés peuvent également être utilisés.  
⚡ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Modification	Code	Spéc.	Type	N°
Jeu de vis et d'écrous utilisables	SET	Les vis et écrous utilisables sont fournis sous forme de jeu.	HSUKJ	5



⚡ Des écrous rapportés post-assemblage sont utilisés.

## Transporteur à roulettes



L standard  
PFSSPH (Standard) PFSUPH (Pas large)  
PFSPPH (Pas étroit)

Qté de roues Configurable  
PFSSPHF (Standard) PFSUPHF (Pas large)  
PFSPPHF (Pas étroit)



Référence pièce	Matériau	Traitement de surface
PFSSPH	Bord : EN 1.0330 équiv.	Galvanisation à chaud, sans chrome
PFSSPHF	Galet : polyacétal	-
PFSSPHF	Arbre : polyacétal	-
PFSUPH	Bord : EN 1.0320 équiv. (renoué à chaud)	Galvanisation à chaud, sans chrome
PFSUPHF	Roue : polypropylène	-

## L standard

Référence pièce	L	Longueur réelle L (mm)	A	H	E	P	D	l1	Roue (qté)	Masse (kg)	Charge admissible (par roue)	Pièces de raccordement	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°												1-49 pièce(s)	50-100
PFSSPH (standard)	2000	1992	40	30	6.5	27	25	24	73	2.12	5kg	JBS50		
	2400	2397							88	2.56				
	3000	2991							110	3.20				
PFSPPH (Pas étroit)	2000	2000	40.1	31.6	4	20	18	10	99	2.50	7kg	JBS50A		
	2500	2500							124	3.13				
	3000	3000							149	3.75				
PFSUPH (à pas large)	2000	2000	40.1	31.6	4	50	36	25	39	2.36	10kg	JBS50A		
	2500	2500							49	2.95				
	3000	3000							59	3.54				

⚡ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

## Qté de roues Configurable


Référence pièce	Nombre de roues N	A	H	E	P	D	l2	Masse (kg/m)	Charge admissible (par roue)	Pièces de raccordement	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°										1-5 pièce(s)	Frais de coupe
PFSSPHF	5-110	40	30	6.5	27	25	13.5	1.1	5kg	JBS50		
PFSPPHF	5-149	40.1	31.6	4	20	18	10	1.25	7kg	JBS50A		
PFSUPHF	5-59	40.1	31.6	4	50	36	25	1.18	10kg	JBS50A		

⚡ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

## Pièces de raccordement

RoHS10


Support avant JBS501, JBS501A Support intermédiaire JBS504, JBS504A Support inférieur JBS505, JBS505A Support inférieur JBS506, JBS506A Chute bidirectionnelle\* JBS507, JBS507A Support avant bidirectionnel\* JBS508, JBS508A



Référence pièce	Masse (g)	Prix unitaire	Remise sur volume
1-49 pièce(s)	50-100		
JBS501 JBS501A	180		
JBS504 JBS504A	146		
JBS505 JBS505A	168		
JBS506 JBS506A	192		
JBS507 JBS507A	184		
JBS508 JBS508A	164		

Ordering Exemple Références pièces  
JBS501



\*Le type bidirectionnel peut être monté sur un profilé tubulaire, entre des montages de roues linéaires, comme indiqué ci-dessous.



## Transporteurs à galets

L standard  
FFSSPH (Standard) FFSPPH (Pas étroit)

Qté de roues Configurable  
FFSSPHF (Standard) FFSPPHF (Pas étroit)



Référence pièce	Matériau	Traitement de surface
FFSSPH	Bord : EN AC-51400-15 équiv.	Anodisé clair
FFSPPH	Galet : polyacétal	-
FFSSPHF	Arbre : JIS-SWRM	-
FFSPPHF		-

## L standard

Référence pièce	L	Longueur nominale	A	H	E	P	D	l1	Roue (qté)	Masse (kg)	Charge admissible (par roue)	Pièces de raccordement	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°												1 à 49 pièce(s)	50-100
FFSSPH (type économique)	1000		40	32	5	50	35	25	20	1.84	10kg			
	1500								30	2.76				
	3000								60	5.52				
FFSPPH (Pas étroit)	1000		40	32	5	15	13	10	67	6.39	7kg			
	1500								100	9.42				
	3000								200	18.6				

⚡ La dim. L pour le Type galet sélectionnable sera NP+P.

## Qté de roues Configurable

Référence pièce	Nombre de roues N	Masse (kg/m)	Charge admissible (par roue)	Pièces de raccordement	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°				1 à 100 pièces.	Frais de coupe
FFSSPHF	5-110	1.84	10kg	JBS50		
FFSPPHF	5-110	6.39	7kg	JBS50A		

⚡ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Exemple Références pièces - L - N  
FFSSPH - 3000 - 10  
FFSPPHF - 10