

Unités standard de profilés industriels / profilés tubulaires - Vue d'ensemble

Unités standard de profilés industriels / profilés tubulaires Établis


Vue d'ensemble des unités standard (P.891~P.906)

- Avec ces unités de profilé tubulaire, le nombre de composants est fixé uniquement en spécifiant les types de composants et chaque dimension.
- Il se peut que tous les matériaux nécessaires à la construction d'une unité soient spécifiés par un numéro de type unique.

Liste des composants

[PFUB]				[FFUB]					
Numéro	Référence pièce	Nom	Qté	Page répertoriée	Numéro	Référence pièce	Nom	Qté	Page répertoriée
①	PFS28-Couleur-(T-133)	Structure de tuyauterie	2	P891	①	FFA28-(T-133)	Profilé industriel	2	P880
②	PFS28-Couleur-(D-103)	Structure de tuyauterie	7		②	FFA28-(D-110)	Profilé industriel	7	
③	PFS28-Couleur-(W-103)	Structure de tuyauterie	8		③	FFA28-(W-110)	Profilé industriel	8	
④	PFS28-Couleur-(H-133)	Structure de tuyauterie	2		④	FFA28-(H-133)	Profilé industriel	2	
⑤	PBLSN1	Joint métallique	14	P894	⑤	FFB1	Joint métallique	14	P881
⑥	PBLSN2	Joint métallique	8		⑥	FFB2	Joint métallique	8	
⑦	JBS005	Pièces de fixation de roulette	8	P904	⑦	JBS005	Pièces de fixation de roulette	8	P904
⑧	JBS006	Pièces de fixation de roulette	8		⑧	JBS006	Pièces de fixation de roulette	8	
⑨	PJ503-W (blanc)	Couvercle intérieur	4	P897	⑨	FFS103	Couvercle intérieur	4	P883
⑩	PHCHK100	Roulette	2	P903	⑩	PHCHK100	Roulette	2	P903
⑪	PHCHS100	Roulette avec butée	2		⑪	PHCHS100	Roulette avec butée	2	

Schéma de montage



Pour les tablettes

Cette unité n'inclut pas les panneaux supérieurs ni les tablettes, Commander séparément.

- Pour tablettes supérieures**
Sélectionner le produit dans la gamme P935~P940.

Matériau	Référence pièce	Page répertoriée
Contreplaqué stratifié à double couche de résine mélamine	MPBHA10, MPBHA15, MPBHA20	P935
Contreplaqué stratifié	PBHA12, PBHA16, PBHA20	
Contreplaqué stratifié à couche unique de résine mélamine (standard)	NTBHA10, NTBHA14, NTBHA20	P937
Contreplaqué stratifié à couche unique de résine mélamine (antistatique)	ATBHA10, ATBHA14, ATBHA20	
Contreplaqué stratifié à double couche de résine mélamine à bord doux	MPBHAR10, MPBHAR15, MPBHAR20	P939
Contreplaqué stratifié à double couche de résine mélamine à bord doux (standard)	NTBHAR10, NTBHAR14, NTBHAR20	
Contreplaqué stratifié à couche unique de résine mélamine à bord doux (antistatique)	ATBHAR10, ATBHAR14, ATBHAR20	
Contreplaqué stratifié aluminium à bord doux	ALBHAR10, ALBHAR15, ALBHAR20	

Exemple de commande

Référence pièce - A - B - Couleur - R - E - S
A sélectionner dans le tableau ci-dessous. - W - Dimension - D - Dimension - Couleur - 10 - 32 - 32

Pour le montage des tablettes, utiliser PJ706B (P898) ou FFB6 (P881)

- Pour tablettes inférieures**
Sélectionner le produit dans la gamme P935~P940.

Matériau	Référence pièce	Page répertoriée
Contreplaqué stratifié à double couche de résine mélamine	MPBH10, MPBH15, MPBH20	P935
Contreplaqué stratifié	PBH12, PBH16, PBH20	
Contreplaqué stratifié à couche unique de résine mélamine (standard)	NTBH10, NTBH14, NTBH20	P937
Contreplaqué stratifié à couche unique de résine mélamine (antistatique)	ATBH10, ATBH14, ATBH20	
Contreplaqué stratifié à double couche de résine mélamine à bord doux	MPBHR10, MPBHR15, MPBHR20	P939
Contreplaqué stratifié à double couche de résine mélamine à bord doux (standard)	NTBHR10, NTBHR14, NTBHR20	
Contreplaqué stratifié à couche unique de résine mélamine à bord doux (antistatique)	ATBHR10, ATBHR14, ATBHR20	
Contreplaqué stratifié aluminium à bord doux	ALBHR10, ALBHR15, ALBHR20	

Exemple de commande

Référence pièce - A - B - Couleur - E - S - X - Y
A sélectionner dans le tableau ci-dessous. - W - Dimension - D - Dimension - Couleur - 32 - 32 - 32 - 32

Pour le montage des tablettes, utiliser PJ706B (P898) ou FFB6 (P881)

PFOA
(profilé tubulaire)
FFUA
(profilé industriel)

Les dimensions W, D et H présentent les dimensions extérieures (d'un bout à l'autre du raccord métallique). Pour plus de détails, voir Exemple de calcul pour les raccords métalliques, P912 et Calcul de la dimension d'un tube, P879.

Montage à effectuer par le client.
 Avec ces unités de profilé tubulaire, le nombre de composants est fixé uniquement en spécifiant les types de composants et les dimensions. L'unité peut être obtenue simplement en montant les composants.
 L'unité de la photo a la modification SR2. La plaque supérieure et les tablettes sont à commander séparément.
 La photo montre le type PFOA.

Type	Référence pièce	Profilé/Couleur	W	D	H
		Incrément de 1mm			Incrément de 1mm
PFOA (profilé tubulaire)		W (blanc)	400-1200	400-1000	400-1200
		V (ivoire)			
		S (gris foncé)			
FFUA (profilé industriel)					

Pour les types et les couleurs de profilés, voir P880, 881.

Ordering Example

Référence pièce	-	W	-	D	-	H
PFOAV	-	W1000	-	D600	-	H800
FFUA	-	W1150	-	D900	-	H850

Type	Profilé/Couleur	W	Prix unitaire 1 à 20 pièces.		
			D		
			400-600	601-800	801-1000
PFOA (profilé tubulaire)	W (blanc) V (ivoire) S (gris foncé)	400-600			
		601-800			
		801-1000			
		1001-1200			
FFUA (profilé industriel)					
			400-600		
			601-800		
			801-1000		
			1001-1200		

Alterations

Référence pièce	-	W	-	D	-	H	-	(TC, SPN, FR, SR, FFR, FSR)
PFOAS	-	W900	-	D550	-	H900	-	TC2000-FR1
FFUA	-	W900	-	D550	-	H900	-	TC2150-FSR2

Modification	Code	Spéc.	Prix unitaire	Modification	Code	Spéc.	Prix unitaire																						
Hauteur totale	TC	Modifie la hauteur totale. TC=incrément de 1mm 1600<TC<2200 Ex de commande TC2050	<table border="1"> <tr><th>TC</th><th>Prix unitaire</th></tr> <tr><td>1600-1799</td><td></td></tr> <tr><td>1801-1900</td><td></td></tr> <tr><td>1901-2000</td><td></td></tr> <tr><td>2001-2100</td><td></td></tr> <tr><td>2101-2200</td><td></td></tr> </table>	TC	Prix unitaire	1600-1799		1801-1900		1901-2000		2001-2100		2101-2200		Raccords de profilé tubulaire pour tablettes plates Disponible uniquement pour le type PFOA	FR	Ajoute des raccords de profilé tubulaire pour tablettes plates. Liste des composants ① PFS28-Couleur-(W-104) 2 pièces ② PBLSN1 4 pièces Commander les tablettes séparément. Ex de commande 1 niveau→FR1 2 niveaux→FR2	<table border="1"> <tr><th>W</th><th>Prix unitaire</th></tr> <tr><td>400-600</td><td></td></tr> <tr><td>601-800</td><td></td></tr> <tr><td>801-1000</td><td></td></tr> <tr><td>1001-1200</td><td></td></tr> </table>	W	Prix unitaire	400-600		601-800		801-1000		1001-1200	
				TC	Prix unitaire																								
1600-1799																													
1801-1900																													
1901-2000																													
2001-2100																													
2101-2200																													
W	Prix unitaire																												
400-600																													
601-800																													
801-1000																													
1001-1200																													
Clé de montage des roulettes	SPN	Ajoute une clé pour le montage des roulettes JBS009 (P904).		Raccords de profilé tubulaire pour tablettes inclinées Disponible uniquement pour le type PFOA	SR	Ajoute des raccords de profilé tubulaire pour tablettes inclinées. Liste des composants ① PFS28-Couleur-(W-104) 8 pièces ② PBLSN1 x6 Commander les tablettes séparément. Ex de commande 1 niveau→SR1 2 niveaux→SR2	<table border="1"> <tr><th>W</th><th>Prix unitaire</th></tr> <tr><td>400-600</td><td></td></tr> <tr><td>601-800</td><td></td></tr> <tr><td>801-1000</td><td></td></tr> <tr><td>1001-1200</td><td></td></tr> </table>	W	Prix unitaire	400-600		601-800		801-1000		1001-1200													
								W	Prix unitaire																				
400-600																													
601-800																													
801-1000																													
1001-1200																													
Raccords de profilé tubulaire pour tablettes plates	FFR	Ajoute des raccords de profilé industriel pour tablettes plates. Liste des composants ① FFA28-(W-110) 2 pièces ② FFB1 4 pièces Commander les tablettes séparément. Ex de commande 1 niveau→FFR1 2 niveaux→FFR2		Raccords de profilé tubulaire pour tablettes plates Disponible uniquement pour FFUA.	FFR	<table border="1"> <tr><th>W</th><th>Prix unitaire</th></tr> <tr><td>400-600</td><td></td></tr> <tr><td>601-800</td><td></td></tr> <tr><td>801-1000</td><td></td></tr> <tr><td>1001-1200</td><td></td></tr> </table>	W	Prix unitaire	400-600		601-800		801-1000		1001-1200														
							W	Prix unitaire																					
400-600																													
601-800																													
801-1000																													
1001-1200																													
Raccords de profilé tubulaire pour tablettes inclinées	FSR	Ajoute des raccords de profilé industriel pour tablettes inclinées. Liste des composants ① FFA28-(W-110) 8 pièces ② FFB1 x6 Commander les tablettes séparément. Ex de commande 1 niveau→FSR1 2 niveaux→FSR2		Raccords de profilé tubulaire pour tablettes inclinées Disponible uniquement pour FFUA.	FSR	<table border="1"> <tr><th>W</th><th>Prix unitaire</th></tr> <tr><td>400-600</td><td></td></tr> <tr><td>601-800</td><td></td></tr> <tr><td>801-1000</td><td></td></tr> <tr><td>1001-1200</td><td></td></tr> </table>	W	Prix unitaire	400-600		601-800		801-1000		1001-1200														
							W	Prix unitaire																					
400-600																													
601-800																													
801-1000																													
1001-1200																													