

# Poignées (préhension) encastrées en acier inoxydable

# Poignées de tirage rabattables renforcées / Poignées en TPE renforcées / Poignées en plastique renforcées

**Poignées renforcées**

**UWUANA**

Type fileté

Trou de montage sur panneau Dimensions

Chanfrein

Montage sur panneau Dimensions du trou

RoHS10

Matériau : EN 1.4301 équiv.

Référence pièce	Fileté, chanfreiné	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10~49	Remise sur volume 50~200
<b>UWUANA</b>	B (Fileté)	85 (Fileté)			
	S (Fraisé)	94 (Fraisé)			

Ordering Example: UWUANA - B

**Poignées rabattables renforcées**

**UWUAFN**

Dimensions du trou pour montage de panneau

Pour 4 vis à tête plate M

Matériau : EN AC-46100 équiv.

Référence pièce	Type	L	W	P	F	S	A	G	L1	W1	Masse (g)	Prix unitaire
<b>UWUAFN</b>		130	91	118	79	109	69	49.5	110	70	197	
		200	80	184	50	169	71	51	171	73	286	

**Poignées renforcées**

**UWUAN**

Type à goujons filetés

Type à écrou

Dimensions du trou pour montage de panneau

Matériau : EN 1.4301 équiv. Finition : Brossage

Référence pièce	Type	L	Type à goujons filetés	Type à écrou	W	P	F	S	A	A1	T	(J)	L1	W1	Masse (g)	Prix unitaire
<b>UWUAN</b>		94	B	N	60	76	32	61	25	43	12	14.5	63	45	80	
		109.5			64	88	38	67.5	25	40	14.5	13	73	42	100	
		138			88	110	65	96	35	62	21	11.5	99	64	170	

Ordering Example: UWUAN94 - B

**Poignées renforcées**

**UWAUNS**

Dimensions du trou pour montage de panneau

Exemple

Matériau : EN 1.4301 équiv. Finition : Brossage. Accessoire : Ecrou x2, Rondelle x2, EN 1.4301 équiv.

Référence pièce	Type	L	P	S	L1	L2	Masse (g)	Prix unitaire
<b>UWAUNS</b>		90	74	58	61	60	30	
		120	100	86	91	90	50	

Ordering Example: UWAUNS120

**Poignées en TPE renforcées**

**UWAUNB**

Dimensions du trou pour montage de panneau

5 pièces/paquet. La quantité commandée doit être notée. Il est recommandé d'utiliser de l'adhésif pour le montage.

\* TPE est un élastomère thermoplastique, qui possède des propriétés proches de celles du caoutchouc à température ambiante.

Matériau : TPE sans PVC. La plaque utilisable fait 3mm d'épaisseur.

Référence pièce	Type	L	W	L1	W1	A	S	F	F2	t	t1	L2	W2	R	Masse (g)	Prix unitaire (5 pièces/paquet)
<b>UWAUNB</b>		62	34	40	18	44	29	23	53	4	18	54	24	11.5	30	
		92	42	62	22	66	42	27	83	5	32	84	28	13.5	50	
		133	58	92	30	96	47	39	119	6	35	120	40	19.5	110	

**Poignées en plastique renforcées**

**UWAUNJ**

Dimensions du trou pour montage de panneau

Exemple

La plaque utilisable fait 1 à 1.2 mm d'épaisseur.

Matériau : résine ABS.

Référence pièce	Type	L	W	L2	W2	A	Masse (g)	Prix unitaire
<b>UWAUNJ</b>		80	60	70	48.5	69	50	
		120	82	108.5	70	108	70	
		180	82	168.5	70	168	90	

Ordering Example: UWUAFN130, UWAUNB92, UWAUNJ80