

Charnières à épaulement amovibles / Charnières verticales amovibles / Charnières soudées amovibles

Charnières soudées / Charnières longues


Charnières amovibles à épaulement

RoHS 10



(Porte à gauche)

HHSPDL
(Porte à gauche)
HHSPDR
(Porte à droite)



Matériau : EN 1.4301 équiv.
S Traitement de surface : Polissage


Le type à porte à droite possède un couvercle sur le côté droit.

Charnières amovibles verticales

RoHS 10



HHSV




Matériau : EN 1.4301 équiv. S Traitement de surface : Polissage au tonneau brillant

Charnières soudées détachables

RoHS 10



HHSML (Pour une utilisation à gauche)
HHSMR (Pour une utilisation à droite)




Matériau : Corps principal : EN 1.0330 Equiv. Abris : Free-cutting Steel
S Traitement de surface : chrome trivalent
(Le dessin correspond à une utilisation à gauche)

Charnières soudées amovibles pour charges lourdes

RoHS 10



Type	Matériau	Traitement de surface
HHSMZL HHSMZR	EN 1.0330 équiv.	Galvanisation au zinc
HHSMYL HHSMYR	EN 1.4301 équiv.	Brillantage




(Le dessin correspond à une utilisation à gauche)

Référence pièce	Type	T	T1	* Charge admissible (kg)	Poids (g)	Prix unitaire 1 à 19 pc(s).	Remise sur volume 20-100
HHSPDL	3	10		7	45		
HHSPDR	5	12			46		

* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.



Exemple



* Exemple utilisé : vue du dessus.
* La valeur ci-dessus est T = 5.

Référence pièce	Type	L	Trou	N Chanfrein	* Charge admissible (kg)	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-50
HHSV	35		3.2	6.2	2	13		
	51				4	30		
	60		4.2	8.2	6	45		
	80				10	95		

* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

L	W	P	D	H	t	R	R1
35	8	27	3	6	2	9	8
51	11	40	4	8	2.5	15	14.4
60	13	48	5	9.5	3	18	18
80	14.5	68	6	11.5	4.5	27	27



Référence pièce
HHSPDL3
HHSV51

Référence pièce	Type	L	W	T	(R)	* Charge admissible (kg)	Poids (g)	Prix unitaire 1 à 19 pc(s).	Remise sur volume 20-50
HHSML (Pour une utilisation à gauche)	50	32	1.6	7.5	7	30			
HHSMR (pour utilisation à droite)	64	36	1.6	7.5	10	45			
	75	38	2	8.5	15	65			

* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Référence pièce	Type	L	(W)	T	(R)	D	* Charge admissible (kg)	Poids (g)	Prix unitaire 1 à 19 pc(s).	Remise sur volume 20-50
HHSMZL (Pour une utilisation à gauche)	50	40	2.6	10.5	5	15	60			
	65	50	2.6	10.5	5	20	89			
HHSMZR (Pour une utilisation à droite)	75	70	3.2	12.5	6	30	165			
	100	82	4	16	8	50	347			
HHSMYL (Pour une utilisation à gauche)	50	40	2.5	10.5	5	15	62			
	65	50	2.5	10.5	5	20	95			
HHSMYR (Pour une utilisation à droite)	75	70	3	12	6	30	180			
	100	82	4	16	8	50	335			

* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

* Le matériau pour L = 75 et 100 de HHSMZL et HHSMZR est SPHC.




Référence pièce
HHSML50
HHSMYR75

Charnières soudées en acier inoxydable

RoHS 10



HHSY




Matériau : EN 1.4301 équiv.
S Traitement de surface : Surface endurcie
Polissage du miroir pour HHSY40 uniquement

Charnières en acier soudées

RoHS 10



HHSYT



Matériau : SPHC
S Traitement de surface : Galvanisation au zinc

Charnières soudées pour charges lourdes


RoHS 10



HHSYZ



Forme A



Forme B

Matériau : EN 1.4301 équiv.
S Traitement de surface : Finition à la brosse

Référence pièce	Type	L	W	(D)	t	Forme n°	* Charge admissible (kg)	Poids (g)	Prix unitaire 1 à 19 pc(s).	Remise sur volume 20-50
HHSYZ	50		50			A	20	88		
	60		64	12	3	A	25	120		
	75		70				30	164		
	100		100				60	512		
	125		100	20	4	B	70	628		
	150		120				90	834		


* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Charnières longues

RoHS 10



HHSLV



Les charnières longues peuvent être coupées pour être utilisées.
Emboutir l'arbre pour l'empêcher de glisser si nécessaire.
Matériau : EN 1.4301 équiv.

Référence pièce	Type	L	W	C	C1	t	* Charge admissible (kg)	Poids (g)	Prix unitaire 1 à 19 pc(s).	Remise sur volume 20-50
HHSY	40		35	3	6.3	1.5	6	25		
	50		30	3	6.4	1.5	8	30		
	65						13	66		
	75		50	4	8.5	2	15	76		
	90						25	190		
	100		60	6	12.7	3	30	200		

* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Référence pièce	Type	L	W	* Charge admissible (kg)	divisions	Poids (g)	Prix unitaire 1 à 19 pc(s).	Remise sur volume 20-200
HHSYT	60		50	25	3	105		
	90		60	40	5	180		
	100		80	45	5	245		

* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Référence pièce	Type	L	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-50
HHSLV	300		165		
	350		190		
	450		250		
	600		335		
	750		410		
	850		470		
	1000		580		



Ordering Example

Référence pièce
HHSY50
HHSYT90
HHSYZ100
HHSLV300