

Supports de tuyaux

Colliers pour tuyaux verticaux, pattes en forme de pales, pattes en T

Supports de tuyaux

Étriers plat à pattes, boulons en U de tuyauterie

■ Colliers pour tuyau vertical

Type	Matériau	Traitement de surface
Standard	Avec matériel de protection	Corps principal
KBND	KBND	EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)
KBNS	KBNS	EN 1.4301 équiv.

Standard

Joint antidérapant

Vis à six pans M6x20

Avec type de matériel de protection

Vis à six pans M6x20

***t de KBND désigne l'épaisseur de la tôle. L'épaisseur du matériel de protection est (1.5).

Référence pièce		Diam. ext. D du tuyau utilisable	(L)	t			W	C	P	KBND		KBNS		KBND	
Type	N°			KBND	KBNS	KBND				Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
Standard KBND KBNS	10A	17.3	73	1.8	2	-	25	45	20	1 à 39 pièces	40 à 50 pièces	1 à 9 pièce(s)	10 à 20 pièces	1 à 9 pièce(s)	10 à 20 pièces
	15A	21.7	77			-									
	20A	27.2	84			0.6									
	25A	34	88			-									
	32A	42.7	98			0.8									
Avec type de matériel de protection KBND	40A	48.6	104			-									
	50A	60.5	116			-									

☞ Veiller à utiliser KBND à une température ambiante max. de 60°C en raison des propriétés du PVC souple.

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Pattes en forme de pale

Type	Matériau	Traitement de surface
HGA	EN 1.0038 équiv.	Galvanisation au zinc
HGAS	EN 1.4301 équiv.	-

(18)
8.5
2 trous fendus
4.5
L
17
37.5
M10x22
Ø10
(4)

■ Pattes en T

Type	Matériau	Traitement de surface
TGA	EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)	Galvanisation au zinc
TGAS	EN 1.4301 équiv.	-

(3)
(9)
2-Ø4.5
(38)
(58)
L
(1.6)
25
Ø
21
25
Trou fendu

Référence pièce		L	HGA		HGAS	
Type	N°		Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
HGA HGAS	1	50	1 à 9 pièce(s)	10 à 20 pièces	1 à 9 pièce(s)	10 à 20 pièces
	2	75				
	3	100				

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce		L	(L)	TGA		TGAS	
Type	Nb.			Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
TGA TGAS	1S	50	26	1 à 39 pièces	40 à 50 pièces	1 à 9 pièce(s)	10 à 20 pièces
	1	60	36				
	2	80	56				
	3	100	76				

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example

Référence pièce
KBND25A
TGA2

Adapté à la fixation des tuyaux, tels que les tuyaux à tubulure en acier.

* Se reporter au tableau de droite.

SGPPN (P.1472)

• Vue agrandie de la zone marquée d'un *

KBND/KBNS
(Colliers de tuyaux pour arrêter l'oscillation.)

HGA/HGAS
(Patte de fixation pour collier de tuyau vertical)

■ Étriers plat à pattes

Type	Matériau	Traitement de surface
A double couche	A couche unique	EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)
RSDLN	KSDLN	Galvanisation au zinc
RSDLNS	KSDLS	EN 1.4301 équiv.

Type double face

Type recto

2-Ø4

W

0.5

(P)

(L)

4

W

13(10)

(L)

☞ Ce produit étant fabriqué en tôle fine, les dimensions (L) et (P) sont indiquées uniquement à titre de référence. Les ajuster si nécessaire.

☞ KSDLN32A, 40A et 50A n'ont pas d'épaulement. Le diamètre du trou de montage est de Ø5 et la distance depuis l'extrémité est de (10).

Référence pièce		Diam. ext. D du tuyau utilisable	(L)		(P)		W	RSDLN		RSDLNS	
Type	N°		RSDLN	RSDLNS	RSDLN	RSDLNS		Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
RSDLN RSDLNS	15A	21.7	60	60	47	47	19	1 à 9 pièce(s)	10 à 30 pièces	1 à 9 pièce(s)	10 à 30 pièces
	20A	27.2	65	65	52	52	21				
	25A	34.0	73	72	60	59					
	32A	42.7	81	86	68	73					
	40A	48.6	86	88	73	75					
	50A	60.5	100	102	87	89					

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Type unilatéral

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce		Diam. ext. D du tuyau utilisable	(L)		t		W		KSDLN		KSDLS		
Type	Nb.		KSDLN	KSDLS	KSDLN	KSDLS	KSDLN	KSDLS	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 30 pièces	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 30 pièces	
KSDLN KSDLS	15A	21.7	45	49	1.6	1.2	25	20					
	20A	27.2	50	54.5		1.5		25					
	25A	34	57	67									
	32A	42.7	71	75		25							
	40A	48.6	77	82									
	50A	60.5	89	99									

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Boulons en U pour tuyauterie

Type	Matériau	Traitement de surface
UB	UBSU	(acier inoxydable)

Corps principal

(H)

(L)

(M)

25

N°

Ecrou fourni

B

M

T

UBSU

Matériau : EN 1.0038 équiv.

Traitement de surface : chrome trivalent

Accessoire : 2 écrous (chrome trivalent JIS-SWRCH)

Référence pièce		Dia. des tuyaux utilisable	* D.E. du tuyau (mm)	M (normal)	(H)	L	UB		UBSU	
Type	N°						Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
UB UBSU	3	10A	17.3	M4	34	21.3	1 à 49 pièce(s)	50 à 100 pièces	1 à 49 pièce(s)	50 à 100 pièces
	4	15A	21.7	M4	37	25.7				
	4-M5			M5		26.7				
	6	20A	27.2	M4	39	31.2				
	6-M5			M5		32.2				
	8	25A	34.0	M4	43	38				
	8-M5			M5		39				
	10	32A	42.7	M5	47	47.7				
	10-M6			M6		48.7				
	12	40A	48.6	M5	50	53.6				
	16	50A	60.5	M5	57	65.5				

* Le D.E. (mm) des tuyaux est fourni à titre de référence uniquement.

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce		M (normal)	B	C	T
Type	N°				
M4 M5 M6	7	8.1	3.2		
	8	9.2	4		
	10	11.5	5		

Ordering Example

Référence pièce
RSDLN15A
UB4
UBSU10-M6