

Raccords à visser

Laiton

■ Douilles

Type **SJSFS** Matériau EN CW614N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | Rc (PT) | L | L1 | B | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|---------|----|------|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | | | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSFS | 6A | 1/8 | 21 | 10,5 | 14 | | |
| | 8A | 1/4 | 28 | 14 | 17 | | |
| | 10A | 3/8 | 32 | 16 | 21 | | |
| | 15A | 1/2 | 40 | 20 | 26 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Douilles femelles/mâles

Type **SJSXS** Matériau EN CW614N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | Rc (PT) | R (PT) | L | d | B | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|---------|--------|----|----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | T1 | T2 | | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSXS | 6A | 1/8 | 1/8 | 20 | 5 | 14 | | |
| | 8A | 1/4 | 1/4 | 24 | 8 | 17 | | |
| | 10A | 3/8 | 3/8 | 28 | 11 | 21 | | |
| | 15A | 1/2 | 1/2 | 33 | 15 | 26 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Embouts

Type **SJSRN** Matériau EN CW614N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | R (PT) | L | B | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|--------|----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSRN | 6A | 1/8 | 22 | 12 | | |
| | 8A | 1/4 | 28 | 14 | | |
| | 10A | 3/8 | 33 | 17 | | |
| | 15A | 1/2 | 38 | 22 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Capuchons

Type **SJSCP** Matériau EN CW614N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | Rc (PT) | L | L1 | B | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|---------|----|----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | | | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSCP | 6A | 1/8 | 9 | 7 | 12 | | |
| | 8A | 1/4 | 11 | 9 | 16 | | |
| | 10A | 3/8 | 14 | 12 | 19 | | |
| | 15A | 1/2 | 15 | 13 | 24 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Coudes femelles/mâles

Type **SJSXL** Matériau EN CW617N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | R, Rc (PT) | L1 | L2 | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|------------|----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSXL | 6A | 1/8 | 19 | 22 | | |
| | 8A | 1/4 | 24 | 25 | | |
| | 10A | 3/8 | 28 | 29 | | |
| | 15A | 1/2 | 32 | 34 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Coudes

Type **SJSFL** Matériau EN CW617N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | Rc (PT) | L1 | L2 | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|---------|----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSFL | 6A | 1/8 | 22 | 22 | | |
| | 8A | 1/4 | 25 | 25 | | |
| | 10A | 3/8 | 29 | 29 | | |
| | 15A | 1/2 | 34 | 34 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Coudes mâles

Type **SJSML** Matériau EN CW617N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | R (PT) | L1 | L2 | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|--------|----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSML | 6A | 1/8 | 17 | 17 | | |
| | 8A | 1/4 | 22 | 22 | | |
| | 10A | 3/8 | 25 | 25 | | |
| | 15A | 1/2 | 29 | 29 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ T

Type **SJSFT** Matériau EN CW617N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | Rc (PT) | L | L1 | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|---------|----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSFT | 6A | 1/8 | 44 | 22 | | |
| | 8A | 1/4 | 50 | 25 | | |
| | 10A | 3/8 | 58 | 29 | | |
| | 15A | 1/2 | 68 | 34 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ T mâles

Type **SJSMT** Matériau EN CW617N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | R (PT) | L | L1 | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|--------|----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSMT | 6A | 1/8 | 34 | 17 | | |
| | 8A | 1/4 | 44 | 22 | | |
| | 10A | 3/8 | 50 | 25 | | |
| | 15A | 1/2 | 58 | 29 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ T femelles/mâles

Type **SJSXT** Matériau EN CW617N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | R-Rc (PT) | L | L1 | L2 | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|-----------|----|----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | | | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSXT | 6A | 1/8 | 44 | 22 | 19 | | |
| | 8A | 1/4 | 50 | 25 | 24 | | |
| | 10A | 3/8 | 58 | 29 | 28 | | |
| | 15A | 1/2 | 68 | 34 | 32 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Obturateurs

Type **SJSPG** Matériau EN CW614N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | R (PT) | L | B | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|--------|----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSPG | 6A | 1/8 | 14 | 12 | | |
| | 8A | 1/4 | 18 | 16 | | |
| | 10A | 3/8 | 21 | 19 | | |
| | 15A | 1/2 | 25 | 21 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Douilles de réduction hexagonales

Type **SJSFSD** Matériau EN CW614N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | Rc (PT) | L | B | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|---------|-----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | T1 | T2 | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSFSD | 12 | 1/8 | 1/4 | 26 | 17 | |
| | 13 | 1/8 | 3/8 | 28 | 21 | |
| | 23 | 1/4 | 3/8 | 30 | 21 | |
| | 24 | 1/4 | 1/2 | 36 | 26 | |
| | 34 | 3/8 | 1/2 | 38 | 26 | |
| | 36 | 3/8 | 3/4 | 44 | 32 | |
| 46 | 1/2 | 3/4 | 46 | 32 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Douilles de réduction femelles/mâles

Type **SJSXSD** Matériau EN CW614N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | R (PT) | Rc (PT) | L | B | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|----|--------|---------|----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | T1 | T2 | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSXSD | 12 | 1/8 | 1/4 | 22 | 17 | | |
| | 21 | 1/4 | 1/8 | 22 | 14 | | |
| | 23 | 1/4 | 3/8 | 26 | 21 | | |
| | 32 | 3/8 | 1/4 | 26 | 17 | | |
| | 34 | 3/8 | 1/2 | 31 | 26 | | |
| | 43 | 1/2 | 3/8 | 30 | 22 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Embouts de réduction hexagonaux

Type **SJSRND** Matériau EN CW614N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | R (PT) | L | B | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|--------|-----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | T1 | T2 | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSRND | 12 | 1/8 | 1/4 | 26 | 14 | |
| | 13 | 1/8 | 3/8 | 29 | 17 | |
| | 23 | 1/4 | 3/8 | 31 | 17 | |
| | 24 | 1/4 | 1/2 | 34 | 22 | |
| | 34 | 3/8 | 1/2 | 36 | 22 | |
| | 36 | 3/8 | 3/4 | 41 | 27 | |
| 46 | 1/2 | 3/4 | 43 | 27 | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Manchons

Type **SJSBP** Matériau EN CW614N équiv.

RoHS 10

| Référence pièce | | Rc (PT) | R (PT) | L | B | Prix unitaire | Remise sur volume |
|-----------------|-----|---------|--------|----|----|----------------|-------------------|
| Type | N° | T1 | T2 | | | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces |
| SJSBP | 12 | 1/8 | 1/4 | 16 | 17 | | |
| | 13 | 1/8 | 3/8 | 19 | 19 | | |
| | 23 | 1/4 | 3/8 | 19 | 19 | | |
| | 24 | 1/4 | 1/2 | 21 | 24 | | |
| | 34 | 3/8 | 1/2 | 21 | 24 | | |
| | 36 | 3/8 | 3/4 | 25 | 30 | | |
| 46 | 1/2 | 3/4 | 25 | 30 | | | |

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.