

Raccords de tuyaux sanitaires

Sangles de tuyau / Joints / Colliers / Colliers à simple pression

Raccords de l'adaptateur sanitaire

Sangles de tuyau



RoHS10

Type	Matériau
SNZP	EN 1.4301 équiv.

Joints



RoHS10

Type	Matériau
SNGS	Silicone
SNGSF	PTFE

Colliers - Utilisation à basse pression



RoHS10

Type	Matériau	Pression de fonctionnement recommandée
SNCP	8A-15A 1S-3S	8A-2S: 0-0.3MPa 2.5S-3S: 0-0.2MPa

Colliers - Utilisation à moyenne et haute pression



RoHS10

Type	Matériau	Pression de fonctionnement recommandée
SNCPH	EN 1.4308 équiv.	1S-2S: 0-1MPa 2.5S-3S: 0-0.3MPa

Collier à simple pression





RoHS10

Type	Matériau	Pression de fonctionnement recommandée
SNCPW	EN 1.4301 équiv.	0-1MPa

● Collier (SNCP)

● Collier à simple pression (SNCPW)



Référence Type	N°	d	A	B	L1	L2	C	Prix unitaire Qté 1 à 9	Remise sur volume 10-20
SNZP	1S	25.4	60	56	28	30	2		
	1.5S	38.1	81.5	63	39	37.5	5		
	2S	50.8	96.5	76	46	47	3.5		
	2.5S	63.5	111.5	86	53.5	54.5	3.5		
	3S	76.3	122	98	58	61	3		

Les dimensions marquées par * sont la dimension B*. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS. Toutes les largeurs sont de 28.

Référence Type	N°	A	d	T	t	Prix unitaire Qté 1 - 19	Remise sur volume 20-30	Prix unitaire Qté 1 - 19	Remise sur volume 20-30
SNGSF	8A	34	10.5	4.9	1.7	-	-	-	-
	10A	34	14						
	15A	34	17.5						
SNGS SNGSF	1S	50.5	23.2 (23)						
	1.5S	50.5	35.9 (35.7)						
	2S	64	48 (47.8)	5.5 (5.0)	2 (1.8)				
	2.5S	77.5	59.7 (59.5)						
	3S	91	72.5 (72.3)						

Les dimensions entre () s'appliquent à SNGSF. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence Type	N°	D	A	B	Prix unitaire Qté 1 à 9	Remise sur volume 10-20
SNCP	8A	45	65	74		
	10A	45	65	74		
	15A	45	65	74		
	1S	60	94	90		
SNCPH	1S	75	110	103		
	2S	90	130	108		
	2.5S	90	130	108		
	3S	104	144	114		

Les formes des viroles n° 8A-15A, 1S et 1.5S étant identiques, SNCP8A-15A et SNCP1S et 1.5S sont également identiques. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence Type	N°	D	A	B	Prix unitaire Qté 1 à 9	Remise sur volume 10-20
SNCPH	1S	65	97	88		
	1.5S	65	97	88		
	2S	79	109	96		
	2.5S	94	128	104		
	3S	107	143	110		

SNCPH1S et 1.5S sont de forme identique. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence Type	N°	D	A	B	W	Prix unitaire Qté 1 à 9	Remise sur volume 10-20
SNCPW	1S	60	114	70	25		
	1.5S	60	114	70	25		
	2S	75	124	88	25		

SNFK1S et 1.5S sont de forme identique. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Caractéristiques

- Réduit le temps de fixation ou de retrait des colliers et offre un fonctionnement plus efficace.
- Adapté aux équipements de test nécessitant de fréquents branchements et débranchements.
- Le levier permet d'obtenir un couple uniforme pour que le serrage soit sûr sans endommager les joints.
- L'absence de filetage croisé offre une durabilité supérieure par rapport au type à serrage par vis.
- La faible usure de filetages produit moins de poudre métallique, ce qui contribue à une excellente hygiène.


Plage de pression admissible : 1MPa max.

Résultats du test de pression (conditions : sous pression à température ambiante)

- 1.5MPa x30 minutes : pas de fuites
- Après 300 cycles d'ouverture/fermeture, 1.5MPa x30 minutes : pas de fuites



Une pression excessive sur le levier peut entraîner la sortie du collier, car il n'y a pas de mécanisme de verrouillage. Pour éviter le dysfonctionnement du collier, il est recommandé de verrouiller le levier avec un trou dans le levier.



Filetages mâles



RoHS10

Type	Matériau
SNZFA	EN 1.4301 équiv.

Flexible



RoHS10

Type	Matériau
SNHAD	EN 1.4301 équiv.
SNHADS	EN 1.4404 équiv.

Filetages femelles



RoHS10

Type	Matériau
SNZFS	EN 1.4301 équiv.

Manchon serti



RoHS10

Type	Matériau
SNSUS	EN 1.4301 équiv.

Embase x virole



RoHS10

Type	Matériau
SNZFR	EN 1.4301 équiv.

Embase x plaque fileté



RoHS10

Type	Matériau
SNZFY	EN 1.4301 équiv.

Référence Type	N°	Nominal	R(PT)	L	A	B	d	d1	D1	Prix unitaire Qté 1 à 9	Remise sur volume 10-20	
SNZFA	1S	3-40	3/8	40				11.0	17.3			
		4	1/2	60				15.7	21.7			
		4-40		40								
		6	3/4	60				21	27.2			
		6-40		40								
	1.5S	6-40	8	1	60	50.5	43.5	23	26	34		
			8-40		40							
			8-40	3/4	40				21	27.2		
			8	1	60				26	34		
			8-40		40							
2S		10	11/4	65				35.7	42.7			
			12	11/2	65				40	48.6		
		12	11/4	70				35.7	42.7			
			11/2	70	64.0	56.5	47.8	40	50.8			
			16	2	70			51	60.5			

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence Type	N°	Diamètre intérieur nominal du flexible	A	B	L	D	Prix unitaire Qté 1 à 9	Remise sur volume 10-20	Prix unitaire Qté 1 à 9	Remise sur volume 10-20
SNHAD SNHADS	1S	1S	50.5	43.5	80	25.4				
		19	50.5	43.5	50	20.5				
	1.5S	1.5S	50.5	43.5	100	38.1				
		1.5S-1S	1S	50.5	43.5	100	25.4			
	2S	2S	64.0	56.5	100	50.8				
		2S-1.5S	1.5S	64.0	56.5	100	38.1			
	2.5S	2.5S	77.5	70.5	100	63.5				
		2.5S-2S	2S	77.5	70.5	100	50.8			
	3S	3S	91.0	83.5	100	76.3				
		3S	91.0	83.5	100	76.3				

Pour les commandes de 10 pièces N°2.5S-2S ou plus, demander un devis. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence Type	N°	Nominal	Rp	A	B	D	L	C	Prix unitaire Qté 1 à 9	Remise sur volume 10-20
SNZFS	1.5S	2	1/4					0.9		
		3	3/8	50.5	43.5	38.1	21	1.2		
		4	1/2					1.2		
	2S	3	3/8					1.2		
		4	1/2	64.0	56.5	50.8	21	1.2		
		6	3/4					1.2		
	2.5S	4	1/2					1.2		
		6	3/4	77.5	70.5	63.5	21	1.2		
		8	1					1.5		
		6	3/4					1.2		
3S	8	1	91.0	83.5	76.3	21	1.5			
	10	1 1/4					1.5			

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence Type	N°	D	A	B	C	d	L	L1	F	Côté opposé Corps principal	Prix unitaire Qté 1 - 4
SNSUS	1S	4			6	4	43.8	19	15.3		
		6	50.5	43.5	8	6	43.9	19	15.4		
	1.5S	6.35			9.53	7	48.9	24	15.4		
		6.35	64.0	56.5	12.7	10	52.9	28	15.4		
	2S	8			10	8	49.8	24	16.8		
		8	64.0	56.5	10	8	49.8	24	16.8		

D indique le D.E. de tube utilisable. Tuyaux utilisables : P.1297 Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence Type	Nb.	Nominal	D	D1	d	d1	A	L	(T)	P.C.D.	Prix unitaire Qté 1 - 4	Remise sur volume 5-10
SNZFR	1S	20A	25.4	100	23	15	50.5	54	14	75		
		25A		125							90	
	1.5S	32A	38.1	135	35.7		50.5			100		
		40A		140						105		
		40A	50.8	140	47.8	19	64	56	16	105		
	2S	50A		155						120		
		50A	63.5	155						120		
		65A		175	59.5		77.5	58	18	140		
		65A										