# Vis d'assemblage à tête à six pans creux

## Galvanisation au zinc

### CBE




M MatériauSCM435
S Traitement de surface chrome trivalent
H DuretéHRC32~39* Niveau de résistance : 10.9

RoHS10

| MxP | A | E | B |
|---|---|---|---|
| 2x0.4 | 3.8 | 2 | 1.5 |
| 2.6x0.45 | 4.5 | 2.6 | 2 |
| 3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| 4x0.7 | 7 | 4 | 3 |
| 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
| 6x1.0 | 10 | 6 | 5 |
| 8x1.25 | 13 | 8 | 6 |
| 10x1.5 | 16 | 10 | 8 |
| 12x1.75 | 18 | 12 | 10 |

* Le niveau de résistance désigne la résistance à la traction de la vis.

(Ex.)10.9
- Cela indique que la valeur minimale de la limite élastique ou de la contrainte d'essai représente 90% de la résistance à la traction.
- Cela signifie que la valeur minimale de la résistance à la traction est de 1040N/mm².

Référence : dimensions du trou contre-alésé et du trou pour vis d'assemblage à tête à six pans creux ☞ P.1891

| Référence pièce Type M- L | ℓ | | Prix unitaire 1 à 9 pièce(s) | Remise sur volume 10 à 19 pièces | 20 à 49 pièces | 50 à 500 pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE 2- 5 | | Goujons - Entièrement filetés | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| CBE 2.6- 5 | | Goujons - Entièrement filetés | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| CBE 3- 4 | | Goujons - Entièrement filetés | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 25 | 18 | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| CBE 4- 5 | | Goujons - Entièrement filetés | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 40 | 20 | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| CBE 5- 6 | | Goujons - Entièrement filetés | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |

| Référence pièce Type M- L | ℓ | | Prix unitaire 1 à 9 pièce(s) | Remise sur volume 10 à 19 pièces | 20 à 49 pièces | 50 à 500 pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE 5- 15 | | Goujons - Entièrement filetés | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 40 | 22 | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| CBE 6- 8 | | Goujons - Entièrement filetés | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 55 | 24 | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 65 | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| 75 | | | | | | |
| CBE 8- 10 | | Goujons - Entièrement filetés | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 50 | 28 | | | | | |
| 55 | | | | | | |

| Référence pièce Type M- L | ℓ | | Prix unitaire 1 à 9 pièce(s) | Remise sur volume 10 à 19 pièces | 20 à 49 pièces | 50 à 500 pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE 8- 60 | | | | | | |
| 65 | | | | | | |
| 70 | 28 | | | | | |
| 75 | | | | | | |
| 80 | | | | | | |
| CBE 10- 15 | | Goujons - Entièrement filetés | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 65 | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| 75 | 32 | | | | | |
| CBE 12- 15 | | Goujons - Entièrement filetés | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 55 | 36 | | | | | |
| 60 | | | | | | |

Ordering Example — Référence pièce: CBE4-10

# Vis à tête à six pans creux / Vis à tête à six pans creux

## Chrome trivalent (disponible en paquet)- Placage chromé brillant

### PACK-SCBE




M MatériauSCM435
S Traitement de surface chrome trivalent
H Dureté HRC32~39* Niveau de résistance : 10.9

RoHS10

### CBM

CBM n'est pas compatible avec RoHS.




M Matériau EN 1.7220 Équiv.
S Traitement de surface Placage chromé brillant
H Dureté HRC32~39 * Niveau de résistance : 10.9

| Référence pièce Type M-L | ℓ | | PACK-SCBE pièces par paquet | PACK-SCBE Prix unitaire 1 à 4 paquet(s) | Remise sur volume 5 à 20 paquets |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK-SCBE 2-5 | | Goujons - Entièrement filetés | PACK-SCBE 50 pièces/paquet | | |
| 6 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| PACK-SCBE 2.6-5 | | Goujons - Entièrement filetés | | | |
| 6 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| PACK-SCBE 3-5 | | Goujons - Entièrement filetés | | | |
| 6 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 30 | 18 | | | | |
| 35 | | | | | |
| PACK-SCBE 4-6 | | Goujons - Entièrement filetés | | | |
| 8 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 25 | | Goujons - Entièrement filetés | | | |
| 30 | | | | | |
| 35 | 20 | | | | |
| 40 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| PACK-SCBE 5-8 | | Goujons - Entièrement filetés | | | |
| 10 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 30 | | Goujons - Entièrement filetés | | | |
| 35 | | | | | |
| 40 | 22 | | | | |
| 45 | | | | | |

| Référence pièce Type M-L | ℓ | | PACK-SCBE pièces par paquet | PACK-SCBE Prix unitaire 1 à 4 paquet(s) | Remise sur volume 5 à 20 paquets |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK-SCBE 6-8 | | Goujons - Entièrement filetés | PACK-SCBE 50 pièces/paquet | | |
| 10 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 40 | 24 | | | | |
| 45 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| PACK-SCBE 8-12 | | Goujons - Entièrement filetés | | | |
| 15 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 55 | 28 | | | | |
| 60 | | | | | |
| PACK-SCBE 10-15 | | Goujons - Entièrement filetés | PACK-SCBE 20 pièces/paquet | | |
| 20 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| PACK-SCBE 12-15 | | Goujons - Entièrement filetés | | | |
| 20 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| *50 | | | | | |
| 55 | 36 | | | | |
| 60 | | | | | |

*La partie (ℓ) est basée sur la norme JIS B 1176 (2000).

| Référence pièce Type M-L | ℓ | | Prix unitaire 1-99 pces. | Remise sur volume 100 à 200 pièces |
|---|---|---|---|---|
| CBM 3-6 | | Goujons - Entièrement filetés | | |
| 8 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | 18 | | | |
| 35 | | | | |
| CBM 4-6 | | Goujons - Entièrement filetés | | |
| 8 | | | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | | | | |
| 35 | 20 | | | |
| 40 | | | | |
| 45 | | | | |
| CBM 5-8 | | Goujons - Entièrement filetés | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | | | | |
| 35 | | | | |
| 40 | 22 | | | |
| 45 | | | | |
| 50 | | | | |
| CBM 6-8 | | Goujons - Entièrement filetés | | |
| 10 | | | | |
| 12 | | | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | | | | |
| 35 | | | | |
| 40 | | | | |
| 45 | 24 | | | |
| 50 | | | | |
| 60 | | | | |

| Référence pièce Type M-L | ℓ | | Prix unitaire 1-99 pces. | Remise sur volume 100 à 200 pièces |
|---|---|---|---|---|
| CBM 8-12 | | Goujons - Entièrement filetés | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | | | | |
| 35 | | | | |
| 40 | | | | |
| 45 | | | | |
| 50 | 28 | | | |
| 55 | | | | |
| 60 | | | | |
| CBM 10-15 | | Goujons - Entièrement filetés | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | | | | |
| 35 | | | | |
| 40 | | | | |
| 45 | | | | |
| 50 | | | | |
| 55 | 32 | | | |
| 60 | | | | |
| CBM 12-15 | | Goujons - Entièrement filetés | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 30 | | | | |
| 35 | | | | |
| 40 | | | | |
| 45 | | | | |
| *50 | | Goujons - Entièrement filetés | | |
| 55 | 36 | | | |
| 60 | | | | |

*La partie (ℓ) est basée sur la norme JIS B 1176.

Ordering Example — Référence pièce: PACK-SCBE6-10, CBM8-20

PACK-SCBE est vendu par paquet et CBM à l'unité.
Ventes par paquet, commande minimale : 1 paquet.