

Unités de soutien - Côté fixe, rondes Standard

Liste des pièces similaires P.767

Points de comparaison
entre des produits similaires

La capacité de charge des pièces économique diffère de celle des pièces similaires. (Pour plus de détails, voir P.754)
Pour choisir les pièces économique appropriées, comparer leurs spécifications à celles des pièces similaires. P.759

Le type standard utilise les roulements à contact oblique JIS classe 5 à précharge réglée. Il est adapté aux applications de haute précision et de précision à grande vitesse.

RoHS 10

Type	Matériau	Traitement de surface
Côté fixe uniquement C-BRW	Jeu côté fixe et côté soutien C-BRW-SET	①③ ⑥⑦ ①③⑥⑦
		EN 1.1191 équiv. EN 1.0028 équiv. Oxydé noir

N°6-8

N°10-20

Détails du composant

N°	Nom des pièces	Quantité
①	Logement du roulement	1
②	Roulement à contact oblique de qualité 5 fabriqué en dehors du Japon	1 jeu
③	Cache	1
④	Joint d'huile	2
⑤	Vis d'assemblage à tête à six pans creux	4
⑥	Collier	2
⑦	Écrou de roulement (avec pièce de fixation)	1

④=d=6 et 8 sont fournis avec un joint d'huile ④.
 Ne pas désassembler les éléments ①, ②, ③, ④ et ⑤ car ils doivent rester assemblés.
 En cas d'utilisation avec une vis à billes MISUMI, il y a un collier accessoire d'unité de soutien en trop.

Référence pièce		Côté soutien SET	d	L	H	F	E	D	A	P.C.D.	B	L1	T1	d1	d2	I	M (filetage fin)	T	Joint d'huile Diam. d'arbre utilisable	C-BRW	C-BRW-SET	
Type	N°																			Prix unitaire	Prix unitaire	
C-BRW	6	-SET (Uniquement lors de l'achat par jeux)	6	20	7	13	22	22	35	28	28	28	5.5	3.5	2.9	5.5	3.5	M6x0.75	12	9.5		
	8S		8	23	9	14	26	28	43	35	35	7	4	3.4	6.5	4	M8x1.0	14	10			
	8																					
	10S		10	27	10		29.5	34	52	42	42	7.5	5	4.5	8	4	M10x1.0	16	12			
	10		12					36	54	44	44						M12x1.0	19	14			
	12		15	32	15		36	40	63	50	52	10	6	5.5	9.5	6	M15x1.0	22	19.5			
	15S		15																			
15	20	52	22	30	50	57	85	70	68	8	10	6.6	11	10	M20x1.0	30	25					

Ordering Example
 Référence pièce
C-BRW15 (Type simple côté fixe)
C-BRW15-SET (Type de jeu)

Pour plus de détails sur les roulements et pour connaître les précisions de l'interface de montage des unités de soutien, du collier inclus et de l'écrou de roulement, voir P.759
 Tableau de compatibilité des vis à billes P.756
 Stocker les accessoires avec précaution car ils sont requis lors du montage.

Unités de soutien - Côté soutien, rondes Standard

Liste des pièces similaires P.768

RoHS 10

Type	Matériau	Traitement de surface
C-BUR	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir

Détails du composant

N°	Nom des pièces	Quantité
①	Logement	1
②	Roulement radial fabriqué en dehors du Japon	1
③	Bague de retenue (STWN, S)	1

Référence pièce		d	L	H	F	D	A	P.C.D.	B	V	d1	d2	I	Référence du roulement	Bague de retenue	C-BUR
Type	N°															Prix unitaire
C-BUR	6	6	10	6	4	22	36	28	28	17	3.4	6.5		B606ZZ	STWN, S6	
	10	8	12	7	5	28	43	35	35	22				B608ZZ	STWN, S8	
	12	10	15		8	34	52	42	42	26	4.5	8		B600ZZ	STWN, S10	
	15	15	17	9		40	63	50	52	32	5.5	9.5	5.5	B600ZZ	STWN, S15	
	20	20	20	11	9	57	85	70	68	47	6.6	11	6.5	B620ZZ	STWN, S20	

Ordering Example
 Référence pièce
C-BUR15 (Numéro de modèle de l'article séparé côté soutien)

Présentation des jeux

Pour les clients qui les utilisent avec le côté fixe et le côté soutien
 La sélection d'un jeu est recommandée car cela permet de commander le côté fixe et le côté soutien ensemble.
 5% de réduction sur les commandes de jeux

Jeu

Côté fixe

Côté soutien

<Jeux>

Référence du jeu	Jeux	
	Référence côté fixe	Référence côté soutien
C-BRW6-SET	C-BRW6	C-BUR6
C-BRW8S-SET	C-BRW8S	C-BUR6
C-BRW8-SET	C-BRW8	C-BUR6
C-BRW10S-SET	C-BRW10S	C-BUR10
C-BRW10-SET	C-BRW10	C-BUR10
C-BRW12-SET	C-BRW12	C-BUR12
C-BRW15-SET	C-BRW15	C-BUR15
C-BRW15S-SET	C-BRW15S	C-BUR15
C-BRW20-SET	C-BRW20	C-BUR20