Accessoires pour profilés industriels

RoHS10

Référence pièce	M Matériau	S Traitement de surface
FFS101 FFS102	EN 1.0330 équiv.	Galvanisation au zinc
FFS103	Polyéthylène	-
FFS107	polypropylène	

■Sur une embase spéciale avec une fixation
FFS101 (jeu de 4)



■Sur une embase spéciale avec deux fixations
FFS102 (jeu de 4)



■Couvercle intérieur
FFS103 (jeu de 4)(Profilé corresp. : FFA28)



■Support de panneau
FFS107



Référence pièce	Masse (g/pc.)	Pièces par paquet	Prix unitaire
FFS101	19	4	
FFS102	24	4	
FFS103	4	4	
FFS107	8	1	

Pour une commande par paquets, noter la quantité commandée.

Ordering Example — Référence pièce: FFS101

Example



RoHS10



Référence pièce	M Matériau	S Traitement de surface
FFS104	EN 1.4301 équiv.	-
FFS105	EN AW-6063 équiv.	Anodisé clair
FFS106	EN 1.0038 équiv.	Placage au chrome

■Plateau conducteur
FFS104 (jeu de 50)



À l'insertion entre le tube du profilé et le raccord, il érafle la surface anodisée afin de favoriser la conduction électrique. (Voir les exemples d'app. ci-dessous.)

■Colliers pour profilés industriels
FFS105



A Accessoire : 1 vis d'assemblage à tête à six pans creux M5-22

■Bague coulissante
FFS106 (jeu de 10)



Référence pièce	Masse (g/pc.)	Pièces par paquet	Prix unitaire
FFS104	1	50	
FFS105	70	1	
FFS106	14	10	

Pour une commande par paquets, noter la quantité commandée.

Ordering Example — Référence pièce: FFS104

Example



Référence pièce	M Matériau	S Traitement de surface
FFS201	EN 1.0330 équiv.	Galvanisation au zinc
FFS202-12	Support de nivellement : EN 1.0038 équiv. Écrou rapporté : EN 1.1191 équiv.	
FFS203-8	Corps principal : polyéthylène	-
	Écrou : EN 1.0038 équiv.	Galvanisation au zinc

■Colonnes tubes
FFS201



La vis n'est pas fournie

■Jeu de boulons de réglage
FFS202-12(Profilé corresp. : FFA28)



■Ecrou rapporté M8
FFS202-8 (Profilé corresp. : FFA28)



Référence pièce	Masse (g)	Prix unitaire
FFS201	320	
FFS202-12	264	
FFS203-8	15	

Ordering Example — Référence pièce: FFS202-12

Alterations — Référence pièce - (SET)
FFS201 - SET
S'applique uniquement au modèle FFS201.

Modification	Code	Spéc.
Vis de serrage	SET	Un jeu de 2 vis de serrage (M3-6) est fourni avec le type FFS201.

Example



Référence pièce	M Matériau	S Traitement de surface
FFS203-12	EN 1.1191 équiv.	-
FFS204	Polychloroprène	
FFS205	EN AC-46100 équiv.	

■Ecrou rapporté M12
FFS203-12 (Profilé corresp. : FFA28)



■Pied en caoutchouc
FFS204 (Profilé corresp. : FFA28)



■Colliers pour profilés industriels
FFS205



A Accessoire : 1 vis d'assemblage à tête à six pans creux M5-20 - 1 écrou pour M5

Référence pièce	Masse (g)	Prix unitaire
FFS203-12	80	
FFS204	18	
FFS205	80	

Ordering Example — Référence pièce: FFS203-12

Example