

Serre-câbles


Boîtiers de câbles

Serre-câbles formés en diamant




Matériau : Polypropylène (gris clair)
La photo représente le type HFCN5.


HFCN5 PACK (50 pièces/paquet)



HFCN6 PACK (50 pièces/paquet)



HFCN8 PACK (50 pièces/paquet)



Fixation à la main possible.

Référence pièce		Profilé extrudé (série)	Prix unitaire 1 à 2 paquet(s).	Remise sur volume 3~30
Type	N°			
HFCN	5PACK	HFS5		
	6PACK	HFS6		
	8PACK	HFS8 HFS8-45		

50 pièces par paquet.

Référence pièce - (SET)	
HFCN6PACK - SET	
Modification	Code
Jeu de 300 pièces	SET


Lors de la commande, veuillez noter la quantité. Le type HFCN5PACK-SET est livré par 300 pièces.

Serre-câbles - Circulaires




Matériau : Polypropylène (gris clair)
La photo représente le type HFCC8.


HFCC5 PACK (50 pièces/paquet)



HFCC6 PACK (50 pièces/paquet)



HFCC8 PACK (50 pièces/paquet)



Fixation à la main possible.

Référence pièce		Profilé extrudé (série)	Prix unitaire 1 à 2 paquet(s).	Remise sur volume 3~30
Type	N°			
HFCC	5PACK	HFS5		
	6PACK	HFS6		
	8PACK	HFS8 HFS8-45		


En cas d'utilisation du n°8 pour le type HFS8-45, le raccord est un peu plus solide.
50 pièces par paquet.

Référence pièce - (SET)	
HFCC6PACK - SET	
Modification	Code
Jeu de 300 pièces	SET

Lors de la commande, veuillez noter la quantité. Le type HFCC5PACK-SET est livré par 300 pièces.


Ordering Example
Référence pièce
HFCC6PACK

ex Exemple




Les câbles peuvent être fixés aux profilés extrudés avec des attaches de câble.
Les bandes ne sont pas fournies.

Goulottes



RoHS 10

HSCE (longueur standard) HSCEF (longueur réglable)



Matériau : Résine polypropylène

Goulottes de longueur standard


Référence pièce		Couleur	L m	Profilé extrudé utilisable (série)	Prix unitaire 1 à 5 pièce(s)	Remise sur volume 6~20
Type	N°					
HSCE	8	S (gris clair)	2	HFS8		

Goulottes de longueur réglable

Référence pièce		Couleur	L Incrément de 1mm	Profilé extrudé utilisable (série)	Prix unitaire/m 1 à 20 pièce(s).
Type	N°				
HSCEF	8	S (gris clair)	100~2000	HFS8	


Prix unitaire/mxLong. tot. spécifiée=Prix

Connecteurs en L pour goulotte




RoHS 10


HSCELA (en L vertical)




Lorsque ces pièces sont mises en place



HSCELB (en L plat)




Lorsque ces pièces sont mises en place



Matériau : Résine ABS

Référence pièce		Couleur	Prix unitaire 1 à 5 pièce(s)	Remise sur volume 6~20
Type	N°			
HSCELA HSCELB	8	S (gris clair)		

ex Exemple




Ouvrir le cache-câbles et insérer le connecteur L.
Ouvrir le cache-câbles et incruster le connecteur L.
Fermer la patte de la goulotte.

Ordering Example
Référence pièce - Couleur - L
HSCE8 - S - 2
HSCELB8 - S


ex Exemple

Utilisation d'une goulotte

Les câbles peuvent être facilement insérés.



Lors de l'installation d'un connecteur en L, enfoncez le cache-câble sur l'extrusion (série HFS8).
Placer les câbles dans la goulotte.
Fermer la patte de la goulotte.



Positionner un conduit de câbles le long d'une extrusion en aluminium avec 2 connecteurs en L.