Poussoirs de cames
Rainure

■À couronne

Application	Type Avec joint	Type Sans joint	MMatériau	AAccessoire
Général	CFUR	CFU	EN 1.3505 équiv.	1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier de carbone, oxydé noir)
	CFURS	CFUS	EN 1.4125 équiv.	Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)
Faible production de poussoirs	CFURC	-		

■Avec joint



■Sans joint





Un orifice de graissage est prévu uniquement sur la tête.
Température de fonctionnement : 80°C ou moins

Référence pièce Type	Tolérance dh7		D (sélectionnable)	MxPas	B	B1	L	d1	ℓ	r	f (min.)	Prix unitaire CFUR	CFURS	CFURC	CFU	CFUS
(avec joint) CFUR CFURS CFURC	5	0 -0.012	13	5x0.8	9	10	23	3.1	7.5	0.5	9.7					
	6		16	6x1.0	11	12	28	4	9		11					
	8	0 -0.015	19	8x1.25			32		11		13					
(sans joint) CFU CFUS	10		22	10x1.25	12	13	36		13	1	15					
			26											-		

Les normes de d12 à 20 ont été modifiées pour les produits à tête à six pans creux et filetage. Pour connaître la nouvelle référence, voir P.1044. Pour connaître les performances des poussoirs de cames, consulter le tableau 1 P.1043.

■Plat

Application	Type Avec joint	Type Sans joint	MMatériau	AAccessoire
Général	CFFR	CFR	EN 1.3505 équiv.	1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier de carbone, oxydé noir)
	CFFRS	CFRS	EN 1.4125 équiv.	Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)
Faible production de poussoirs	CFFRC	-		

(*)

D	Tolérance
13・16	0 -0.008
19~26	0 -0.009

■Avec joint



■Sans joint





Un orifice de graissage est prévu uniquement sur la tête.
Température de fonctionnement : 80°C ou moins

Référence pièce Type	Tolérance dh7		D (sélectionnable)	MxPas	B	B1	L	d1	ℓ	r	f (min.)	Prix unitaire CFFR	CFFRS	CFFRC	CFR	CFRS
(avec joint) CFFR CFFRS CFFRC	5	0 -0.012	13	5x0.8	9	10	23	3.1	7.5	0.5	9.7					
	6		16	6x1.0	11	12	28	4	9		11					
	8	0 -0.015	19	8x1.25			32		11		13					
(sans joint) CFR CFRS	10		22	10x1.25	12	13	36		13	1	15					
			26											-		

Les normes de d12 à 20 ont été modifiées pour les produits à tête à six pans creux et filetage. Pour connaître la nouvelle référence, P.1044. Pour connaître les performances des poussoirs de cames, consulter le tableau 1 P.1043.

Ordering Example: Référence pièce - D → CFUR10 - 22

Poussoirs de cames
Avec trou taraudé pour graisseur

■**Caractéristiques** : les trous taraudés pour graisseurs sont fournis. Les graisseurs sont faciles à fixer, ce qui permet de les utiliser dans les situations nécessitant une alimentation constante en huile.

■À couronne

Application	Type Avec joint	MMatériau	AAccessoire
Général	CFURT	EN 1.3505 équiv.	1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier de carbone, oxydé noir)

■Avec joint





Pour d10 ou inférieur, les trous taraudés pour les graisseurs sont usinés uniquement côté tête.
Température de fonctionnement : 80°C ou moins

Référence pièce Type	Tolérance dh7		D (sélectionnable)	MxPas	B	B1	L	d1	ℓ	ℓ1	r	f (min.)	M1 (Pour graisseur)	Prix unitaire
CFURT	6	0 -0.012	16	6x1.0	11	12	28	-	9	-	0.5	11	M6x0.75	
	8	0 -0.015	19	8x1.25			32		11			13		
	10		22	10x1.25	12	13	36		13		1	15		
			26											
	12	0 -0.018	30	12x1.5	14	15	40	3	14	6	1.5	20		
			32											
	16		35	16x1.5	18	19.5	52		18	8		24	PT1/8	
	18		40	18x1.5	20	21.5	58		20			26		
	20	0 -0.021	52	20x1.5	24	25.5	66	4	22	9		36		

Pour connaître les performances des poussoirs de cames, consulter le tableau 1 P.1043.

■Plat

Application	Type Avec joint	MMatériau	AAccessoire
Général	CFFRT	EN 1.3505 équiv.	1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier de carbone, oxydé noir)

■Avec joint



(*)

D	Tolérance
16	0 -0.008
19~30	0 -0.009
32~40	0 -0.011
52	0 -0.013



Pour d10 ou inférieur, les trous taraudés pour les graisseurs sont usinés uniquement côté tête.
Température de fonctionnement : 80°C ou moins

Référence pièce Type	Tolérance dh7		D (sélectionnable)	MxPas	B	B1	L	d1	ℓ	ℓ1	r	f (min.)	M1 (Pour graisseur)	Prix unitaire
CFFRT	6	0 -0.012	16	6x1.0	11	12	28	-	9	-	0.5	11	M6x0.75	
	8	0 -0.015	19	8x1.25			32		11			13		
	10		22	10x1.25	12	13	36		13		1	15		
			26											
	12	0 -0.018	30	12x1.5	14	15	40	3	14	6	1.5	20		
			32											
	16		35	16x1.5	18	19.5	52		18	8		24	PT1/8	
	18		40	18x1.5	20	21.5	58		20			26		
	20	0 -0.021	52	20x1.5	24	25.5	66	4	22	9		36		

Pour connaître les performances des poussoirs de cames, consulter le tableau 1 P.1043.

Modifications	Graisseur		
	* Fig.1 		
Code	GA (x1), GA2 (x2)	GB (x1), GB2 (x2)	GC (x1), GC2 (x2)
Spéc.	Graisseur adapté inclus. Code de commande GA	Graisseur adapté inclus. Code de commande GB	Graisseur adapté inclus. Code de commande GC

M1(d)	H	L	B
M6x0.75	13.5	5	7
PT1/8	20	9	10

* Le schéma 1 présente la forme de la pièce filetée de PT1/8.

M1(d)	H	L	B
M6x0.75	16.5	5	8
PT1/8	21.5	8	10

M1(d)	H	L	B
M6x0.75	17.5	5	8
PT1/8	21.5	8	10

Matériau : laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) Traitement de surface : placage au nickel

Ordering Example: Référence pièce - D → CFURT12 - 30

Alterations: Référence pièce - D - (GA, GB, GC) → CFURT12 - 30 - GA