

Arbres en porte-à-faux
Montage à vis avec extrémité taraudée

Standard
Type: FXHB, PFXHB, SFXHB, PHFXHB
Matériau: EN 1.1191, EN 1.4301, EN 1.7220
Traitement de surface: Oxydé noir, Placage autocatalytique au nickel
Dimensions des méplats quand Y ≥ 17

Table with columns: Référence pièce, Type, N°, Dg6, Incrément de 1mm, MA (normal) Sélection, M (normal), H, W, Prix unitaire (FXHB, PFXHB, SFXHB, PHFXHB). Includes a small table for D, M, t values.

À épaulement
Type: FXJB, PFXJB, SFXJB
Matériau: EN 1.1191, EN 1.4301
Traitement de surface: Oxydé noir, Placage autocatalytique au nickel
Dimensions des méplats quand W < V, Y ≥ 17

Table with columns: Référence pièce, Type, N°, Dg6, Incrément de 1mm, MA (normal) Sélection, M (normal), V, H, W, Prix unitaire (FXJB, PFXJB, SFXJB). Includes a small table for D, M, t values.

Lorsque W < V, les méplats W atteignent O.D.V.

Hexagonal
Type: LXHB, PLXHB, SLXHB
Matériau: EN 1.1191, EN 1.4301
Traitement de surface: Oxydé noir, Placage autocatalytique au nickel
Dimensions des méplats quand Y ≥ 17

Table with columns: Référence pièce, Type, N°, Dg6, Incrément de 1mm, MA (normal) Sélection, M (normal), B, (C), Prix unitaire (LXHB, PLXHB, SLXHB). Includes a small table for D, M, t values.

Ordering Example
Référence pièce: FXHB20, FXJB12
Y: 17, 24
F: F25, F18
MA: MA10, MA6

Alterations
Référence pièce: FXHB25
Y: 50
F: F32
MA: MA10
(YKC, WSC, APC)

Table with columns: Modifications, Code, Spéc., Tolérance de la dimension Y, Quatre méplats, Ajoute un avant-trou. Includes a small table for D, M, APC values.

ex Example

