

Chariots de transport (rouleaux fraisés)

Écrous standard, écrous en U - Largeur 7 ~ 9mm

■ **Caractéristiques** : Léger par rapport au transporteur à rouleaux et peuvent être facilement installés à divers endroits.

■ **Acier**

■ **Acier inoxydable**

■ **Plastique**



Type de rouleau	Type A écou de fixation	Pas de rouleau			Matiériau				Traitement de surface		
		P=30	P=35	P=35	① Rouleau	② Roulement	③ Cadre	③ Vis, écrou	① Rouleau	② Cadre	③ Vis, écrou
Rouleau fraisé	Ecou standard (JIS de type 3)	CRONF	CRONFB	CRON	Acier	Placage par trempé à chaud*	Galvanisation au zinc	Placage au chrome dur	Galvanisation au zinc	-	Galvanisation au zinc
		-	-	CROC							
		-	-	CROS							
		-	-	CROJ							
	Ecou en U	CRONFU	-	CRONU	Acier	Galvanisation au zinc	Placage au chrome dur	Galvanisation au zinc	-	Galvanisation au zinc	
		-	-	CROCU							
		-	-	CROSU							
		-	-	CROJS							

⚠ Les écrous en U ont une résistance aux vibrations 20 fois supérieures aux écrous génériques et ne se desserrent pas facilement.


* Placage par trempage à chaud (placage par fusion au zinc, aluminium et magnésium)

④ Supports fournis (x4 pcs.)


⚠ Sélectionnable par type de support et modifications.


⚠ Les supports sont en acier pour CRONFB


Ecou standard



Ecou en U







Type	h	d	W	t
CRONF, CRONFB, CRON, CROC, CRONFU, CRONU, CROCU	29.5	25	9	1.6
CROS, CROSU	30	26	7	1.6
CROJ, CROJS	30	26	7	1.5

■ **Charge admissible par roue**

Matiériau de la roue	Charge admissible
Acier, acier inoxydable	30kgf (294N)
Polyacétal	20kgf (196N)

■ **Méthode pour les supports de montage**

Retirer les 2 écrous de l'endroit où le support doit être monté et installer le support à l'aide des vis fournies.

Transporteurs à rouleaux (rouleaux formés à la presse, rouleaux fraisés à garniture en uréthane)

Rouleaux à écrous standard - Largeur 9 10mm

■ **Caractéristiques** : Il s'agit d'un produit qui peut être facilement assemblé à divers endroits car il est léger. Les rouleaux formés à la presse sont peu coûteux et les rouleaux en uréthane conservent l'intégrité du travail.

■ **Rouleaux formés à la presse**


■ **Rouleaux en uréthane**




Type de rouleau	Type A écou de fixation	Pas de rouleau	Matiériau				Traitement de surface		
			P=35	P=35	P=35	P=35	① Rouleau	② Cadre	③ Vis, écrou
Rouleaux formés à la presse	Ecou standard (JIS de type 3)	CROP	Acier	Galvanisation au zinc	Galvanisation au zinc	-	-	-	
Rouleaux fraisés à garniture en uréthane		CRONUR, CROSUR							Urétane

⚠ L'uréthane est de classe Shore A90 noir.

Ecou standard





* La dimension de la largeur de rainure est de 5.2 ^{+1.2}/₀ (vis M5 applicable).

Matiériau de la roue	Charge admissible
Urétane	30kgf (294N)
Renfort	15kgf (147N)

Type	h	d	W	t
CRONUR	29.5	25	9	1.6
CROSUR	29.7	25.4	10	1.5
CROP	29.7	25.4	10	1.6

Référence pièce		(L)		Prix unitaire									
Type	Roue Qté	P=30	P=35	Ecrous standard					Ecou en U				
				CRONF	CROC	CROS	CROJ	CROJS	CRONFB	CRONFU	CRONU	CROCU	CROSU
Avec des écrous standard	2	(58)	(68)										
	3	(88)	(103)										
	4	(118)	(138)										
	5	(148)	(173)										
	6	(178)	(208)										
	7	(208)	(243)										
	8	(238)	(278)										
	9	(268)	(313)										
	10	(298)	(348)										
	11	(328)	(383)										
	12	(358)	(418)										
	13	(388)	(453)										
	14	(418)	(488)										
	15	(448)	(523)										
	16	(478)	(558)										
	17	(508)	(593)										
	18	(538)	(628)										
	19	(568)	(663)										
	20	(598)	(698)										
	21	(628)	(733)										
	22	(658)	(768)										
	23	(688)	(803)										
	24	(718)	(838)										
	25	(748)	(873)										
	26	(778)	(908)										
	27	(808)	(943)										
	28	(838)	(978)										
	29	(868)	(1013)										
	30	(898)	(1048)										
	31	(928)	(1083)										
	32	(958)	(1118)										
	33	(988)	(1153)										
Avec des écrous en U	2	(58)	(68)										
	3	(88)	(103)										
	4	(118)	(138)										
	5	(148)	(173)										
	6	(178)	(208)										
	7	(208)	(243)										
	8	(238)	(278)										
	9	(268)	(313)										
	10	(298)	(348)										
	11	(328)	(383)										
	12	(358)	(418)										
	13	(388)	(453)										
	14	(418)	(488)										
	15	(448)	(523)										
	16	(478)	(558)										
	17	(508)	(593)										
	18	(538)	(628)										
	19	(568)	(663)										
	20	(598)	(698)										
	21	(628)	(733)										
	22	(658)	(768)										
	23	(688)	(803)										
	24	(718)	(838)										
	25	(748)	(873)										
	26	(778)	(908)										
	27	(808)	(943)										
	28	(838)	(978)										
	29	(868)	(1013)										
	30	(898)	(1048)										
	31	(928)	(1083)										
	32	(958)	(1118)										
	33	(988)	(1153)										

Ordering Example

Référence pièce

CRON25

CRONU30

Alterations

Référence pièce

(BC, BS, CC)

CRON25

BC

Modifications	Code	Spéc.
Supports de montage	BC BS	4 supports de montage sont fournis. Code de commande BC
	CC	Coins de châssis chanfreinés Modifie les dimensions. Code de commande CC

⚠ Les modifications BS ne peuvent pas être faites pour CRONFB

⚠ Uniquement applicable aux écrous standard

Roues de rechange	
Produits correspondants	Référence de roue individuelle
CRONF, CRON, CRONFB, CRONFU, CRONU	HMHS25-16
CROS, CROSU	HMHS25-16

⚠ Pour plus de détails sur les dimensions des roues, voir P.1171

Ordering Example

Référence pièce

CRON10

CROSUR20

Type	Nom-bre de roues	(L)	Prix unitaire		
			Rouleaux for-més à la presse	Rouleaux fraisés à garniture en uréthane	
Rouleaux formés à la presse	2	(68)			
	3	(103)			
	4	(138)			
	5	(173)			
	6	(208)			
	7	(243)			
	8	(278)			
	9	(313)			
	10	(348)			
	11	(383)			
	12	(418)			
	13	(453)			
	14	(488)			
	15	(523)			
	16	(558)			
Rouleaux fraisés à garniture en uréthane	17	(593)			
	18	(628)			
	19	(663)			
	20	(698)			
	21	(733)			
	22	(768)			
	23	(803)			
	24	(838)			
	25	(873)			
	26	(908)			
	27	(943)			
	28	(978)			
	29	(1013)			
	30	(1048)			
	31	(1083)			
	32	(1118)			
	33	(1153)			

⚠ Le poids de charge est de 30kgf (294N) par roue pour les rouleaux en uréthane et de 15kgf (147N) pour les rouleaux formés à la presse.

Alterations

Référence pièce

(CC)

CRON30

CC

Modifications	Code	Spéc.
	CC	Coins de châssis chanfreinés Modifie les dimensions. Code de commande CC