

Rails de guidage et supports

L Type


Site Web dédié <http://fa.misumi.jp/cvs/>
Sélection du convoyeur, achats de composants,
et recherche facile de pièces d'entretien disponibles.

Rails de guidage pour convoyeur

CGL



RoHS 10



Matériau : EN 1.4301 Équiv.

Référence pièce	L	Prix unitaire
CGL	150~ 300	
	305~ 500	
	505~ 750	
	755~1000	

Ordering Example
Référence pièce - L
CGL - 380

Supports de rail de guidage de convoyeur en L - Type standard




RoHS 10


CGK (W=50,60)

CGKL (W=100)


N°55




N°80



N°70



N°70



Les n° 55 - 80 ont différentes tailles de vis pour le montage du convoyeur. Sélectionner le boulon approprié en fonction de la courroie utilisée.

Matériau : EN 1.4301 équiv.

Référence pièce	N°	W	Prix unitaire
CGK (W=50,60)	55	50	
	70	60	
	80		
CGKL (W=100)	55	100	
	70		
	80		



Alterations

Référence pièce
Type N° - (CL)
CGK 70 - CL

Ordering Example
Référence pièce
Type N°
CGK 80

Modifications	Code	Spéc.
Remplacer par un produit avec levier de serrage	CL	Les vis de serrage à six pans creux sont remplacées par le levier de serrage (Orange, CLDMC4-8-M équiv.). ⊗ Ne s'applique pas à CGK55/CGKL55

Supports de rail de guidage de convoyeur en L - Type déporté




RoHS 10


CGH (W=50,60)

CGHL (W=100)

N°55



N°80



Les n° 55 - 80 ont différentes tailles de vis pour le montage du convoyeur. Sélectionner le boulon approprié en fonction de la courroie utilisée.

Matériau : EN 1.4301 équiv.

Référence pièce	N°	W	Prix unitaire
CGH (W=50,60)	55	50	
	70	60	
	80		
CGHL (W=100)	70	100	
	80		



Ordering Example

Référence pièce
Type N°
CGH 55



Alterations

Référence pièce
Type N° - (CL)
CGH 70 - CL

Modifications	Code	Spéc.
Remplacer par un produit avec levier de serrage	CL	Les vis de serrage à six pans creux sont remplacées par le levier de serrage (Orange, CLDMC4-8-M équiv.). ⊗ Ne s'applique pas à CGH55/CGHL55



Example

