


Boulons de réglage


Boulons de réglage



RoHS 10

Hauteur	Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
Nor- mal	AJST	EN 1.1191 équiv.	EN 1.4301 équiv.		Oxydé noir
	AJSTM				Placage autocatalytique au nickel
	AJSTS				-
Fin	AJSTF	EN 1.1191 équiv.	EN 1.4301 équiv.		Oxydé noir
	AJSTMF				Placage autocatalytique au nickel
	AJSTFS				-

Se reporter à la liste des prix pour connaître la taille M à utiliser.



Référence pièce		L		d	T	MxPas		B	D	C	E	Prix unitaire					
Type	M	Incément de 5 mm	Fin			Normal	Normal					Fin					
							AJST					AJSTM	AJSTS	AJSTF	AJSTMF	AJSTFS	
(normal) AJST AJSTM AJSTS	3	10~45	2.5	7	-	3x0.5	3	4.5	5	6							
	4	10~60	3.5		4x0.5	4x0.7		5.5		7							
	5	10~70	4.5		5x0.5	5x0.8		7.5		8							
	6	15~80	5.5		6x0.75	6x1.0		8.5		10							
(fin) AJSTF AJSTMF AJSTFS	8	20~100	7.5	12	8x0.75	8x1.25	6	11.5	15	13							
	10	25~100	9.5	16	10x1.0	10x1.5	7	15.5		17							
	12	25~150	11.5	19	12x1.0	12x1.75	7	17.5		19		-			-		
	16	25~150	15.5		-	16x2.0		8		21.5	20	24		-	-	-	-


Ordering
Exemple

Référence pièce - L
AJST8 - 25




Exemple
La combinaison de ces exemples d'applications peut être sélectionnée sur le Web.
Détails de la procédure de sélection P87
Pour voir les blocs de boudins de réglage, voir P1729.
Mot-clé à rechercher dans le catalogue en ligne #MA221

* Saisir le mot-clé à rechercher dans le champ de recherche du catalogue en ligne.
Le résultat de la recherche sera affiché dans "Assembleur modulaire".




Boulons de réglage-compact en T



RoHS 10

Hauteur	Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
Nor- mal	AJSTC	EN 1.1191 équiv.	EN 1.4301 équiv.		Oxydé noir
	AJSTCM				Placage autocatalytique au nickel
	AJSTCS				-
Fin	AJSTCF	EN 1.1191 équiv.	EN 1.4301 équiv.		Oxydé noir
	AJSTCMF				Placage autocatalytique au nickel
	AJSTCFS				-

Le bloc correspondant aux boudins de réglage de type compact à dimension T est le bloc de type compact à dimension T et à montage latéral (P1729).




Référence pièce		L	d	T	MxPas		B	D	C	E	Prix unitaire					
Type	M	Incément de 5 mm			Fin	Normal					Normal			Fin		
											AJSTC	AJSTCM	AJSTCS	AJSTCF	AJSTCMF	AJSTCFS
(normal) AJSTC AJSTCM AJSTCS	4	10~60	3.5	3	4x0.5	4x0.7	3	5.5	5	7						
	5	10~70	4.5	5	5x0.5	5x0.8	4.6	7.5	10	8						
	6	15~80	5.5		6x0.75	6x1.0		8.5	10							
(fin) AJSTCF AJSTCMF AJSTCFS	8	20~100	7.5		8x0.75	8x1.25	6	11.5	15	13						

Ordering
Exemple


Référence pièce - L
AJSTC8 - 25



Exemple
Boulon de réglage (AJSTC)
Pour boudin de réglage
Bloc (AJSCC P.1729)




Boulons de réglage - Six pans creux



RoHS 10

Hauteur	Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
Nor- mal	AJSTR	EN 1.1191 équiv.	EN 1.4301 équiv.		Oxydé noir
	AJSTM				Placage autocatalytique au nickel
	AJSTRS				-



Le sens de la tête hexagonale externe E et des six pans creux E1 n'est pas le même.

Référence pièce		L Incément de 5 mm	d	T	MxPas	B	D	C	E	E ₁	ℓ	Prix unitaire		
Type	M				Normal							AJSTR	AJSTMR	AJSTSR
AJSTR AJSTMR AJSTSR	4	10-50	3.5	7	4x0.7	3	5.5	5	7	2.5	2.5			
	5	10-50	4.5	9	5x0.8	4.6	7.5	10	8	3	3			
	6	15-50	5.5		6x1.0		8.5		10	4	4			
	8	20-50	7.5		12		8x1.25		6	11.5	15	13	5	5



Ordering
Exemple

Référence pièce - L
AJSTR4 - 20


Boulons de réglage - Boutons moletés à six pans creux



RoHS 10

Hauteur	Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
Nor- mal	AJKTN	EN 1.1191 équiv.	EN 1.4301 équiv.		Oxydé noir
	AJKTNM				Placage autocatalytique au nickel
	AJKTNS				-
Fin	AJKTNF	EN 1.1191 équiv.	EN 1.4301 équiv.		Oxydé noir
	AJKTNMF				Placage autocatalytique au nickel
	AJKTNMF				-

Se reporter à la liste des prix pour connaître la taille M à utiliser.



Référence pièce		L		d	T	MxPas		B	D	A	F	E2	ℓ	Prix unitaire				
Type	M	Incément de 5 mm	Fin			Normal	Normal							Fin				
							AJKTN							AJKTNM	AJKTNS	AJKTNF	AJKTNMF	
(normal)	3	10-45	2.5	7	-	3x0.5	3	4.5	7	10	5	4						
	AJKTN	4	10-60	3.5		4x0.5	4x0.7	5.5										
	AJKTNM	5	10-70	4.5	9	5x0.5	5x0.8	7.5	15	15	8	7						
	AJKTNS	6	15-80	5.5		6x0.75	6x1.0	8.5										
		8	20-100	7.5	12	8x0.75	8x1.25	11.5										
(fin)	10	25-100	9.5	16	10x1.0	10x1.5	7	15.5	25	20	10	9						
	AJKTNF	12	25-150	11.5	19	12x1.0	12x1.75	17.5										
	AJKTNMF	16	25-150	15.5		-	16x2.0	8	21.5	24								



Ordering
Exemple


Référence pièce - L
AJKTN10 - 80

Boulons de réglage - à boutons moletés



RoHS 10

Hauteur	Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
Nor- mal	AJSTK	EN 1.1191 équiv.	EN 1.4301 équiv.		Oxydé noir
	AJSTKM				Placage autocatalytique au nickel
	AJSTKS				-



Référence pièce	Type	M (normal)	L Incément de 5 mm	d	T	B	D	A	F	Prix unitaire		
										AJSTK	AJSTKM	AJSTKS
AJSTK	AJSTKM	AJSTKS	3	10~20	2.5	7	3	4.5	4	16		
			4	10~30	3.5	7	3	5.5	4	16		
			5	10~40	4.5	9	4.6	7.5	6	20		
			6	15~50	5.5	9	4.6	8.5	6	20		
			8	20~50	7.5	12	6	11.5	6	20		



Ordering
Exemple

Référence pièce - L
AJSTK4 - 25