





Poignée horizontale, à abaisser (base à bride)

■ Poignée horizontale, à abaisser (base à bride)		■ Poignée horizontale, à abaisser (base à bride)		■ Poignée horizontale, à abaisser (base à bride)	
 (serré)	Référence pièce	MC01-5	 (serré)	Référence pièce	MC01-6
	Matériau du corps	EN 1.0038 équiv.		Matériau du corps	MC01-5
	Traitement de surface	Galvanisation au zinc		Traitement de surface	Galvanisation au zinc
	Force de serrage (N)	196		Force de serrage (N)	196
	Poids (g)	30		Poids (g)	30
	Angle d'ouverture-fermeture du bras	71°		Angle d'ouverture-fermeture du bras	75°
	Angle d'ouverture-fermeture de la poignée	76°		Angle d'ouverture-fermeture de la poignée	73°
	Accessoire	Boulon en acier		Accessoire	Boulon en acier
	Prix unitaire			Prix unitaire	


MC01-5



MC01-6
MC01-S6 (Acier inoxydable)




MC01-7




 (serré)	Poignée horizontale, à baisser (base à bride)	Référence pièce	MC01-8	MC01-S8	Référence pièce	MC01-9	MC01-S9
	Matériau du corps	EN 1.0038 équiv.	EN 1.4301 équiv.	Matériau du corps	EN 1.0038 équiv.	EN 1.4301 équiv.	
	Traitement de surface	Galvanisation au zinc	-	Traitement de surface	Galvanisation au zinc	-	
	Force de serrage (N)	2450		Force de serrage (N)	2744		
	Poids (g)	210		Poids (g)	435		
	Angle d'ouverture-fermeture du bras	79°		Angle d'ouverture-fermeture du bras	81°		
	Angle d'ouverture-fermeture de la poignée	86°		Angle d'ouverture-fermeture de la poignée	89°		
	Accessoire	Boulon en acier	Boulon en acier inoxydable	Accessoire	Boulon en acier	Boulon en acier inoxydable	
	Prix unitaire			Prix unitaire			

MC01-8
MC01-S8 (Acier inoxydable)



MC01-9
MC01-S9 (Acier inoxydable)





Ordering Example


Référence pièce

MC01-6
MC01-S8


Poignée horizontale, à abaisser (base droite/base à montage latéral/base à bride)

Caractéristiques : le modèle MC01-11 est un type de base à montage latéral. Les modèles MC01-12 et MC01-13 offrent une force de serrage élevée. 1N=0,101972kgf		
 (serré)	Référence pièce Matériau du corps Traitement de surface Force de serrage (N) Poids (g) Angle d'ouverture-fermeture du bras	MC01-8S EN 1.0038 équiv. Galvanisation au zinc 2450 210 79°
	Angle d'ouverture-fermeture de la poignée Accessoire Prix unitaire	86° Boulon en acier EN 1.0038 équiv.
 (serré)	Référence pièce Matériau du corps Traitement de surface Force de serrage (N) Poids (g) Angle d'ouverture-fermeture du bras	MC01-9S EN 1.0038 équiv. Galvanisation au zinc 2744 435 81°
	Angle d'ouverture-fermeture de la poignée Accessoire Prix unitaire	89° Boulon en acier EN 1.0038 équiv.

MC01-8S
(Base droite)




MC01-9S
(Base droite)




 Poignée horizontale, à baisser (base à montage latéral)	Référence pièce MC01-11		 Poignée horizontale, à baisser (base à bride)	Référence pièce MC01-12		 Poignée horizontale, à baisser (base à bride)	Référence pièce MC01-13	
	Matériau du corps	EN 1.0038 équiv.		Matériau du corps	EN 1.0038 équiv.		Matériau du corps	EN 1.0038 équiv.
	Galvanisation au zinc			Galvanisation au zinc			Galvanisation au zinc	
	Force de serrage (N)	2500		Force de serrage (N)	2800		Force de serrage (N)	5000
	Poids (g)	210		Poids (g)	530		Poids (g)	635
	Angle d'ouverture-fermeture du bras	77°		Angle d'ouverture-fermeture du bras	88°		Angle d'ouverture-fermeture du bras	66°
	Angle d'ouverture-fermeture de la poignée	87°		Angle d'ouverture-fermeture de la poignée	79°		Angle d'ouverture-fermeture de la poignée	82°
	Accessoire	Boulon en acier		Accessoire	Boulon en acier		Accessoire	Boulon en acier
	Prix unitaire			Prix unitaire			Prix unitaire	


MC01-11



MC01-12



MC01-13



Ordering Example

Référence pièce
MC01-11
MC01-12