
## Boulons de butée

## Avec uréthane, polyacétal, silicium, nylon MC


■UST, USRT, PUST et USTS sont désormais conformes à la directive RoHS.




Réfé	rence pi	ièce						مماک	tion										Pri	x unita	ire					
T	ype		M (normal)					eiec	uon					UST	SUST	LUST	<b>PUST</b>	USRT	SUSRT	PSST	USTS	SSTS	USTH	SUSTH	PUSTH	<b>PSSTH</b>
Standard	Type à six	pans creux	x 3	15	20	25	30	35	40												-	-	-	-	-	-
(standard) (SR)	(Six pans creux)	(SR) USRTH	4	15	20	25	30	35	40																	
	T USTH	SUSRTH	5	15	20	25	30	35	40	45	50															
LUST	SUSTH		6		20	25	30	35	40	45	50	60														
PUST PSST	PUSTH		8		20	25	30	35	40	45	50	60														
USTS SSTS	PSSTH		10		20	25	30	35	40	45	50	60	70								-	-				
5515			12				30		40		50	60	70								-	-	-	-	-	-

Le prix unitaire de la forme SR (USRTH et SUSRTH) est le prix de la forme plate du matériau multiplié par 1.2.

Le prix unitaire de la forme SR (USRT, SUSRT, SUSRTH) est le prix de la forme plate du matériau multiplié par 1.2.




Référence piè	ce					Sál	ectio	n I					l <sub>1</sub>		Е	d		В	B <sub>1</sub>	(C)			Prix u	nitaire	
Type	M (normal)					Jei	ecm	)II L					£1	u	_ =	d1		В	ы	(0)	m	USS	USUS	PUSS	SPUS
LICC	4	10	15	20	25	30	35							1.6	3.1	2.1		7	2	8.1	2.4				
USS	5	10	15	20	25	30	35	40					4.5	2.2	4	2.6	3	8	2.5	9.2	3.2				
USUS	6		15	20	25	30	35	40	45	50	60		ĺ	2.6	4.8	3	1	10	3	11.5	3.6				
PUSS SPUS	8				25	30	35	40	45	50	60		5.5	5.1	6.5	5.5	4	13	4	15	5				
SDITE	10					30	35	40	45	50	60	70	0.5	6.9	8.3	7.3	1 4	17	5	19.6	6				
3103	12					30		40		50	60	70	6	8	10	8.6	4.5	19	6	21.9	7				




Reference pi		Sélection L	ΙΔ	E	н	B	(C)	B₁	d <sub>1</sub>	d	<i>l</i> .1	+	m	Prix u	nitaire	Ordering	Référence pièce	-	L	
Type	M (normal)	Gelection E	^	_			(0,	٥.	u.	<u>-</u>	z.	٠.		UUSCB	PSCB	Example	UST8	J	40	J
	4	10 12 15 20	7	4	3.1	7	8.1	3	2.1	1.6	4.5	3	2.4			Example		-	40	
UUSCB	5	12 15 20 25	8.5	5	4	8	9.2	4	2.6	2.2	4.5	3	3.2				USS6 PSCB4	-	30	
	6	15 20 25 30	10	6	4.8	10	11.5	5	3	2.6	4.5	3	3.6				PSUB4	-	10	
PSCB	8	20 25 30 40	13	8	6.5	13	15	6	5.5	5.1	5.5	4	5							
	10	25 30 40 50	16	10	8.3	17	19.6	8	7.3	6.9	5.5	4	6							

Caractéristiques: butées à tête large. Idéal pour la réception de pièces sur de grandes surfaces.








Référence	pièce								Sé	élection	on L										D	_	d	В	н	e		Pi	rix unita	re
Type	M (normal)				UNA	H∙SI	LUNA	1						U	NAH	H				١.	ש	Α	u	В	п	L L	m	UNAH	UNAHH	SLUNA
	3	10	15								10	15								2	7.5	5.5	3.3	2.5	6	Filetage complet	1.8			
	4	10	15	20	(*25)	(*30)					10	15	20	*25	*30					3	10	7	4.2	3	7	Filetage complet (22)	2.4			
UNAH	5	10	15	20	25	*30	(*40)					15	20	25	*30	*40				1	12.5	8.5	5.5	4	9	Filetage complet (24)	3.2			
UNAHH	6	10	15	20	25	30	*40	(*50)				15	20	25	30	*40	*50			4	15	10	6	5	10	Filetage complet (26)	3.6			
SLUNA	8	10	15	20	25	30	*40	*50	(*60)					25	30	*40	*50	*60		5	20	13	7.3	6	13	Filetage complet (30)	5			
SLUNA	10	10	15	20	25	30	40	*50	(*60)	(*70)					30	40	*50	*60	*70	J	25	16	10	8	15	Filetage complet (34)	6			
	12		15	20	25	30	40													6	30	18	13	10	18	Filetage complet	7		-	
	16			20	25	30	40													L	40	24	17	14	22	Filetage complet	10		-	

⊗Les dimensions L entre () sont disponibles uniquement pour SLUNA. •La dimension ℓ de la dimension L marquée d'un \* est affichée entre ().



Reference	piece				Sála	ection					+4	D	B <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	1 0	m	(£1)	Prix u	nitaire
Type	M (normal)				Seit	Cuoi	' L						ы		L L	1111	(£1)	UNBH	UNBHH
	3	10	15								4	7.5	1.5	14	Filetage complet	1.8	1.8		
	4	10	15	20	25	30					4	10	2	14	Filetage complet	2.4	2.2		
UNBH	5		15	20	25	30	40				5	12.5	2.5	15	Filetage complet	3.2	2.8		
UNBHH	6		15	20	25	30	40	50			J	15	3	13	Filetage complet	3.6	3		
	8				25	30	40	50	60		6	20	4	16	Filetage complet	5	4		
	10					30	40	50	60	70	U	25	5	10	Filetage complet	6	5		

