

Sondes à double pointe (pour prise de test IC)

■Caractéristiques : une continuité étant présente aux deux extrémités de la sonde, les IC peuvent être testés avant d'être assemblés sur des cartes de circuit imprimé.

RNP20

RNP30

RNP38

RNP38N

RNP50

RNP57

RNP64

RNP85

RNP60ST
(Compatible avec les hautes fréquences)
⚠ Les formes de la pointe ne peuvent pas être spécifiées.

RNP80ST
(Compatible avec les hautes fréquences)
⚠ Les formes de la pointe ne peuvent pas être spécifiées.

N°	Pièce	Matériau	Traitement de surface
①	Plongeur	EN CW101C équiv.	Placage or sur sous-couche nickel
②	Cylindre	Laiton*	Placage or sur sous-couche nickel
③	Ressort	Acier à ressort (JIS-SWP)	Placage or

*RNP30 et 38 sont traitées avec un placage or sur bronze phosphoreux. RNP38N est traitée avec un placage en revêtement or et RNP57 est traitée avec un placage or sur sous-couche nickel maillechort. RNP60ST et 80ST sont traitées avec un placage or sur sous-couche nickel EN CW101C équiv. L'embout RNP20 est ISO-TC90 équiv., le matériau du cylindre est en revêtement or.

• Formes d'embout RNP30, RNP38, RNP50, RNP64 ⚡ Une seule extrémité peut être spécifiée.

H

F

AR

AH

• Formes d'embout RNP20 ⚡ Une seule extrémité peut être spécifiée.

H

AR

• Formes d'embout RNP38N, RNP57, RNP85 ⚡ Une seule extrémité peut être spécifiée.

H

N

C

AH

Référence pièce		N°	Pas de montage (min.)	Pleine course	Pression du ressort		Courant admissible	Résistance	Cycle de remplacement (référence)	d	d1	d2	Prix unitaire 1 à 69 pièces(s).	Remise sur volume 70-99	100-500
Type					Original	2/3 de course									
RNP	20	30	38	38N	50	57	64	85	60ST	80ST					
	0.3mm	0.5mm	0.8mm	1.0mm	1.0mm	1.0mm	1.0mm	0.8mm	1.0mm	1.0mm					
	1.3mm	1.0mm	0.8mm	0.98mm	1.0mm	0.98mm	1.0mm	0.98mm	0.98mm	0.98mm					
	2gf	3gf	5gf	5gf	3gf	13gf	20gf	22gf	10gf	11gf					
	6gf	15gf	15gf	25gf	30gf	30gf	35gf	35gf	30gf	30gf					
	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A					
	30mΩ	60mΩ	50mΩ	50mΩ	50mΩ	50mΩ	50mΩ	50mΩ	50mΩ	50mΩ					
	60,000 fois	100,000 fois	200,000 fois	100,000 fois	200,000 fois	300,000 fois	200,000 fois	100,000 fois							
	0.12	0.15	0.2	0.22	0.3	0.3	0.3	0.3							
	-	0.1	0.15	-	0.2	0.2	0.25	-							

☎ Référence pièce

- Forme d'embout
- AR
- N

RNP20
RNP85
RNP60ST

ex

Utilisé pour l'inspection des cartes et les douilles d'inspection IC.

■Diam. du trou de cylindre de référence

Référence pièce	D.E. du cylindre	Diam. du trou de cylindre de référence
RNP20	0.20	0.22
RNP30	0.30	0.32
RNP38	0.38	0.40
RNP38N	0.38	0.40
RNP50	0.50	0.52
RNP57	0.57	0.59
RNP64	0.64	0.66
RNP85	0.85	0.87
RNP60ST	0.6	0.65
RNP80ST	0.8	0.85