


Unités manuelles

Type table fixe


■ **Caractéristiques** : un serrage direct de la table évite les déviations de position causées par le jeu de la vis mère.



Unités manuelles

Orientation du volant configurable

■ **Caractéristiques** : orientation du volant sélectionnable. Adapté à une utilisation dans les espaces restreints.



Référence pièce		Type à volant	Longueur de la base L (mm)	Course effective St (mm)	Vis mère		Charge admissible (N)		Capacité de charge du moment (N·m)			Trou de montage de la base		(K)			Masse (kg)		
Type	N°				Diam. filetage	Pas	Horizon-tale	Verti-cale	Ma	Mb	Mc	S	Q (Nombre de trous)	Type à volant	A	B	C	Type à volant	A
KUEC	14	A Poignée en plastique B Volant déporté en plastique C - Type pliable Volant à cinq rayons	170	53	14	3	245	49	7	7	13	150	4	99	81	113	2.9	2.9	3.2
			220	103								200	4				3.4	3.4	3.7
			320	203								150	6				4.4	4.4	4.7
			370	253								175	6				4.9	4.9	5.2
			420	303								200	6				5.4	5.4	5.7
			470	353								150	8				5.9	5.9	6.2
	20		170	53	20	4	490	98	14	14	27	150	4	107	89	121	3.5	3.5	3.8
			220	103								200	4				4	4	4.3
			320	203								150	6				5	5	5.3
			370	253								175	6				5.5	5.5	5.8
			420	303								200	6				6	6	6.3
			470	353								150	8				6.5	6.5	6.8

■ La charge admissible de ce produit correspond à la charge pouvant être placée sur la platine de positionnement sans en empêcher le mouvement. Les mentions "Horizontal" et "Vertical" indiquent le sens d'installation.


Ordering	Référence pièce	-	Type à volant	-	Position de fixation	-	L
Exemple	KUEC14	-	A	-	W	-	320

Référence pièce	Type	N°	Type à volant	Prix unitaire 1 à 2 pièce(s).					
				L=170	L=220	L=320	L=370	L=420	L=470
KUEC	14	A	A						
			B						
			C						
			A						
			B						
			C						
KUEC	20	B	A						
			B						
			C						
			A						
			B						
			C						

■ **Force de serrage 100N**

* La force de serrage n'est pas une valeur garantie mais une valeur de référence.

■ **Méthode de test de la force de serrage**




* La force de serrage indiquée est la force nécessaire pour déplacer la table lorsqu'elle est serrée à 30 N.

■ **Précision**

Type	Parallélisme (mm)	Jeu (mm)
KUEC	0.15	0.3

* Le parallélisme correspond au degré de parallélisme de fonctionnement de la dimension B par rapport à la dimension A (voir le schéma ci-dessous).
* La valeur du jeu indiquée correspond à l'état dessiné. (valeur de référence)

■ **Fig. Parallélisme**




Référence pièce		Type à volant	Orientation du volant configurable	Base Longueur L (mm)	Course effective St (mm)	Vis mère		Charge admissible (N)		Moment admissible (N·m)			Type à volant									Trous de montage de la base		Masse (kg)			
Type	N°					Diam. filetage	Pas	Horizontale	Verticale	Ma	Mb	Mc	A			B			C			S	q (Nombre de trous)	Type à volant			
													E	F	G	E	F	G	E	F	G			A	B	C	
KUEF	20	A	Poignée en plastique	U D L R	170	53	20	4	490	98	14	14	27	107	109.5	67	122	124.5	82	122	124.5	82	150	4	4.7	4.7	5
		B	Volant déporté en plastique		220	103																	200		5.2	5.2	5.5
		C	Type pliable		320	203																	150	6.2	6.2	6.5	
			Volant à cinq rayons		370	253																	175	6	6.7	6.7	7
					420	303																	200	7.2	7.2	7.5	
					470	353																	150	8	7.7	7.7	7.7

■ La charge admissible de ce produit correspond à la charge pouvant être placée sur la platine de positionnement sans en empêcher le mouvement. Les mentions "Horizontal" et "Vertical" indiquent le sens d'installation.


Ordering	Référence pièce	-	Type à volant	-	Orientation du volant	-	L
Exemple	KUEF20	-	A	-	L	-	320

Référence pièce	Type	N°	Type à volant	Prix unitaire 1 à 2 pièce(s).					
				L=170	L=220	L=320	L=370	L=420	L=470
KUEF	20	A	A						
			B						
			C						

■ **Schéma du moment**



■ **Fig. Force de rotation**



■ **Précision**

Type	Parallélisme (mm)	Jeu (mm)
KUEF	0.15	0.5

* Le parallélisme correspond au degré de parallélisme de fonctionnement de la dimension B par rapport à la dimension A (voir le schéma ci-dessous).
* Le jeu n'est pas une valeur garantie mais une valeur donnée à titre de référence.

■ **Fig. du parallélisme**

