

Accessoires pour étages

Plaques d'outillage, capuchons de bouton, capuchons de rallonge


Caractéristiques : les étages et les supports peuvent être unis pour être fixés à un isolateur. Les trous taraudés sont sélectionnables parmi M4 et M6. (Pas du trou : 25mm)

Plaques d'outillage

BBA



RoHS 10



Les trous de montage pour les vis M6 avec un pas de 100mm sont placés au centre des plaques.

Matériau : alliage d'aluminium
S Traitement de surface : anodisation noire

Référence pièce		A	B	Dessin	Trous taraudés	T	E	F	Prix unitaire
Type	M								1 à 10 pièce(s)
BBA	4	120	120	①	21	10	10	10	
		150	150		45	10	25	25	
		200	200		31	10	25	25	
	6	120	200	②	31	10	10	25	
		150	200		51	10	25	25	
		200	300		73	10	25	25	

Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Ordering Example
Référence pièce
Type M - A - B
BBA 4 - 120 - 200

Caractéristiques : le diamètre Ø13 de la tête de micromètre ou de la vis d'alimentation peut être augmenté en installant le capuchon.


Capuchons de bouton

HDCVR13



* Vendus par jeu de 3.

Une commande inclut 3 capuchons de bouton (HDCVR13).



Matériau : résine ABS (noire)

EX Example



Référence pièce	Prix unitaire
Type	N°
HDCVR	13

Ordering Example
Référence pièce
HDCVR13

Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.


Caractéristiques : le diamètre Ø15 des boutons peut être augmenté en installant le capuchon. Pour connaître les étages applicables, se reporter à la liste ci-dessous.

Capuchons de bouton

HDCVR15



* Vendus par jeu de 3.



Matériau : alliage d'aluminium
S Traitement de surface : anodisé noir

Référence pièce	Étage utilisable		Prix unitaire
Type	N°		1-10 pièce(s).
HDCVR	15	XWG (P.1904), XYWG (P.1939), ZWG (P.1954), XLWG (P.1908), ZLWG (P.1956), XSP (P.1904), XDTs (P.1903), XYDTs (P.1938), ZDTs (P.1953), XDTLS (P.1907), ZDTLS (P.1955) (diam. du bouton Ø15)	

Les trois capuchons de bouton (HDCVR15) sont livrés ensemble à chaque commande.


Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Ordering Example
Référence pièce
HDCVR15

Caractéristiques : la tête de micromètre et la vis d'alimentation du bouton d'alimentation Ø12 et Ø13 peuvent être rallongées.

Capuchons de rallonge

HDEXT L50



Matériau : EN AW-2017 équiv. Accessoire : vis de serrage MSSK3-3 (2 pc.)
S Traitement de surface : anodisé clair

Référence pièce	Boutons applicables	D.E. du bouton	v	ℓ	ℓ1	Prix unitaire	
Type	N°	L				1 à 10 pièce(s)	
HDEXT	12	50	Ø12	Ø20	12.3	16	8
		65					
		80					
	13	50	Ø13	Ø20	13.3	14	7
65							
		80		Ø26			

Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Ordering Example
Référence pièce
HDEXT12-65