

Glissières d'interrupteurs et de capteurs

L configurable, position du trou configurable, trou traversant / trou à encoche (forme A)

Écrous de serrage P2083

L configurable, L et position du trou configurables, forme A




Référence pièce		M Matériau	S Traitement de surface
Type à trou traversant	Type à trou avec encoche		
SENA □□□H	SENAZ □□□H	EN AW-6063-T5 équiv.	Anodisé clair
SENA □□□H	SENAZB □□□H		Anodisé noir

Type à trou traversant

SENA □□□H


SENA □□□H



Type à trou à encoche

SENAZ □□□H

SENAZB □□□H



Type à trou traversant

Référence pièce		L Incrément de 1mm	V W X Y Z Incrément de 1mm	N Incrément de 0.5mm	A	B	C	D	E	d
Type	N°									
SENA SENAZ	3	50~1200	5~1195	3.5	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5
	4			3.5~4.5	4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0
	5			3.5~5.5	5.5	8.2	5.5	12	9.5	2.0

Spécifier le pas du trou de montage sous la forme N+1.5mm ou plus.

Type à trou à encoche

Référence pièce		L Incrément de 1mm	V W X Y Z Incrément de 1mm	N	N1	A	B	C	D	E	d
Type	N°										
SENAZ SENAZB	3	50~1200	10~1190	3.5	6.5	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5
	4					4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0
	5					5.5	8.2	5.5	12	9.5	2.0

Spécifier le pas du trou de montage à 8mm ou plus.




Ordering Example

Référence pièce		L	V	W	X	Y	Z	N
Type	N°							
SENA	3	3H	- 100	- V10	- W70	- X82	-	N3.5
SENA	3	4H	- 658	- V10	- W300	- X350	- Y648	N4.5
SENA	3	5H	- 1100	- V10	- W300	- X540	- Y648	N5.0
SENAZ	4	2H	- 200	- V10	- W70	-	-	N3.5



Example



Type à trou traversant

N°	Prix du corps (anodisé clair)							Prix du corps (anodisé noir)						
	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA
3	L50-100	L101-200	L201-400	L401-600	L601-800	L801-1000	L1001-1200	L50-100	L101-200	L201-400	L401-600	L601-800	L801-1000	L1001-1200
4														
5														

Type à trou à encoche

N°	Prix du corps (anodisé clair)							Prix du corps (anodisé noir)						
	SENAZ	SENAZ	SENAZ	SENAZ	SENAZ	SENAZ	SENAZ	SENAZ	SENAZ	SENAZ	SENAZ	SENAZ	SENAZ	SENAZ
3	L50-100	L101-200	L201-400	L401-600	L601-800	L801-1000	L1001-1200	L50-100	L101-200	L201-400	L401-600	L601-800	L801-1000	L1001-1200
4														
5														

Coût d'usinage des trous

H (nombre d'orifices)	SENA	SENAZ
2H		
3H		
4H		
5H		

Prix unitaire = prix du corps dans le tableau + coût d'usinage des trous

(Ex.) Référence pièce - L - V - W - N >>

SENA32H - 200 - V10 - W70 - N3.5
(Prix unitaire dans le tableau) + (coût d'usinage des trous) = prix unitaire du type à trou traversant

(Ex.) Référence pièce - L - V - W >>

SENAZ42H - 200 - V10 - W70
(Prix unitaire dans le tableau) + (coût d'usinage des trous) = prix unitaire du type à trou à encoche

Glissières d'interrupteurs et de capteurs

L configurable, position du trou configurable, trou chanfreiné / trou contre-alésé (forme A)

Écrous de serrage P2083

L configurable, L et position du trou configurables, forme A




Référence pièce		M Matériau	S Traitement de surface
Trou chanfreiné	Trou contre-alésé		
SENA □□□H	SENA □□□H	EN AW-6063-T5 équiv.	Anodisé clair
SENA □□□H	SENA □□□H		Anodisé noir

Trou chanfreiné

SENA □□□H


SENA □□□H



Trou contre-alésé

SENA □□□H

SENA □□□H



Formes à épaulement intérieur

N	Vis	d1	H1
3.5	M3	6	3
4.0	M3	6	3
4.5	M4	8	3.5
5.0	M4	8	3.5
5.5	M5	9	4

*Il est recommandé d'utiliser des vis à tête basse CBS (P. 2-194)

Trou chanfreiné

Référence pièce		L Incrément de 1mm	V W X Y Z Incrément de 1mm	N	N1	A	B	C	D	E	d
Type	N°										
SENA SENAZ	3	50~1200	10~1190	3.5	6.0	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5
	4					4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0
	5					5.5	8.2	5.5	12	9.5	2.0

Spécifier le pas du trou de montage à 8mm ou plus.

Trou contre-alésé

Référence pièce		L Incrément de 1mm	V W X Y Z Incrément de 1mm	N Incrément de 0.5mm	A	B	C	D	E	d	e
Type	N°										
SENA SENAZ	3	50~1200	10~1190	3.5	3.4	5.8	3.0	9	9.5	1.5	5
	4			3.5~4.5	4.5	7.3	4.0	11	11.0	2.0	
	5			3.5~5.5	5.5	8.3	5.5	12	12.5	2.0	

Spécifier le pas du trou de montage sous la forme N+1.5mm ou plus.




Ordering Example

Référence pièce		L	V	W	X	Y	Z	N
Type	N°							
SENA	5	3H	- 1000	- V10	- W30	- X500	-	N3.5
SENA	3	2H	- 500	- V10	- W70	-	-	N3.5
SENA	4	2H	- 200	- V10	- W70	-	-	N3.5



Example



Trou chanfreiné

N°	Prix du corps (anodisé clair)							Prix du corps (anodisé noir)						
	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA
3	L50-100	L101-200	L201-400	L401-600	L601-800	L801-1000	L1001-1200	L50-100	L101-200	L201-400	L401-600	L601-800	L801-1000	L1001-1200
4														
5														

Trou contre-alésé

N°	Prix du corps (anodisé clair)						
	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA	SENA
3	L50-100	L101-200	L201-400	L401-600	L601-800	L801-1000	L1001-1200
4							
5							

Coût d'usinage des trous

H (nombre d'orifices)	SENA	SENA
2H		
3H		
4H		
5H		

Prix unitaire = prix du corps dans le tableau + coût d'usinage des trous

(Ex.) Référence pièce - L - V - W >>

SENA32H - 200 - V10 - W70
(Prix unitaire dans le tableau) + (coût d'usinage des trous) =

(Ex.) Référence pièce - L - V - W - N >>

SENAZ42H - 200 - V10 - W70 - N3.5
(Prix unitaire dans le tableau) + (coût d'usinage des trous) = prix unitaire du type à trou contre-alésé