

Une extrémité filetée, une extrémité taraudée / Deux extrémités filetées, longueur et diam. de filetage configurables, méplats

RoHS10

Type						MMaté- riau	STraitement de surface	*C0.2-0.5 dans le coin
Une extrémité fileté, une extrémité taraudée, longueur et diam. de filetage configurables								
Standard	Méplats	Standard	Méplats	Standard	Méplats			
NETH	NETHS	NETL	NETLS	-	NETPS	EN 1.0038 équiv.	-	
ETKH	ETKHS	ETKL	ETKLS	-	ETKPS		Oxydé noir	
PETH	PETHS	PETL	PETLS	PETP	PETPS	EN 1.4301 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	
SETH	SETHS	SETL	SETLS	SETP	SETPS		-	$\frac{25}{\sqrt{0.2-0.5}}$

•Une extrémité fileté, une extrémité taraudée, longueur et diam. de filetage configurables (Standard)

(Méplats)

⚠ Le taraudage peut entraîner un léger gonflement de la dimension D. ⚠ Une huile antirouille est appliquée sur les matériaux EN 1.0038 équiv. produits. ⚠ SC≤L-ℓ₁

⚠ La zone autour des méplats peut devenir brillante en raison du polissage.

•Deux extrémités
filetées(Standard)

(Méplats)

•Deux extrémités filetées, longueur et diam. de filetage configurables (Standard)

(Méplats)

Référence pièce		Incrément de 0.5mm				Sélection M		Sélection N		W	ℓ ₁	A
Type	D	L	F	SC ⚠ Avec méplats uniquement								
Une extrémité fileté, une extrémité taraudée	5	15-50	5-25	0-42	2,6	3			4	8	1.0	
Longueur et diam. de filetage configurables (Standard)	6	15-50	5-30	0-42		3	4		5		1.6	
EN 1.0038 équivalent	8	20-150	8-40	0-142		4	5		7		1.0	
NETH ETKH PETH	10	20-350	8-45	0-342		4	5	6	8		2.0	
EN 1.4301 équivalent	12	25-400	10-55	0-390		5	6	8		10	2.5	
SETH	15	30-500	12-60	0-490		6	8	10		13	3.0	
Filetage mâle aux deux extrémités (Standard)	20	40-500	15-75	0-490		6	8	10	12	17	3.5	
EN 1.0038 équivalent	25	55-600	20-80	0-590		6	8	10	12	22	4.0	
NETL ETKL PETL	30	65-700	25-90	0-685		6	8	10	12	20	5.0	
EN 1.4301 équivalent	*35	80-800	30-100	0-785		8	10	12	16	20	24	
NETLS ETKLS PETLS	*40	80-900	35-110	0-880		10	12	16	20	24	30	
SETL	*50	80-1000	40-120	0-980		12	16	20	24	41	20	


■ Deux extrémités filetées, longueur et diam. de filetage configurables

Référence pièce		Incrément de 0.5mm					Sélection M	Sélection N	W	ℓ ₁	A
Type	D	L	F	G	SC Avec méplats uniquement						
(standard) EN 1.0038 équiv. PETP	5	15-50	5-25	5-25	0-42	2.6 3	2.6 3	4	8	1.0	
	6	15-50	5-30	5-30	0-42	3 4	3 4	5		1.0	
	8	20-150	8-40	8-40	0-142	4 5	4 5	7		1.6	
EN 1.4301 équiv. SETP	10	20-350	8-45	8-45	0-342	4 5 6	4 5 6	8	2.0		
	12	25-400	10-55	10-55	0-390	5 6 8	5 6 8	10	2.5		
(Méplats) EN 1.0038 équiv. NETPS ETKPS PETPS	15	30-500	12-60	12-60	0-490	6 8 10	6 8 10	13	3.0		
	20	40-500	15-75	15-75	0-490	6 8 10 12	6 8 10 12	17	3.5		
EN 1.4301 équiv. SETPS	25	55-600	20-80	20-80	0-590	6 8 10 12 16	6 8 10 12 16	22	4.0		
	30	65-700	25-90	25-90	0-685	6 8 10 12 16 20	6 8 10 12 16 20	27	15	5.0	
	*35	80-800	30-100	30-100	0-785	8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24	30	15	6.0	
	*40	80-900	35-110	35-110	0-880	10 12 16 20 24	10 12 16 20 24	36	20	6.0	
	*50	80-1000	40-120	40-120	0-980	12 16 20 24	12 16 20 24	41	20	6.0	

Ordering Example	Reference piece	-	L	-	F	-	G	-	SC	-	M	-	N
		ETKH15	-	210.5	-	F40					-	M6	-
	ETKLS12	-	300	-	F40				SC150	-	M5	-	N8
	NETPS12	-	300	-	F40	-	G20	-	SC150	-	M8	-	N8

L 15 ~ 300	± 0.1
L300.5 ~ 600	± 0.3
L600.5 ~ 1000	± 0.4

Une extrémité filetée, une extrémité taraudée



Référence pièce		Prix unitaire				
Type	D	Min. L - 200	L200,5-400	L400,5-600	L600,5-800	L800,5-1000
EN 1.0038 équiv. NETH	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
NETHS	40	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
ETKH	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
PETH	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
SETH	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-

Référence pièce		Prix unitaire					
Type	D	Min. L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800	L800.5-1000	L1000.5-1200
EN 1.0038 équiv. NETL	5		-	-	-	-	-
	6		-	-	-	-	-
	8		-	-	-	-	-
	10			-	-	-	-
	12				-	-	-
	15				-	-	-
	20				-	-	-
	25				-	-	-
	30					-	-
	35					-	-
40							
50							
EN 1.0038 équiv. Oxydé noir ETKL	5		-	-	-	-	-
	6		-	-	-	-	-
	8		-	-	-	-	-
	10			-	-	-	-
	12				-	-	-
	15				-	-	-
	20				-	-	-
	25				-	-	-
	30					-	-
	35					-	-
40							
50							
EN 1.0038 équiv. Placage auto-catalytique au nickel PETL	5		-	-	-	-	-
	6		-	-	-	-	-
	8		-	-	-	-	-
	10			-	-	-	-
	12				-	-	-
	15				-	-	-
	20				-	-	-
	25				-	-	-
	30					-	-
	35					-	-
40							
50							
EN 1.4301 équiv. SETL	5		-	-	-	-	-
	6		-	-	-	-	-
	8		-	-	-	-	-
	10			-	-	-	-
	12				-	-	-
	15				-	-	-
	20				-	-	-
	25				-	-	-
30					-	-	

Référence pièce		Prix unitaire				
Type	D	Min. L - 200	L200,5-400	L400,5-600	L600,5-800	L800,5-1000
EN 1.0038 équiv. NETPS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-
	50					-
EN 1.0038 équiv. Oxydé noir ETKPS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-
	50					-
EN 1.0038 équiv. Placage auto- catalytique au nickel PETP	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-
	50					-
EN 1.4301 équiv. SETP	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
SETPS	30				-	-
	50					-



Référence pièce - L - F - G - SC - M - N - (FC, HL)

ETKH15	-	210.5	-	F40	-	M6	-	N8	-	FC
ETKLS12	-	300	-	F40	-	SC150	-	M5	-	N8 - FC
NETPS12	-	300	-	F40 - G20	-	SC150	-	M8	-	N8 - HL100

Modification	Code	Spéc.	Modification	Code	Spéc.																											
Dégagement			Trou traversant pour clé hexagonale																													
	FC	Dégagement supplémentaire en cote A. Code de commande FC		HL	HL=Incément de 1mm ⚡ $d/2+5 \leq HL$ ⚡ $\leq L-(d/2+5)$ ⚡ S'applique uniquement à 8:5:30 Code de commande HL10 <table><tr><th>D</th><th>d</th><th>Longeur de clé hexagonale</th></tr><tr><td>8</td><td>2.5</td><td>2</td></tr><tr><td>10</td><td>3</td><td>2.5</td></tr><tr><td>12</td><td>3.5</td><td>3</td></tr><tr><td>15</td><td>4.6</td><td>4</td></tr></table> <table><tr><th>D</th><th>d</th><th>Longeur de clé hexagonale</th></tr><tr><td>20</td><td>5.8</td><td>5</td></tr><tr><td>25</td><td>6.9</td><td>6</td></tr><tr><td>30</td><td>9.2</td><td>8</td></tr></table>	D	d	Longeur de clé hexagonale	8	2.5	2	10	3	2.5	12	3.5	3	15	4.6	4	D	d	Longeur de clé hexagonale	20	5.8	5	25	6.9	6	30	9.2	8
D	d	Longeur de clé hexagonale																														
8	2.5	2																														
10	3	2.5																														
12	3.5	3																														
15	4.6	4																														
D	d	Longeur de clé hexagonale																														
20	5.8	5																														
25	6.9	6																														
30	9.2	8																														