

# Consoles en acier soudé

Acier formé

# Consoles en acier soudé

Acier formé, hauteur configurable

Type	Position des trous configurable	Matériau	Traitement de surface
YSSTC	YSCT	EN 1.0038 équiv.	Oxydé noir
YSSTB	YSST		
YSSTM	YSMT	EN 1.4301 équiv.	Placage autocatalytique au nickel
-	YSFT		

RoHS10

Le trou de Ø30 est commun au type sans trou et au type à position de trou configurable. La tolérance s'applique aux trous de gouille D17.

Caractéristiques : lorsque le pas du trou de montage ne correspond pas à la hauteur/cote fixe indiquée sur la page de gauche, les spécifications suivantes sont disponibles.

Type	Matériau	Traitement de surface
YSCFT	EN 1.0038 équiv.	Oxydé noir
YSSFT		
YSMFT		Placage autocatalytique au nickel

RoHS10

La tolérance s'applique à D17.

Référence pièce		Sélection	B H	T	T <sub>1</sub>	E	t	S	Prix unitaire																	
Type	A								YSSTC			YSSTB			YSSTM											
									H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300						
YSSTC YSSTB YSSTM	100	100	100	10	9	50	3.2	22																		
		120	100					32																		
		150	150					44																		
		125	200					19																		
		150	250					4.5	32																	
	200	300	14	12	100	4.5	32																			
	200	200				100	4.5	44																		

Référence pièce		Sélection	Incément de 1mm		T	T <sub>1</sub>	E	t	S	F <sub>1</sub>	G <sub>1</sub>	M	N	Prix unitaire																	
Type	A		B	G										F	YSCT			YSST			YSMT			YSFT							
														H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300						
YSCT YSST YSMT YSFT	100	100	30-80	70-80	10	9	50	3.2	22	80	M10	11																			
		120	30-100						44	100																					
		150	30-130						44	130																					
		125	30-100	95-100					75	19			100	100																	
		150	35-120	95-120					4.5	32			120	120																	
	200	35-170	120-170	14	12	100	4.5	44	160	160	M12	14																			

Ordering Example: Référence pièce - B - H - G - F - (HKC)  
 YSSTB100 - B150 - H300  
 YSST150 - B150 - H200 - G100 - F95

Modification	Code	Spéc.
	HKC	Remplace la tolérance de la cote H par H±0.05. Code de commande: HKC

Référence pièce		B	Incément de 1mm			Sélection		T	T <sub>1</sub>	E	t	S	F <sub>1</sub>	G <sub>1</sub>
Type	A		H	G	F	M (trou taraudé)	N (trou traversant)							
YSCFT YSSFT YSMFT	100	100	30-80	70-80	8	9	10	9	50	3.2	22	80	80	
		120	30-100								32	100		
		150	30-130								44	130		
		125	30-100	95-100							19	100	100	
		150	30-120	95-120							4.5	32	120	120
	200	30-170	120-170	14	12	100	4.5	44	160	160				

Ordering Example: Référence pièce - B - H - G - F - M - N  
 YSCFT100 - B150 - H251 - G80 - F74 - M8 - N11

Alterations: Référence pièce - B - H - G - F - M - N - (HKC)  
 YSCFT100 - B150 - H251 - G80 - F74 - M8 - N11 - HKC

A	B	H Incément de 1mm	Prix unitaire		
			YSCFT	YSSFT	YSMFT
100	100	100-150			
		151-200			
		201-250			
		251-300			
		100-150			
100	120	151-200			
		201-250			
		251-300			
		100-150			
		151-200			
125	120	201-250			
		251-300			
		100-150			
		151-200			
		201-250			
150	150	251-300			
		100-150			
		151-200			
		201-250			
		251-300			
200	200	100-150			
		151-200			
		201-250			
		251-300			
		100-150			

Modification	Code	Spéc.
	HKC	Remplace la tolérance de la cote H par H±0.05. Code de commande: HKC