

Collier en résine

Contre-alésé / taraudé

Collier en résine


À guide




Standard	Dimension configurable	Matiériau	Couleur
WZJJ	FWZJJ	Polyacétal	Blanc
-	FWZJK	MC Nylon	Noir
WZJM	FWZJM	Niveau standard	Bleu
-	FWZJW	MC Nylon	Ivoire
WZJD	FWZJD	MC Nylon	Noir
-	FWZJT	Niveau conducteur	COB2
WZJB	FWZJB	Bakélite	Coloris naturel
WZJN	FWZJN	Bakélite	Coloris naturel
-	FWZJF	Fluororésine	Blanc
-	FWZJP	PEEK	Gris
-	FWZJE	Verre époxy	Vert

Propriétés des matériaux **P141**

Standard



Dimension configurable



Standard												
Référence pièce		Sélection			H	V	P	Prix unitaire				
Type	D	T						WZJJ	WZJM	WZJD	WZJB	WZJN
WZJJ WZJM WZJD WZJB WZJN	10	6	8		4	6	3.5					
	12	8	10		5	8	4.5					
	14	8	10		6	10	5.5					
	15		10	12	8	11	6.5					
	20		10	12	15	8	11	6.5				
	30		12	15		10	14	9				
	40			15	20	12	18	11				
	50			15	20	12	18	11				
	60			15	20	12	18	11				

Dimension configurable														
Référence pièce	D	V Incrément de 0.5mm	P Incrément de 0.5mm	H Incrément de 0.5mm	T Incrément de 0.5mm	Prix unitaire								
						FWZJJ FWZJK	FWZJM FWZJW	FWZJD	FWZJT	FWZJB	FWZJN	FWZJF	FWZJP	FWZJE
FWZJJ FWZJK FWZJM FWZJW FWZJD FWZJT FWZJB FWZJN FWZJF FWZJP FWZJE	10.0-20 (Incrément de 0.5 mm)	5.0-55.0 (V≤D-2)	3.0-53.0 (P≤V-2)	1.0-48.0 (T-H≤Px8)	3.0-10.0									
					10.5-20									
					20.5-30									
					30.5-40									
					40.5-50									
	21-30 (Incrément de 1mm)				3.0-10.0									
					10.5-20									
					20.5-30									
					30.5-40									
					40.5-50									
	31-40 (Incrément de 1mm)				3.0-10.0									
					10.5-20									
					20.5-30									
					30.5-40									
					40.5-50									
	41-50 (Incrément de 1mm)				3.0-10.0									
					10.5-20									
					20.5-30									
					30.5-40									
					40.5-50									
51-60 (Incrément de 1mm)	3.0-10.0													
	10.5-20													
	20.5-30													
	30.5-40													
	40.5-50													
Conditions d'usage  V≤D-2  P≤V-2  2≤(T-H)≤Px8  Pas de spécification disponible sans indication de valeur.														

Conditions d'usage

Ordering Example

Propriétés des matériaux **P141**

Ordering Example

Alterations


Ordering Example

Non applicable à la bakélite, au verre époxy et à la fluororésine.



Type	Matiériau
CLJTJ	Polyacétal
CLJTM	Nylon MC (niveau standard - Bleu)

Propriétés des matériaux **P141**




Référence pièce		D		L		Prix unitaire	
Type	M(xpas)			Incrément de 0.5mm		CLJTJ	CLJTM
CLJTJ	4 (x0.7)	10.0-20.0	(Incrément de 0.5 mm)	10.0-25.0	25.5-50		
	5 (x0.8)	21-30	(Incrément de 1 mm)	25.5-50	50.5-60		
	6 (x1.0)	31-40	(Incrément de 1 mm)	10.0-25.0	25.5-50		
	8 (x1.25)	41-50	(Incrément de 1 mm)	25.5-50	50.5-60		
CLJTM	10 (x1.5)	51-60	(Incrément de 1 mm)	10.0-25.0	25.5-50		



Type	Matiériau	Couleur
CLJGJ	Polyacétal	Blanc
CLJGM	MC Nylon	Bleu

Propriétés des matériaux **P141**



Référence pièce		D	V	L Incrément de 0.5mm	D1	T	Prix unitaire									
Type	CLJGJ						CLJGM									
	L2~10						L10.5~20	L20.5~30	L30.5~40	L40.5~50	L2~10	L10.5~20	L20.5~30	L30.5~40	L40.5~50	
CLJGJ CLJGM	8	3	2~30	5	1				-	-				-	-	
		4		6												
	10	3		5												
		4		7					-	-				-	-	
		5		8												
	12	4		7												
		5		8					-	-				-	-	
		6		9												
	14	4		7		5~40	1.5									
		5		8												-
		6	9													
		8	11													
	15	5	8													
		6	9						-						-	
		8	11													
		10	13													
	16	5	8													
		6	9													
		8	11													
		10	13				-						-			
	20	6	9	10~50	2											
		8	11													
		10	13													
		12	16													
	25	8	11													
		10	13													
		12	16													
		15	21													
	30	16	22													
		10	13													
		12	16													
		15	21													
	20	16	22													
		20	25													