

Plaques de calage


Standard / Configurable

Plaques de calage



RoHS 10

Type		Matériau	Dureté	Tolérance d'épaisseur (T)						
Type standard	Configurable			0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	
CIRA	CIRAF	EN 1.0330 équiv.	-	-	±0.03	±0.04	±0.06	±0.11		
CIRAB	CIRABF	Laiton (EN CW505L équiv. ou EN CW507L équiv.)	-	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08	
CIRAS	CIRASF	EN 1.4301 équiv.	370~430HV	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05	



A, B	Tolérances A/B	
	Type standard CIRA, CIRAS	Configurable CIRAF
20~	+0.5 0	±0.5
400~	-	±0.8
800~	±1.2	+5 0

Standard

Référence pièce		Sélection		Prix unitaire																
Type	T	A	B	CIRA				CIRAB						CIRAS						
				0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
CIRA CIRAB CIRAS	(0.05) Type CIRA non disponible. 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0	20 30 40	20																	
		50 60 70	20																	
		80 90 100	30																	
		120 150																		
		40 50 60	40																	
		70 80 90	40																	
		100 120	50																	
		60 70 80																		
		90 100	60																	
		120 150	70																	
		200																		
		80 90 100	80																	
		120 150	80																	
		200	90																	
		100 120																		
		150	100																	
		200	120																	
		150																		
200	150																			
200	200																			
1000	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320																				
1200	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Spécifier en tant que A≥B.

Pas de spécification disponible sans indication de valeur.

Configurable

Référence pièce		Incrément de 1mm		Sélection	Prix unitaire									
Type	T	A	B		CIRAF			CIRABF			CIRASF			
CIRAF CIRABF CIRASF	(0.05) Type CIRAF non disponible.	10~ 100	10~100	0.1 0.2 0.3 0.5 1.0	T0.1~0.3	T0.5	T1.0	T0.05~0.3	T0.5	T1.0	T0.05~0.3	T0.5	T1.0	
		101~ 200	101~200											
		201~ 300	201~300											
		301~ 400	301~400											
		401~ 500	401~500											
		501~ 600	501~600											
		601~ 800	601~800											
		801~ 1000	801~1000											

T=0.05~ B≤300


Ordering Example
Référence pièce - A - B
CIRAB0.5 - 40 - 20

Ordering Example
Référence pièce - A - B - T
CIRASF - 527 - 118 - 0.2


Plaques de calage (acier trempé SK) / Rubans de calage / Boîtes de rubans de calage

Standard / Configurable

Plaques de calage (acier trempé SK)



RoHS 10



Type standard	Configurable	Matériau	Dureté
CIRAK	CIRAKF	SK	480~520HV
Tolérance d'épaisseur (T)			
0.1	0.2	0.3	0.5
±0.01	±0.015	±0.025	±0.03

Standard

Référence pièce		Sélection		Prix unitaire					
Type	T	A	B	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	
CIRAK	0.1	100	100						
	0.2	250							
	0.3	500							
	1.0	1000							

Standard

Tolérances A/B	
A	100~1000 ±1
B	100 +2-1

Ordering Example
Référence pièce - A - B
CIRAK0.1 - 100 - 100

Ordering Example
Référence pièce - A - B - T
CIRAKF - 100 - 50 - 0.1

Configurable

Référence pièce		Incrément de 1mm		Sélection	Prix unitaire					
Type	T	A	B		T0.1	T0.2	T0.3	T0.5	T1.0	
CIRAKF	0.1 0.2 0.3 0.5 1.0	10~ 100	10~ 50	0.1 0.2 0.3 0.5 1.0						
		101~ 200	10~ 50							
		201~ 300	10~ 50							
		301~ 400	10~ 50							
		401~ 500	10~ 50							
		501~ 600	10~ 50							
		601~ 800	10~ 50							
		801~ 1000	10~ 50							

Spécifier en tant que A≥B.

Configurable

Tolérances A/B	
A	10 ~ 399 ±0.5
A	400 ~ 799 ±0.8
A	800 ~ 1000 ±1.2
B	10 ~ 90 ±0.5
B	91 ~ 100 +2-1

Rubans de calage



RoHS 10

Type	W	Longueur	Matériau	Dureté
FGSM	12.7	1m	EN 1.4301 équiv.	370~420HV
FGSMW	45.0	1m	EN 1.4301 équiv.	370~420HV
FGSML	12.7	5m	EN 1.4301 équiv.	370~420HV
SFGSM	12.7	1m	EN 1.4301 équiv.	370~420HV
SFGSMW	45.0	1m	EN 1.4301 équiv.	370~420HV
SFGSML	12.7	5m	EN 1.4301 équiv.	370~420HV
DFGSMW	45.0	1m	EN CW505L équiv. ou EN CW507L équiv.	370~420HV



Standard (longueur 1m)

Référence pièce		Tolérance T	Prix unitaire				
Type	T		FGSM	FGSMW	SFGSM	SFGSMW	DFGSMW
FGSM SFGSM (L=12.7mm)	0.005	±0.0005					
	0.01	±0.0005					
	0.015	±0.003					
	0.02	±0.005					
	0.03	±0.005					
	0.04	±0.005					
	0.05	±0.005					
	0.06	±0.005					
	0.07	±0.005					
	0.08	±0.005					
	0.09	±0.005					
	0.1	±0.015					
	0.15	±0.015					
	0.2	±0.015					
	0.3	±0.015					
	0.4	±0.015					

Pas de spécification disponible sans indication de valeur.

Long (longueur 5m)

Référence pièce		Tolérance T	Prix unitaire	
Type	T		FGSML	SFGSML
FGSML SFGSML (L=12.7mm)	0.005	±0.0005		
	0.01	±0.0005		
	0.015	±0.003		
	0.02	±0.005		
	0.03	±0.005		
	0.04	±0.005		
	0.05	±0.005		
	0.06	±0.005		
	0.07	±0.005		
	0.08	±0.005		
	0.09	±0.005		
	0.1	±0.015		
	0.15	±0.015		
	0.2	±0.015		
	0.3	±0.015		
	0.4	±0.015		


Pas de spécification disponible sans indication de valeur.

Boîtes de rubans de calage



RoHS 10

CMBOXS



Matériau : EN 1.4301 équiv. Dureté : 370 ~ 420HV

Ordering Example
Référence pièce
CMBOXS50

Référence pièce		T	Tolérance T	Largeur	Longueur	Prix unit
Type	N°					
CMBOXS	5	0.005	±0.0005	100mm	1500mm	
	10	0.01	±0.003			
	20	0.02				
	30	0.03				
	40	0.04				
	50	0.05	±0.005			
	60	0.06				
	80	0.08				
	100	0.10				
	150	0.15				
200	0.20	±0.020				