

Boulons à œil de levage / Vis de la plaquette à charnière

Vis à oreilles / Ecrous à oreilles / Vis d'assemblage à tête ronde / Outils spéciaux

Boulons à œil de levage

Précision de la vis
JIS1168

CHIC
M Matériau : EN 1.0038 Équiv.
S Traitement de surface : placage au chrome trivalent
A Accessoires : écrou 1 pièce

SCHI
M Matériau : EN 1.4301 Équiv.
(Polissage électrolytique)
A Accessoire : écrou 1 pièce (EN 1.4301 Équiv.)

Référence pièce		MxP	a	b	C	D	H	l	e	g	R	da	Écrous		Type A N/1P(kgf/1P)	Type B N/2P(kgf/2P)	Prix unitaire 1 à 19 pièce(s)	Remise sur volume 20 à 200 pièces	Prix unitaire 1 à 19 pièce(s)	Remise sur volume 20 à 200 pièces
Type	M												B	T						
8	8	8x1.25	32.6	20	6.3	16	33.3	15	3	6	1	9.2	13	6.5	785(80)	785(80)				
10	10	10x1.5	41	25	8	20	41.5	18	4	7.7	1.2	11.2	17	8	1471(150)	1471(150)				
12	12	12x1.75	50	30	10	25	51	22	5	9.4	1.4	14.2	19	10	2157(220)	2157(220)				
16	16	16x2.0	60	35	12.5	30	60	27	5	13	1.6	18.2	24	13	4413(450)	4413(450)				
20	20	20x2.5	72	40	16	35	71	30	6	16.4	2	22.4	30	16	6178(630)	6178(630)				

Ordering Example

Référence pièce

Attention

Mauvais exemple

Eviter les applications indiquées ci-dessous.

Pour utiliser une paire de boulons à œil de levage, les aligner lors de leur montage, comme présenté ci-dessous.

Vis de la plaquette à charnière

DNDN

M Matériau : EN 1.4301 Équiv.

Référence pièce		L	D	B	M	F	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 50 pièces
Type	P							
DNDN	6	30	12	6	6	22		
		50				30		
		70				40		
	8	30	16	8	8	20		
		50				30		
		60				30		
	10	50	20	10	10	30		
		70				40		
		100				50		
	12	50	24	12	12	30		
		80				45		
		100				60		
	16	100	32	16	16	50		

ex

Exemple

Vis de la plaquette à charnière

Ordering Example

Référence pièce

DNDN6

-

L

-

30

Vis à oreilles / Ecrous à oreilles

Vis à oreilles

Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
CHOB		SS Forgeage à froid		Galvanisation au zinc
CHBS		EN 1.4301 Équiv.		-

Écrous à oreilles

Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
CHON		SS Forgeage à froid		Galvanisation au zinc
CHNS		EN 1.4301 Équiv.		-

Vis à oreilles Classe 2

MxP	A (min.)	B	C (min.)	D	H
3x0.5	6.5	4	3	17	9
4x0.7	8	6	4	21	11
5x0.8	10	7	4.5	27	13
6x1.0	13	10	6	31	16
8x1.25	16	12	7.5	36	18

Ecrous à oreilles Classe 2

MxP	A (min.)	B	C (min.)	D	H
3x0.5	7.5	4	3	17	9
4x0.7	8	6	4	21	11
5x0.8	10	7	4.5	27	13
6x1.0	13	10	6	31	16
8x1.25	16	12	7.5	36	18
10x1.5	20	16	9	48	23

Vis à oreilles

Référence pièce		CHOB				CHBS			
Type	M	L	Prix unitaire	Remise sur volume		Prix unitaire	Remise sur volume		
			1 à 19 pièce(s)	20 à 49 pièces	50 à 99 pièces	100 à 500 pièces	1 à 49 pièce(s)	50 à 99 pièces	100 à 199 pièces
3	-	6							
		8							
		10							
		12							
		15							
		20							
		25							
		30							
		35							
		40							
		45							
		50							
4	-	8							
		10							
		12							
		15							
		20							
		25							
		30							
		35							
		40							
		45							
		50							
		55							
5	-	8							
		10							
		12							
		15							
		20							
		25							
		30							
		35							
		40							
		45							
		50							
		55							
6	-	10							
		12							
		15							
		20							
		25							
		30							
		35							
		40							
		45							
		50							
		55							
		60							
8	-	12							
		15							
		20							
		25							
		30							
		35							
		40							
		45							
		50							
		55							
		60							
		65							
10	-	20							
		30							
		40							
		50							
		60							
		70							
		80							
		90							
		100							
		110							
		120							
		130							

Vis d'assemblage à tête ronde

IBNP

La goupille en saillie dans le six pans creux est de 0-0.5mm au-dessous de l'extrémité de la tête de vis

M Matériau : EN 1.4301 Équiv.

Vis d'assemblage à tête ronde

MxP (normal)	A	E	B	b	(C) (min.)	d (Max.)	(e) (max.)
3x0.5	5.7	1.65	2	1.0	1.04	3.6	1
4x0.7	7.6	2.2	2.5	1.1	1.3	4.7	1.4
5x0.8	9.5	2.75	3	1.3	1.56	5.7	1.6
6x1.0	10.5	3.3	4	1.6	2.08	6.8	2
8x1.25	14	4.4	5	2	2.6	9.2	2.5

Clés dédiées

IBKPL

Matériau : acier à outils allié

Durée : 43 - 53HRC

Traitement de surface : placage au chrome trivalent

Référence pièce

Type	N°	Vis applicable	L	l	d	B	Prix unitaire	Remise sur volume
3	M3	52	16	1.2	2			
4	M4	58.5	20.5	1.3	2.5			
5	M5	66	23	1.5	3			
6	M6	74	29	1.8	4			
8	M8	85	33	2.3	5			

Ordering Example

Référence pièce

IBNP3-6

IBKPL3