



# Écrous d'insertion pour prémontage/Butées pour extrusions en aluminium - Autres

## Pour la série 5 (largeur de fente 6mm)



# Ecrous rapportés pour postmontage / Butées pour profilés extrudés en aluminium - Standard

## Pour la série 5 (largeur de fente 6mm)



**Contre-écrou d'insertion pour prémontage** **HNTC5**

Couple de serrage de référence (N · m)  
**M** EN 1.0301 Équiv. 6.8  
**5**

Matériau : EN 1.0301 Équiv.  
 Traitement de surface : chrome trivalent **RoHS10**

Référence pièce	M	Accessoire	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
				500-749	750-999	1000-1500
HNTC5	5	Jeu M4x4 Vis de blocage 1 pc.				

**Contre-écrou rapporté pour prémontage** **HNTC5**

La position des contre-écrous rapportés pour post-montage peut être fixée temporairement avec la vis de serrage.

Ordering Example  
 Référence pièce - M  
 HNTC5 - 5

\* La longueur totale est inférieure à celle des écrous rapportés pour post-montage HNTT.  
 Convient à une installation des capteurs ou d'autres composants proche les uns des autres.  
 \* La butée n'est pas incluse.

**Ecrous courts pour prémontage** **HNTJ5**  
**PACK-HNTJ5**

Couple de serrage de référence (N · m)  
**M** EN 1.0301 Équiv. 6.8  
**5**

Matériau : EN 1.0301 Équiv.  
 Traitement de surface : chrome trivalent

Référence pièce	M	HNTJ5			PACK-HNTJ5		
		Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	500-749	750-999	1000-1500	Prix unitaire 1 à 9 paquet(s)	Remise sur volume
HNTJ5 PACK-HNTJ5	3 4 5					10-19	20-30

Ordering Example  
 Référence pièce - M  
 HNTJ5 - 5

**Ecrous carrés pour prémontage** **HNKK5**

Matériau : EN 1.0330 Équiv.  
 Traitement de surface : chrome trivalent

Référence pièce	M	Prix unitaire 1 à 9 paquet(s)	Remise sur volume		
			10-19	20-30	
HNKK5	3 4 5				

**Ecrous rapportés pour prémontage** **HNKK5**

Ordering Example  
 Référence pièce - M  
 HNKK5 - 5

**Butées métalliques pour écrous carrés pour prémontage** **HNKKST5**

Matériau : EN 1.4319 Équiv.

Référence pièce	Ecrou rapporté pour prémontage utilisable	Prix unitaire 1 à 9 paquet(s)	Remise sur volume		
			10-19	20-30	
HNKKST5	HNKK5				

**Butées métalliques pour écrous carrés pour prémontage** **HNKKST5**

Ordering Example  
 Référence pièce - M  
 HNKKST5

**Insertion pour prémontage** **HNTTBS5**  
 Écrous en acier inoxydable, type tôle

Couple de serrage de référence (N · m)  
**M** EN 1.4301 Équiv. 6.8  
**5**

Matériau : EN 1.4301 Équiv.

Référence pièce	M	E	T	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
					500-749	750-999	1000-1500
HNTTBS5 (EN 1.4301 Équiv.)	3 4 5	2.0	2.0				

Ordering Example  
 Référence pièce - M  
 HNTTBS5 - 5

**Ecrous de butée pour post-montage** **HNAST5**  
**HNTAST5**

Couple de serrage de référence (N · m)  
**M** EN 1.0301 Équiv. 6.8  
**5**

Matériau : EN 1.0301 Équiv.  
 Traitement de surface : Galvanisation au zinc

Référence pièce	M	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
			500-749	750-999	1000-1500
HNAST5 (EN 1.0301 Équiv.)	3 4				
HNTAST5 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.)	5				
HNTAZ5 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.)	5				
HNTASN5 (EN 1.4401 Équiv., fritté)	3 4 5				
HNTASS5 (EN 1.4305 Équiv.)	5				

**Ecrous de butée pour post-montage** **HNAST5**  
**HNTAST5**

Couple de serrage de référence (N · m)  
**M** EN 1.0301 Équiv. 6.8  
**5**

Matériau : EN 1.0301 Équiv.  
 Traitement de surface : Galvanisation au zinc

**Post-montage** **HNAST5**  
**Butées d'insertion** **HNBST5**

Ordering Example  
 Référence pièce - M  
 HNAST5 - 5

Référence pièce	Ecrou de butée utilisable	Couleur	B	B1	Prix unitaire 1 à 49 pièce(s)	Remise sur volume		
					50-499	500-999	1000-1500	
HNAST5	HNTAST5 HNTAZ5 HNTASN5 HNTASS5	Blanc	6.6	5				
HNBST5	-	-	8.5	4				

**Insertion pour post-montage** **HNAST5**  
 Jeu d'écrou et de butée

Couple de serrage de référence (N · m)  
**M** EN 1.0301 Équiv. 6.8  
**5**

Ordering Example  
 Référence pièce - M  
 HNAST5 - 5

Référence pièce	M	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
			500-749	750-999	1000-1500
HNAST5	3 4				
HNTAST5	5				
HNTATSNS5	3 4 5				

**Ecrou d'insertion pour post-montage** **HNTBT5**  
 et jeu de butées métalliques **HNTBTSNS5**

Couple de serrage de référence (N · m)  
**M** EN 1.0301 Équiv. 6.8  
**5**

Ordering Example  
 Référence pièce - M  
 HNTBT5 - 5

Référence pièce	M	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
			500-749	750-999	1000-1500
HNTBT5	3 4				
HNTBTSNS5	3 4 5				

**Exemple**

\* Insérer une butée dans l'extrusion et y rajouter dessus un écrou.  
 \* Ne tombe pas, même si l'extrusion est placée à la verticale.

**Ecrous de fixation pour post-montage** **HNTF5**  
**HNTFV5**  
**HNTFZ5**  
**HNTFSNS5**

Couple de serrage de référence (N · m)  
**M** EN 1.0301 Équiv. 6.8  
**5**

Ordering Example  
 Référence pièce - M  
 HNTF5 - 4

Référence pièce	M	T	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
				500-749	750-999	1000-1500
HNTF5 (EN 1.0301 Équiv.)	3 4	4.1				
HNTFV5 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.)	4					
HNTFZ5 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.)	4					
HNTFSNS5 (EN 1.4401 Équiv., fritté)	3 4	5.0				

**Post-montage** **Ecrou d'insertion** **HNTF5**

\* Les écrous d'insertion pour post-montage en acier inoxydable provoquent des interférences avec les plaquettes des supports (P.537, 538, 541) et ne doivent pas être utilisés.  
 \* Les écrous d'insertion pour post-montage de taille 5-5 ne sont pas utilisables en raison de la finesse de l'extérieur du taraudage et de la faiblesse de la force de serrage. Utiliser des écrous d'insertion pour post-montage de taille 5-5 et un jeu de butées.