

Vis de protection


Cruciforme / Tête longue moletée / Tête moletée

■ Cruciforme



RoHS10

GUTBJ



M (normal)

Référence

Charge de rupture par torsion (N)

M3	1390
M5	4300

* Les données ci-dessus sont indiquées à titre de référence et ne sont pas garanties.

M Matériau : EN 1.4301 Équiv.

Référence pièce		M	ℓ	L	A	E	d	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume 30 à 300 pièces
Type									
GUTBJ	3	3	2	5 8 10	6.9	1.9	2.2		
			3.5	6 8 10					
			4	8 10 12					
	4	3	3	6 8 10 12 16	9.4	2.5	3		
			5	10 16					
			6	8 10 12					
	5	3	4	10 12 16 20	11.8	3.1	3.9		
			8	12 16 20 25 30					
			5	16					
	6	3	4	10 12 16 20	14	3.7	4.5		
			8	12 16 20 25 30					
	8	3	5	16	17.8	4.8	6.3		


⚡ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Tête longue moletée



RoHS10

GUTBR



M (normal)

M Matériau : EN 1.4305 Équiv.

Référence pièce		M	ℓ	L	D	A	d	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume 30 à 300 pièces
Type									
GUTBR	3	3	2	6 8 10 12	5.5	10	2.2		
			3.5	6 8 10 12					
			4	8 10 12					
	4	3	3	6 8 10 12 16	7	16	3		
			5	10 12 16					
			6	12 16 20					
	5	3	4	8 10 12 16 20	8.5	20	3.9		
			8	12 16 20 25					
			5	10 12 16 20					
	6	3	4	8 10 12 16 20	10	30	4.5		
			8	12 16 20 25					
	8	3	5	10 12 16 20	13	36	6.3		


⚡ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Tête moletée



RoHS10

RNCB



M

M Matériau : EN 1.4305 Équiv.

Référence pièce		M	ℓ	L	A	d1	d2	E	Prix unitaire 1 à 29 pièce(s)	Remise sur volume 30 à 50 pièces
Type										
RNCB	3	3	2	4 6 8 10	12	2.2	6	2.5		
			3.5	6 8 10 12 15						
			4	8 10 12 15 20						
	4	3	3	6 8 10 12 15	16	3	8	3.5		
			5	10 12 15 20						
			6	8 10 12 15						
	5	3	4	10 12 15 20	20	3.9	10	4		
			8	12 15 20 25						
			5	15 20						
	6	3	4	10 12 15 20	24	4.5	12	5		
			8	15 20						
	8	3	5	15 20	30	6.3	16	6		

⚡ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example

Référence pièce - ℓ - L

GUTBJ3 - 4 - 8

GUTBR4 - 5 - 16

RNCB4 - 5 - 16

Vis de protection

Longueur configurable

■ Tête à six pans creux de longueur configurable



RoHS10


Type

Matériau

Traitement de surface

Niveau de résistance

FGUTM	EN 1.7220 Équiv.	Placage autocatalytique au nickel	8.8 Équiv.
FGUTS	EN 1.4301 Équiv.	-	A2-70 Équiv.



■ Tête moletée de longueur configurable




RoHS10

Type

Matériau

FRNCS	EN 1.4305 Équiv.
-------	------------------



■ Capuchon à tête ronde de longueur configurable




RoHS10

Type

Matériau

Niveau de résistance

FCBBS	EN 1.4301 Équiv.	A2-50 Équiv.
-------	------------------	--------------



Référence pièce		Incrément de 1mm						ℓ · L Conditions d'usinage	Prix unitaire				
Type	M	ℓ			L				FGUTM FGUTS FRNCS FCBBS	FGUTM	FGUTS	FRNCS	FCBBS
		FGUTM FGUTS	FRNCS	FCBBS	FGUTM FGUTS	FRNCS	FCBBS						
	3	2~18	4~16	5~20	4~20	6~20	6~25	ℓ ≤ L ⚡					
	4	3~18	4~16	5~25	6~20	6~20	6~30						
	5	3~23	5~20	5~25	8~25	8~25	8~30						
	6	4~28	8~20	8~30	8~30	8~25	8~35						
	8	5~38	10~20	10~45	8~40	10~25	10~50						

⚡ Pour ℓ=L, filetages incomplets (2 pas de filetage max.) sous la tête de vis

M	A	A1	A2	E	E1	E2 (Max.)	B	B2	C (min.)	d	d2
3	5.5	12	5.5	3	2.5	1.6	2.5	2	1.04	2.2	6
4	7	16	7.5	4	3.5	2.2	3	2.5	1.3	3	8
5	8.5	20	9.5	5	4	2.7	4	3	1.56	3.9	10
6	10	24	10.5	6	5	3.3	5	4	2.08	4.5	12
8	13	30	14	8	6	4.4	6	5	2.6	6.3	16

Ordering Example

Référence pièce - ℓ - L

FRNCS6 - 8 - 20