

Embout de graissage/Billes de précision trempées


Etiquettes de détection de température

Graisseurs



RoHS10


GPA GPAS



La figure 1 illustre la forme du filetage de GPA1.

Type	M	Matériau	Traitement de surface
GPA		Matériau : laiton de décolletage (EN CW614N équiv. BD)	Placage nickel
GPAS		EN 1.4305 équiv.	-


GPB



La figure 2 illustre la forme de base d'embout de GPB6 et GPB6A.

Type	M	Matériau	Traitement de surface
GPB		Matériau : laiton de décolletage (EN CW614N équiv. BD)	Placage au nickel

GPC



La figure 2 illustre la forme de base d'embout de GPC6 et GPC6A.

Type	M	Matériau	Traitement de surface
GPC		Matériau : laiton de décolletage (EN CW614N équiv. BD)	Placage au nickel


Référence pièce		d	H	L	E	B	GPA, GPB, GPC		GPAS	
Type	N°						Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
							1 à 99 pièce(s)	100 à 500 pièces	1 à 99 pièce(s)	100 à 200 pièces
GPA GPAS	6	M6xP0.75	13.5	5	-	7				
	6A	M6xP1.0	13.5	5	-	7				
	1	R(PT)1/8	20	9	-	10				
	2	R(PT)1/4	25	12	-	14				
GPB	6	M6xP0.75	16.5	5	10	8			-	-
	6A	M6xP1.0	16.5	5	10	8			-	-
	1	R(PT)1/8	21.5	8	12.5	10			-	-
	2	R(PT)1/4	25	11	14.2	14			-	-
GPC	6	M6xP0.75	17.5	5	10.2	8			-	-
	6A	M6xP1.0	17.5	5	10.2	8			-	-
	1	R(PT)1/8	21.5	8	12.5	10			-	-
	2	R(PT)1/4	25	11	14.2	14			-	-

Billes de précision trempées



RoHS10

BLIJ (pouce)
BLIS (pouce)
BLMJ (mm)
BLMS (mm)



*Standards de classe 28 (JIS-B1501)

	µm
Ecart de diamètre	max. 0.7
Sphéricité	max. 0.7
Rugosité de la surface	max. 0.05
Ecart de taille du diamètre du lot	max. 1.4

Type	Dimension	M	Matériau	Niveau	D	Dureté	Normes
BLIJ	Pouce		EN 1.3505 équiv.		28	61~67HRC	JIS B1501
BLIS	Pouce		EN 1.4125 équiv.			59~66HRC	Conformément à JIS-B1501
BLMJ	mm		EN 1.3505 équiv.			61~67HRC	JIS B1501
BLMS	mm		EN 1.4125 équiv.			59~66HRC	Conformément à JIS-B1501

Référence pièce		SD (pouce)	BLIJ			BLIS		
Type	N°		Prix unitaire	Remise sur volume		Prix unitaire	Remise sur volume	
			1 à 49 pièce(s)	50 à 99 pièces	100 à 1000 pièces	1 à 49 pièce(s)	50 à 99 pièces	100 à 1000 pièces
BLIJ BLIS	8	1/8						
	10	5/32						
	12	3/16						
	14	7/32						
	15	15/64						
	16	1/4						
	17	17/64						
	18	9/32						
	20	5/16						
	22	11/32						
	24	3/8						
	26	13/32						


Référence pièce		SD(mm)	BLMJ			BLMS		
Type	N°		Prix unitaire	Remise sur volume		Prix unitaire	Remise sur volume	
			1 à 49 pièce(s)	50 à 99 pièces	100 à 1000 pièces	1 à 49 pièce(s)	50 à 99 pièces	100 à 1000 pièces
BLMJ BLMS	3	3						
	3.5	3.5						
	4	4						
	4.5	4.5						
	5	5						
	6	6						
	8	8						

Ordering Example

Référence pièce


GPA6A
BLIJ16
BLMS3

ex Example



Pour le montage/retrait du gabarit


Etiquettes de température à indication unique
HH (irréversible)



Le changement de couleur est irréversible et témoigne des variations de température.

Avant → après


Etiquettes de température à 3 incréments
KK (irréversible)



Le changement de couleur est irréversible et témoigne des variations de température.

Avant → après

Etiquettes de température à 3 incréments
RR (irréversible)



Le changement de couleur est irréversible et témoigne des variations de température.

Avant → après

① Film de surface : film polyester
② Papier coloré : papier haute qualité
③ Papier ciré : papier japonais + hydrure de carbone
④ Adhésif : adhésif acrylique sensible à la pression
⑤ Film blanc : film polyester
⑥ Adhésif : adhésif acrylique sensible à la pression

* Précision des températures : ±2 °C
* Produit développé à partir d'un changement de propriété physique de la cire. Exempt de substances nuisibles à l'environnement, comme le plomb, le mercure et le chrome.
* Caractéristiques de la cire naturelle à base de pétrole
① Matériau chimiquement stable composé d'hydrocarbure saturé.
② Matériau très sûr certifié non carcinogène.
③ Matériau biodégradable respectant l'environnement.

Référence pièce		Pièces par paquet	Température des couleurs (°C)	changement de couleur	Prix unitaire	Remise sur volume	Exemple d'utilisation
Type	N°				1 à 4 paquet(s)	5 à 10 paquets	
HH	40	20 pcs.	40	Blanc→Rouge			• Gestion des températures au cours de la fabrication • Gestion des températures au cours du transport • Maintenance des équipements électriques et électroniques
	50		50				
	60		60				
	70		70				
	80		80				
	90		90				
	100		100				
	110		110				

Référence pièce		Pièces par paquet	Température des couleurs (°C) Bleu, vert, rouge	Changement de couleur	KK		RR	
Type	N°				Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
					1 à 4 paquet(s)	5 à 10 paquets	1 à 4 paquet(s)	5 à 10 paquets
KK RR	40	20 pcs.	40, 50, 60	Blanc→bleu, vert, rouge				
	50		50, 60, 70					
	60		60, 70, 80					
	70		70, 80, 90					
	80		80, 90, 100					
	90		90, 100, 110					

Ordering Example

Référence pièce

RR-40