


Écrous pour extrusions en aluminium - Présentation
Pour la série 8 (largeur de fente 10mm)


Écrous pour extrusions en aluminium - Lots
Pour la série 8 (largeur de fente 10mm)




Écrous pour extrusions en aluminium - Présentation

MISUMI propose une variété d'écrous d'insertion pour prémontage ou post-montage d'extrusions en aluminium. Sélectionner le type correspondant à votre application.

Insertion pour prémontage : Insérer dans les extrémités de fente avant l'assemblage. Une grande largeur facilite le serrage.



Insertion pour post-montage : montage à partir des fentes après le montage.



Type	Illustrations	Caractéristiques	Prémontage				Post-montage			
			Matériau		Page		Matériau		Page	
			Acier	Acier inoxydable	Unité	Paquet	Acier	Acier inoxydable	Unité	Paquet
Standard		La plupart des produits standard et économiques. Peut être connecté temporairement en combinaison avec les butées en option.	○	○	P669	P668	○	○	P672	P668
Maintien temporaire (ressort à billes)		Peut être déplacé doucement dans les extrusions. Le maintien temporaire répété est possible.	○	○	P670	P668	○	○	P673	P668
Maintien temporaire (ressort à lames)		Sécurise le maintien temporaire avec des ressorts des deux côtés.	-	-	-	-	○	○	P673	P674
Maintien temporaire (butée en résine)		Une butée en résine sur la circonférence extérieure empêche les extrusions en aluminium d'être rayées lors du montage temporaire.	○	○	P670	-	-	-	-	-
Rotation pour post-montage		Insérer l'écrou dans l'extrusion et le tourner dans la fente. Une fois logé dans la rainure, pas besoin de clé pour empêcher la rotation.	-	-	-	-	○	○	P672	-
Avec verrou		La vis de réglage incluse permet la fixation de l'écrou. Pratique lorsque des panneaux et des couvercles sont retirés fréquemment.	○	-	P671	-	○	○	P674	-
Type à adhésif frein-filet		Réduit le desserrage dû aux vibrations causées par le transport ou le déplacement de l'équipement. Des types pour usage unique ou répété sont disponibles.	○	-	P669, 670	-	○	-	P672-674	-
Compact (écrous courts)		Utilisable avec un pas étroit lorsque plusieurs écrous sont alignés dans les fentes. (Env. 40% plus court que la largeur standard)	○	-	P671	P671	○	-	P674	P674
Ecrous carrés		Type à feuille de métal type : plus économique que les écrous standard.	○	○	-	P671	-	-	-	-
Vis intégrée		Nécessite moins de temps pour le serrage de la vis.	-	○	P675	-	-	○	P675	-
Ecrou long		Les pièces telles que les guides linéaires peuvent être montées avec les pas désirés.	○	○	P676	-	○	○	P676	-
Écrou déporté (Autre que la série 5)		Lors de l'assemblage d'extrusion dans des angles avec des raccords doubles d'insertion pour prémontage (voir P663), l'écrou ne fait pas saillie de l'extrusion.	-	○	P671	-	-	-	-	-
Rondelles conductrices (Autre que la série 5)		La conductivité électrique entre les extrusions est obtenue en les associant à des rondelles dentées (P675).	-	○	P675	-	-	-	-	-



Extrusions en aluminium et vis applicables pour monter les panneaux/soutis (taille M - Dimension L.)

Largeur de fente	Extrusion carrée	Profondeur h	Écrou utilisable HNTT	Épaisseur des panneaux/soutis b (mm) à monter sur les extrusions														
				0.8	1	1.2	1.5	2	3	4	4.5	5	6	8.2	9	10	12	14
10	40	12.5	8-4													X	M4-25	
			8-5											M5-20		M5-22	M5-25	
			8-6													M6-20		M6-25
			8-8	X												M8-20		M8-25


"X" signifie qu'il n'y a aucune vis applicable. Utiliser des produits taraudés plus petits d'une taille.

Caractéristiques : Les lots sont économiques pour le stockage interne ou une utilisation en grandes quantités.

Écrous à ressort d'insertion pour prémontage - Lot (100/paquet.)



Type	M Matériau			
	Corps principal	Bille	Ressort	S Traitement de surface
PACK-HNTU	EN 1.0301 Équiv.	EN 1.4301 Équiv.	JIS-SWP-A	Galvanisation au zinc
PACK-SHNTU	EN 1.4301 Équiv. (Fritté)	EN 1.4301 Équiv.	EN 1.4301 WPB Équiv.	-




Référence pièce		M		L1		Prix unitaire (1-10 paquets)	
Type	N°					Prix du paquet	Prix/paquet
PACK-HNTU	8	4	5	6	8	6	
PACK-SHNTU						5.5	

100 pce par paquet

Écrous à ressort d'insertion pour post-montage - Lot (100/paquet.)



Type	M Matériau			
	Corps principal	Bille	Ressort	S Traitement de surface
PACK-HNTT	EN 1.0301 Équiv.			Galvanisation au zinc
PACK-HNTTSN	EN 1.4401 Équiv. (Fritté)			-




Référence pièce		M		L1		Prix unitaire (1-10 paquets)	
Type	N°					Prix du paquet	Prix/paquet
PACK-HNTT	8	4	5	6	8		
PACK-HNTTSN							

100 pce par paquet

Écrous à ressort d'insertion pour post-montage - Lot (100/paquet.)



Type	M Matériau			
	Corps principal	Bille	Ressort	S Traitement de surface
PACK-HNTP	EN 1.0301 Équiv.	EN 1.4301 Équiv.	JIS-SWP-A	Galvanisation au zinc
PACK-SHNTTP	EN 1.4301 Équiv. (Fritté)	EN 1.4301 Équiv.	EN 1.4301 WPB Équiv.	-




Référence pièce		M		L1		Prix unitaire (1-10 paquets)	
Type	N°					Prix du paquet	Prix/paquet
PACK-HNTP	8	4	5	6	8	8	
PACK-SHNTTP						8.5	

100 pce par paquet

Écrous de butée d'insertion pour post-montage - Lot (100/paquet.)



Type	M Matériau			
	Corps principal	Bille	Ressort	S Traitement de surface
PACK-HNTA	EN 1.0301 Équiv.			Galvanisation au zinc
PACK-HNTASN	EN 1.4401 Équiv. (Fritté)			-



Référence pièce		M		L1		Prix unitaire (1-10 paquets)	
Type	N°					Prix du paquet	Prix/paquet
PACK-HNTA	8	4	5	6			
PACK-HNTASN		4	5	6	8		

100 pce par paquet




Référence pièce - M
PACK-HNTTP8 - 6




Exemple

Ne tombe pas, même si le profilé extrudé est placé à la verticale.


Le ressort intégré empêche les glissements. Se déplace facilement dans la fente avec une légère pression de la main.



Exemple



Le ressort intégré empêche les glissements. Se déplace facilement dans la fente avec une légère pression de la main.



*Ne tombe pas, même si le profilé est placé à la verticale.



Exemple

