Matériaux insonores (A, B sélectionnable)

■Un type de matériau comprenant un matériau absorbeur de vibrations est inclus.



N°	Type Adhésif	Type Sans adhésif	Effet	Ⓜ Matériau
①	BS2FS	BS2F	Absorption acoustique	Mousse d'uréthane
②	BS4FS	BS4F	Absorption acoustique	Mousse d'uréthane (surface : revêtement en uréthane)
③	BS140FS	BS140F	Contrôle des vibrations, absorption acoustique	Mousse d'uréthane
④	BSKYU	-	Contrôle des vibrations, absorption acoustique	Mousse d'uréthane + acétate de vinyle
⑤	BSKYUA	-	Fort contrôle des vibrations, absorption acoustique	Mousse d'uréthane + acétate de vinyle + aluminium
⑥	BSES BSESB (type en bande)	-	Contrôle des vibrations	Acétate de vinyle
⑦	BSESA BSESAB (type en bande)	-	Fort contrôle des vibrations	Acétate de vinyle + aluminium
⑧	BSYA	-	Contrôle des vibrations, isolation sonore	Caoutchouc butyle (surface: polyéthylène)
⑨	BSKYKAA	-	Contrôle des vibrations, absorption acoustique	Mousse d'uréthane (surface : revêtement en uréthane) + Acétate de vinyle
⑩	BSKYKAY	-	Contrôle des vibrations, absorption acoustique, insonorisation	Mousse d'uréthane (surface : revêtement en uréthane) + caoutchouc butyle
⑪	BSKYKA	-	Absorption acoustique	Mousse d'uréthane (surface : revêtement en uréthane)

Partie adhésive Ⓜ Matériau : adhésif acrylique

①BS2FS (avec adhésif) BS2F (sans adhésif)

(Surface adhésive pour type adhésif)



②BS4FS (avec adhésif) BS4F (sans adhésif)



(Surface adhésive pour type adhésif)



③BS140FS (avec adhésif) BS140F (sans adhésif)

(Surface adhésive pour type adhésif)



④BSKYU



⑤BSKYUA



⑥BSES (Type A, B sélectionnable) BSESB (Type bande)



⑦BSESA (Type A, B sélectionnable) BSESAB (Type bande)



⑧BSYA



⑨BSKYKAA





⑩BSKYKAY





⑪BSKYKA





①~⑧

Type A, B sélectionnable

Type bande(⑥, ⑦)



⑨~⑪



Référence pièce Type		Référence pièce T	Sélection A	Sélection B	Température d'utilisation recommandée (50gr/C)	Résistance à la chaleur (50gr/C)	Rayon de pliage minimum (mm)	Densité de la surface (kg/m²)
① BS2FS (avec adhésif)	BS2F (sans adhésif)	10 20 30	Type A, B sélectionnable 100 200 400 800 *1000 L'astérisque * est pour ①②③④⑥⑨⑪ uniquement. Type bande 20 30 40 50 80 100	Type A, B sélectionnable 100 200 300 400 500 *600 *700 *800 L'astérisque * est pour ④⑥⑨ uniquement. Type bande 500	0~30	70	-	0.75*6
② BS4FS (avec adhésif)	BS4F (sans adhésif)				0~30	70	-	0.69*6
③ BS140FS (avec adhésif)	BS140F (sans adhésif)				0~30	70	-	4.2*6
④ BSKYU		6.5 11.5 16.5 21.5 31.5			0~30	70	200*1	3.20*1
⑤ BSKYUA		6.7 11.7 16.7 21.7 31.7			0~70	70	Fixation sur surface plane *3	3.74*2
⑥ BSES	BSESB (type en bande)	1.5			0~30	70	100	2.7
⑦ BSESA	BSESAB (type en bande)	1.7			0~70	70	Fixation sur surface plane *3	3.24
⑧ BSYA		3 6 10			0~130	130	5*4	12.00*4
⑨ BSKYKAA		31.5			0~30	70	Fixation sur surface plane *3	3.45
⑩ BSKYKAY		16 26 36			0~70	70		12.75*5
⑪ BSKYKA		10 20 30 50			0~70	70		0.75*6

- Tous sont fabriqués dans un matériau non combustible.
- Retirer le papier protecteur (avec quadrillage de 1cm) pour le coller sur un objet.
- Retirer l'huile et la poussière de la surface de contact.
- Peut être découpé avec un cutter. Découper avec la surface adhésive vers le haut.
- Résistance adhésive (résistance d'adhérence 90) : largeur 19.6N/25mm (quand fixé à EN 1.4301 Équiv.)
- BSYA se dilate et se contracte de 3% max.
- BSKYA, BSKYKAA et BSKYKAY sont couverts d'un revêtement externe de façon à être lavables et sont très résistants.

*1. Quand T=21.5
*2. Quand T=21.7
*3. Il peut être plié, mais cela réduit sa résistance adhésive.
*4. Quand T=6
*5. Quand T=36
*6. Quand T=30

Référence pièce Type	T	A	Prix unitaire B 100	200	300	400	500
①BS2FS (avec adhésif) BS2F (sans adhésif)	10	100				-	-
		400					
		800					
		1000					
②BS4FS (avec adhésif) BS4F (sans adhésif)	20	100				-	-
		400					
		800					
		1000					
Multiplicateur de prix (sans adhésif x 0.9)	30	100				-	-
		400					
		800					
		1000					
③BS140FS (avec adhésif) BS140F (sans adhésif)	10	100				-	-
		400					
		800					
		1000					
Multiplicateur de prix (sans adhésif x 0.9)	20	100				-	-
		400					
		800					
		1000					
	30	100				-	-
		400					
		800					
		1000					
⑤BSKYUA	6.7	100					
		400					
		800					
	11.7	100					
		400					
		800					
	16.7	100					
		400					
		800					
	21.7	100					
		400					
		800					
	31.7	100					
		400					
		800					
⑦BSESA	1.7	100					
		400					
		800					
⑧BSYA	3	100					
		400					
		800					
	6	100					
		400					
		800					
	10	100					
		400					
		800					
⑩BSKYKAY	16	100					
		400					
		800					
	26	100					
		400					
		800					
	36	100					
		400					
		800					

Référence pièce Type	T	A	Prix unitaire B 100	200	300	400	500	600	700	800
④BSKYU	6.5	100								
		400								
		800								
		1000								
	11.5	100								
		400								
		800								
		1000								
	16.5	100								
		400								
		800								
		1000								
	21.5	100								
		400								
		800								
		1000								
	31.5	100								
		400								
		800								
		1000								
⑥BSES	1.5	100								
		400								
		800								
		1000								
⑨BSKYKAA	31.5	100								
		400								
		800								
		1000								

Référence pièce Type	T	A	Prix unitaire B 400	500	800	1000
⑪BSKYKA	10	400			-	-
		800				
		1000				
	20	400			-	-
		800				
		1000				
	30	400			-	-
		800				
		1000				
	50	400			-	-
		800				
		1000				

■Type bande

Référence pièce Type	T	Prix unitaire A 20	30	40	50	80	100
⑥BSESB	1.5						
⑦BSESAB	1.7						

Ordering Example

Référence pièce	-	A	-	B
BSKYU16.5	-	100	-	200
BSESB1.5	-	20		

Example



- Le contrôle des vibrations est efficace lorsqu'il est utilisé dans des espaces étroits ou fixé au dos de plateaux vibrants.
- Peut être utilisé au dos d'un boîtier vibrant en contact avec des pièces qui se déplacent.



- Le contrôle des vibrations est efficace lorsqu'il est collé directement sur le tuyau et le compresseur vibrants.
- Peut être fixé sur une surface incurvée.