



Vis d'insertion pour prémontage/Rondelles conductrices/ Rondelles dentées/Ecrous à embase pour extrusions en aluminium Pour la série 8 (largeur de fente 10mm)



Ecrous longs pour profilés extrudés en aluminium Pour la série 8 (largeur de fente 10mm)



🔧 Couple de serrage P526


Vis d'insertion pour prémontage




📄 Matériau : écrou EN 1.4301 Équiv. (Fritté)
Vis EN 1.4301 Équiv.

RoHS10

HNTLSN8-8



* Electriciquement conducteur



Fente du profilé extrudé en aluminium

Référence pièce	L	H	Profilé extrudé utilisable (Série)	Couple de serrage de référence (N·m)	Prix unitaire 1 à 299 pièce(s)	Remise sur volume 300-499	Remise sur volume 500-600
HNTLSN8-8	20 25	17.5 22.5	HFS8	23.5			

Référence pièce	L
HNTLSN8-8	20


Vis d'insertion pour post-montage




📄 Matériau : écrou EN 1.4401 Équiv. (Fritté)
Vis EN 1.4301 Équiv.

RoHS10

HATLSN8-8



* Electriciquement conducteur



Fente du profilé extrudé en aluminium


Référence pièce	L	H	Profilé extrudé utilisable (Série)	Couple de serrage de référence (N·m)	Prix unitaire 1 à 299 pièce(s)	Remise sur volume 300-499	Remise sur volume 500-600
HATLSN8-8	20 25	17.0 22.0	HFS8	23.5			

Référence pièce	L
HATLSN8-8	20

Rondelles conductrices




HDW8



⚠️ Prendre garde à ne pas se blesser à la main lors du montage sur l'écrou.

📄 Exemple

La conductivité électrique entre les extrusions est obtenue en associant HDW et HUZW.




Référence pièce	Prémontage applicable. Ecrou d'insertion	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100-200
HDW8	HNTT8		

Référence pièce	HDW8
-----------------	------

Rondelles dentées (type à dents intérieures)




HUZW8PACK



📄 100 pce par paquet

HTDN8




Référence pièce	Prix unitaire 1 - 4 paquet(s)	Remise sur volume 5-10
HUZW8PACK		

Référence pièce	HUZW8PACK
-----------------	-----------

Ecrous à embase




HTDN8



📄 Matériau : EN 1.4301 Équiv.

📄 Exemple



Référence pièce	Type	M	B	T	D	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume 500-999	Remise sur volume 1000-1500
HTDN8 (acier inoxydable)	4	7	4.2	10				
	5	8	5.5	12				
	6	10	6.0	13				
	8	12	7.5	17				

Ordering Example	Référence pièce
	HTDN6

🔧 Couple de serrage P526


Ecrous longs, type à dimension L configurable






RoHS10

Type	Prémontage	Post-montage	Matériau	Traitement de surface	Couple de serrage de référence
HNTLF8	HNTALP8	HNTALP8	EN 1.0301 Équiv.	Galvanisation au zinc	23.5
HNTLS8	HNTALS8	HNTALS8	EN 1.4305 Équiv.	-	
SHNTLF8	SHNTALP8	SHNTALP8	EN 1.4305 Équiv.	-	23.5
SHNTLS8	SHNTALS8	SHNTALS8	-	-	

📄 Exemple



Couple de serrage de référence (N·m)
M EN 1.0301 Équiv., EN 1.4305 Équiv.
8 23.5



Type sans trou

Référence pièce	L	Increment de 1mm	HNTLF	SHNTLF	HNTALF
			Prix unitaire (Moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)	Prix unitaire (Moins de 300mm)
(Pour prémontage) HNTLF8					
(Pour post-montage) SHNTLF8					

Type à pas configurable


Référence pièce	L	Increment de 1mm	M	N	P	Increment de 1mm	Nombre de tarauds	HNTLP	SHNTLP	HNTALP	SHNTALP
							S	Prix unitaire (Moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)	Prix unitaire (Moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
(Pour prémontage) HNTLP8											
(Pour post-montage) SHNTLP8											

Type à position du trou réglable

Référence pièce	L	Increment de 1mm	M	XA - XE	Increment de 1mm	HNTLS	SHNTLS	HNTALS	SHNTALS
						Prix unitaire (Moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)	Prix unitaire (Moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
(Pour prémontage) HNTLS8									
(Pour post-montage) SHNTLS8									

🔧 Le nombre de trous taraudés peut être spécifié entre 1 et 5.

Référence pièce	L
HNTLF8	1800
HNTALF8	400



Coût d'usinage des trous

Type à pas configurable	Prix unitaire/trou	Type à position du trou réglable	Prix unitaire/trou
HNTLP, HNTALP		HNTLS, HNTALS	
SHNTLP, SHNTALP		SHNTLS, SHNTALS	

Ecrous longs de type à dimension L fixe



Dimension L fixe sans orifice	HNTK8	Dimension L fixe avec orifices	HNTLG8	SHNTLG8
	450	200	70	70
	17	15	15	15
	9	9	9	9
	9.8	9.8	9.8	9.8
	8	8	8	8
	23.5	23.5	23.5	23.5

Dimension L fixe sans orifice

Référence pièce	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume 500-999	Remise sur volume 1000-1500
HNTK8			

Ordering Example	Référence pièce
	HNTLG8

Dimension L fixe avec orifices

Référence pièce	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume 500-999	Remise sur volume 1000-1500
HNTLG8			
SHNTLG8			

Modification	Code	Spéc.	Type
Jeu de vis de serrage à six pans creux	SET	Les vis de serrage à six pans creux sont fournies sous forme de jeu.	HNTLG8
		Type Vis de serrage Quantité	SHNTLG8
		HNTLG M5SK 4	
		SHNTLG MSSU 4	