

Supports en angle/Supports borgnes en angle

Pour les extrusions en aluminium de la série 6 (largeur de fente 8mm) carrées de 30



■ **Caractéristiques** : Un support peut raccorder des extrusions avec 2 ou 3 voies qui jouent également le rôle de caches pour extrémité d'extrusion.

■ Jeu de supports en cornière





Type	Matériau	Traitement de surface
HBLCS6	① EN AC-46100 Equiv. ② Polyamide	-
HBLCR6	① EN ZC0400 Equiv. ② Polyamide	Galvanisation au zinc
HBLCD6	① EN 1.4308 Equiv. ② Polyamide	-

Type à deux sens HBLCS6-B



(Vis d'assemblage à tête à six pans creux 2 pcs. fournies)



Type à trois sens HBLCR6-B (Capuchon : noir) HBLCR6-S (Capuchon : gris)



(Accessoire : vis d'assemblage à tête ronde, 3 pcs.)

⚡ Dans la mesure où HBLCR6-□ est en zinc moulé sous pression, l'utiliser à moins de 100°C.

HBLCD6-S (Capuchon : gris)






(Accessoire : vis d'assemblage à tête ronde, 3 pcs.)

Référence pièce	Masse (g)	Vis fournie	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièce(s))	Remise sur volume (100-120)
HBLCS6-B	27	CBS8-25	2	500	
HBLCR6-B	59	BCB8-25	3	999	
HBLCR6-S					
HBLCD6-S	45	Vis d'assemblage à tête bombée M6x25	3	1862	



■ App. Exemple : support d'angle HBLCR




■ **Caractéristiques** : Supports pour connexion interne sans modification, y compris pour servir d'embouts de protection d'extrusion.

■ Supports borgnes en cornière



Type à deux sens HBLBCA6 SHLBCA6 (acier inoxydable)




⚡ Applicable aux carrés de 3030 uniquement.

Type à trois sens HBLBCB6 SHLBCB6 (acier inoxydable)

⚡ Applicable aux carrés de 3030 uniquement.

Type	Matériau	Traitement de surface
HBLBCA6	EN 1.1191 Equiv.	Galvanisation au zinc
SHLBCA6	EN 1.4308 Equiv.	-



Référence pièce	Masse (g)	Vis fournie	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièce(s))	Remise sur volume (100-150)
HBLBCA6 SHLBCA6 (acier inoxydable)	53	Vis de serrage M6x8	2	500	
HBLBCB6 SHLBCB6 (acier inoxydable)	71	Vis de serrage M6x8	4	1000	



■ App. Exemple : support borgne en angle

La longueur de l'extrusion installée est indiquée ci-dessous (unité : mm)

- Longueur d'extrusion L utilisée pour W
- L=D (Épaisseur d'extrusion x2)
- L=H-10 (Épaisseur de supports borgnes en cornière x2 pièces sup. et inf.)
- Longueur d'extrusion L utilisée pour D




Supports borgnes


Pour les extrusions en aluminium de la série 6 (largeur de fente 8mm)

■ **Caractéristiques** : Aucune modification n'est nécessaire pour cacher les supports dans la fente.


■ Supports borgnes



Supports borgnes HBLBS6 SHLBS6 (acier inoxydable)




Supports borgnes en tôle HBLPBS6



Type	Matériau	Traitement de surface
HBLBS6	EN 1.1191 Equiv.	Galvanisation au zinc
SHLBS6	EN 1.4308 Equiv.	-
SHLBSL6	EN 1.4308 Equiv.	-
HBLPBS6	EN 1.0330 Equiv.	Galvanisation au zinc


Supports borgnes - type long HBLBSL6 SHLBSL6 (acier inoxydable)



Référence pièce	Masse (g)	Vis fournie	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièce(s))	Remise sur volume (100-120)
HBLBS6 SHLBS6 (acier inoxydable)	30	Vis de serrage M6x8	2	686	
HBLBSL6 SHLBSL6 (acier inoxydable)	38		4	957	
HBLPBS6	16		2	500	



■ Comment utiliser des supports borgnes




■ **Caractéristiques** : Type de fixation pour post-montage pour supports borgnes

■ Supports borgnes pour post-montage



Type	Composants	Matériau	Traitement de surface
HBLBS6	Vis de serrage	EN 1.4308 Equiv.	-
SHLBS6	Vis de serrage	EN 1.4301 Equiv.	-

HABLBS6




Référence pièce	Masse (g)	Vis fournie	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièce(s))	Remise sur volume (100-120)
HABLBS6	28	Ecrou, vis de serrage M6x5	2	500	




■ Utilisation des supports borgnes pour post-montage


① Mettre en place le corps BB d'insertion pour post-montage dans la fente de l'extrusion.



② Incliner deux écrous d'insertion pour post-montage et les poser aux deux extrémités du corps BB d'insertion pour post-montage.



③ Fixer le corps BB d'insertion pour post-montage et les écrous BB d'insertion pour post-montage avec des vis de serrage.




■ **Caractéristiques** : Supports borgnes pour assembler des extrusions carrées de 30, 20.

■ Supports borgnes pour différentes tailles d'extrusion

Type	Matériau	Traitement de surface
HBLBS6-5	EN 1.1191 Equiv.	Galvanisation au zinc

HBLBS6-5

(Pour connexion carré de 30 - carré de 20)



Référence pièce	Masse (g)	Série d'extrusions	Vis fournie	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièce(s))	Remise sur volume (100-120)
HBLBS6-5	20	HFS6 et HFS5	Vis de serrage M4x5 Vis de serrage M6x8	1 1		



Référence pièce
HBLBS6