

# Poignées de tirage pour profilés extrudés en aluminium

**Poignées de tirage à barre ronde**


**UWASN** (acier, type standard)  
**UWASNB** (acier, type standard)  
**UWANSS** (acier inoxydable, type standard)

**UHFSN** (acier, type à angle)  
**UHFSNB** (acier, type à angle)  
**UHFNSS** (acier inoxydable, type à angle)

Type	Matériau	Traitement de surface
UWASN UHFSN	EN 1.0715 équiv.	Placage au chrome
UWASNB UHFSNB	EN 1.0715 équiv.	Revêtement oxydé noir
UWANSS UHFNSS	EN 1.4301 équiv.	Polissage

RoHS 10

Référence pièce		L1	L2	Prix unitaire						
Type	L			UWASN	UWASNB	UWANSS	UHFSN	UHFSNB	UHFNSS	
Type standard UWASN UWASNB UWANSS	Type à angle	110	130	80						
	UHFSN (acier)	120	140	90						
	UHFSNB (acier)	125	145	95						
	UHFNSS (acier inoxydable)	160	180	130						
		200	220	170						
		250	270	220						



**Poignées de tirage déportées avec plaques de fixation**

**UHFNGG** (acier)  
**UHFNSG** (acier inoxydable)  
**UHFNEAG** (aluminium)

**Accessoire**  
**SHFBSS-12** (EN 1.4301 équiv.)  
 2 vis fournies.

Le socle est orientable pour pouvoir être placé à n'importe quel endroit.

RoHS 10

Référence pièce		Sélection du socle	L1	Charge admissible (N)	Masse de référence (g)	Prix unitaire		
Type	L					UHFNGG	UHFNSG	UHFNEAG
UHFNGG (acier) UHFNSG (acier inoxydable) UHFNEAG (aluminium)	48	G (zinc moulé sous pression) S (EN 1.4301 équiv.)	2000	2000	90			
	66							
	88							
	100							
	110							
	120							
	125							
	160							

Ordering Example  
 Référence pièce - Socle  
**UWASN110**  
**UHFNGG48 - S**

**Poignées de tirage à barre ronde avec plaques de fixation**

**UWANGF** (acier)  
**UWANGSF** (acier inoxydable)

**Accessoire**  
**HNTTSN** (EN 1.4401 équiv.)  
**SHFBS** (EN 1.4301 équiv.)  
 4 vis fournies.

Le socle est orientable pour pouvoir être placé à n'importe quel endroit.

RoHS 10

⚠ Pour l'expédition, les socles ne sont pas fixés aux poignées.

Référence pièce		Sélection de profilés extrudés compatibles	P	L1	Charge admissible (N)	Prix unitaire	
Type	L					UWANGF	UWANGSF
UWANGF (acier) UWANGSF (acier inoxydable)	80	5 (carré 20) 6 (carré 30) 8 (carrés 40, carrés 45)	104	118	2000		
	100		124	138			
	110		134	148			
	120		144	158			
	125		149	163			
	160		184	198			
	200		224	238			
	250		274	288			

Ordering Example  
 Référence pièce - Extrusion compatible  
**UWANGF100 - 5**

**Poignées de tirage déportées avec plaques de fixation**

**UHFNG**

**Accessoire**  
**SHFBSS-12** (EN 1.4301 équiv.)  
 2 vis fournies.

Le socle est orientable pour pouvoir être placé à n'importe quel endroit.

RoHS 10

Référence pièce		L1	R	R1	Masse de référence (g)	Prix unitaire
Type	L					
UHFNG	100	110	100	145	50	
	120	130	120	165	52.5	
	125	135	125	170	54	

⚠ La dimension L par défaut est de 100, sauf indication contraire.

Ordering Example  
 Référence pièce  
**UHFNG120**

