

Roulettes avec plaques de fixation / supports de nivellement

Plaque de montage



Ensemble de supports pour nivellement

Référence pièce		Charge admissible kN(kgf)	Masse (kg)	Nom					Prix unitaire	Remise sur volume	
Type	N°			Plaque	Support de nivellement	Vis	Quantité	Écrou	Quantité	1 à 8 pièce(s)	9~20
HAJPS	5	4.9(500)	0.45	HAJP5	NFJN12-100	CBM5-10	4	HNTT5-5	4		
	6		0.46	HAJP6		CBM6-12		HNTT6-6			
	8*	16.6(1700)	1.15	HAJP8	FJFN16-150	CBM8-20	HNTT8-8	8			
	5050			HAJPC5050		CBM6-15	HNTT6-6				
	6060		1.6	HAJPC6060							
	8080		39.2(4000)	2.5	HAJPC8080	FJFN20-150	CBM8-25		HNTT8-8		
	9090	2.9	HAJPC9090								

8* est utilisé en commun avec 8-45. Les rondelles sont uniquement fournies avec le type HAJPS8080.
Les n° 6060, 8080 et 9090 s'appliquent aux types HFS6-6060, HFS8-8080 et HFS8-9090.

Plaque avec roulettes (roulettes avec butée)

Référence pièce		Charge admissible kN(kgf)	Masse (kg)	Nom						Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°			Plaque	Roulette	Vis	Quantité	Écrou	Quantité		
HCHPS	5	0.9(100)	0.69	HAJP5	HCHAS12-100	CBM5-10	4	HNTT5-5	4		9~20
	6	1.4(150)	0.7	HAJP6	HCHAS12-150	CBM6-12		HNTT6-6			
	8*	1.7(170)	1.8	HAJP8	HCHAS16-170	CBM8-20		HNTT8-8			

8* est utilisé en commun avec 8-45. Les n°5 et 6 s'appliquent au profilé extrudé carré 20 avec une largeur de fente de 6 et au profilé extrudé carré 30 avec une largeur de fente de 8. Le n°8 s'applique aux profilés extrudés carrés 40 et 45 avec une largeur de fente de 10.

Ensemble support de nivellement/plaque à roulette (Roulette pivotante)

Référence pièce		Charge admissible des roulettes kN(kgf)	Charge admissible du support de nivellement kN(kgf)	Masse (kg)	Nom								Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°				Plaque	Support de nivellement	Roulette			Montage sur l'extrusion				
HAJCHP	5	0.9(100)	4.9(500)	0.86	HAJPC5	NFJN12-100	HCHA12-100	-	-	CBM5-10	4	HNTT5-5	4	9-20
	2525				HAJPC2525									
	54040		16.6(1700)	1.62	HAJPC54040	NFJN16-150	CHJF50S	CBM6-10	4	CBM5-15	8	8		
	6	1.4(150)	4.9(500)	0.9	HAJPC6	NFJN12-100	HCHA12-150	-	-	CBM6-12	4	HNTT6-6	4	
	8*				HAJPC8			CBM6-12	CBM8-20	HNTT8-8				
	5050	1.7(170)	16.6(1700)	2.2	HAJPC5050	FJFN16-150	CHJF50S	4	CBM6-10	CBM6-15	HNTT6-6	8		
	6060	1.4(150)		1.9	HAJPC6060									
	8080		39.2(4000)	3.4	HAJPC8080									
	9090	2.9(300)		3.9	HAJPC9090	FJFN20-150	CSHN-S75-H		CBM8-12	CBM8-25	HNTT8-8			


8* est utilisé en commun avec 8-45. Les rondelles sont uniquement fournies avec le type HAJPS8080.




Exemple de montage




Montage de la plaque avec roulette



Montage du support pour nivellement + plaque avec roulette



Montage du type HAJPD (page suivante)



HAJP 5, 6, 8
HAJPSS 5, 6, 8

