


Supports avec plaquette - Pour 1 fente

Pour les extrusions en aluminium de la série 8 (largeur de fente 10mm)



■ **Caractéristiques** : Supports avec plaquettes à assembler par des raccords en L et en croix.

■ **Supports avec plaquettes inversés**




Type	Matériau	Traitement de surface
1 HBLFSNF8	EN AC-46100	-
2 HBLFSN8	EN AC-46100	Anodisé noir
3 HBLFSNB8	EN AC-46100	Placage autocatalytique au nickel
4 HBLFSNM8	EN AC-46100	Placage autocatalytique au nickel
5 CHBLFSN8	EN AC-46100	Peinture au four (argenté)

* La peinture au four (argenté) est assortie aux extrusions avec revêtement transparent.

■ **Supports avec plaquettes inversés (profondeur 40mm)**

HBLFSNF8



■ **Supports avec plaquettes inversés**

HBLFSN8

HBLFSNB8



HBLFSNM8

(Anodisé noir)

(nickel)

CHBLFSN8

(Peinture au four, argenté)




Référence pièce	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièce(s))	Remise sur volume (100~200)
HBLFSNF8	48	Vis			
HBLFSN8		Quantité	Ecrou encastré	Quantité	
HBLFSNB8* (Anodisé noir)	50	CBM8-20	2	HNTT8-8	2
HBLFSNM8 (placage autocatalytique au nickel)					
CHBLFSN8 (Peinture au four, argenté)					

* Pour réparer l'anodisation noire, se reporter à P.846.



■ **Caractéristiques** : Supports avec plaquettes pour l'insertion dans les fentes des extrusions et empêcher la rotation lors du serrage.

■ **Supports avec plaquettes**



HBLFS8
HBLFSB8
(Peinture par électrodeposition : noir)

Type	Matériau	Traitement de surface
HBLFS8	EN AC-46100	Equival.
HBLFSB8	EN AC-46100	Equival.



Référence pièce	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièce(s))	Remise sur volume (100~200)
HBLFS8	54	Vis			
HBLFSB8* (Peinture par électrodeposition : noir)		Quantité	Ecrou encastré	Quantité	
		CBM8-20	2	HNTT8-8	2

Exemple

Utilisé pour les connexions en L.





■ **Caractéristiques** : Supports avec épaulement et plaquettes d'un côté. Faciles à installer avec des clés

■ **Supports avec épaulement d'un côté**




HBLFSL8



Matériau : EN AC-46100 Equiv.

Référence pièce	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièce(s))	Remise sur volume (100~200)
HBLFSL8	46	Vis			
		Quantité	Ecrou encastré	Quantité	
		CBM8-20	2	HNTT8-8	2


Exemple






Combinaison possible avec des couvercles de 5mm et 3mm d'épaisseur.

■ **Caractéristiques** : Supports avec plaquettes d'un seul côté. Les panneaux peuvent être montés sur le côté sans plaquettes.

■ **Supports avec plaquettes d'un seul côté**



HBLFSNK8
HBLFSNE8



Matériau : EN AC-46100 Equiv.


Référence pièce	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièce(s))	Remise sur volume (100~200)
HBLFSNK8	50	Vis			
HBLFSNE8		Quantité	Ecrou encastré	Quantité	
		CBM8-20	2	HNTT8-8	2

Exemple

Peut être monté directement sur les plaques.

Exemple de HBLFSNK8

Exemple de HBLFSNE8



■ **Caractéristiques** : Le fait d'appuyer des écrous contre les longues plaquettes élimine la nécessité de positionner des trous gênants.



■ **Supports de montage à écrous**



HBLFSR8

Les trous fendus sont pour plusieurs positions de trou pour écrous.
Les plaquettes de support risquent d'être endommagées si des écrous tombent dessus.
Il est recommandé d'utiliser des rondelles. (Se reporter aux modifications ci-dessous : SEC)


Matériau : EN AC-46100 Equiv.



Référence pièce	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièce(s))	Remise sur volume (100~200)
HBLFSR8	55	Vis			
		Quantité	Ecrou encastré	Quantité	
		CBM8-20	2	HNTT8-8	2

Exemple

Lorsque les écrous sont calés jusqu'à la plaquette, les positions des trous du support et les écrous sont alignés et il inutile d'effectuer un réglage précis.
Les écrous courts, HNTM, HNTAM ne sont pas utilisables.






■ **Caractéristiques** : Supports avec plaquettes inversés avec couvercle. Conçu pour éviter l'accumulation de poussière.

■ **Supports avec couvercle**



HBLFSNT8




Matériau : polyamide, support : EN AC-46100 Equiv.

Référence pièce	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable	Accessoires	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièce(s))	Remise sur volume (100~200)
HBLFSNT8	56	Vis				
		Quantité	Ecrou encastré	Quantité		
		CBM8-20	2	HNTT8-8	2	

Ordering Exemple

Référence pièce HBLFSNK8

Exemple



Altersations

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Modification du trou de montage pour couvercle	C	Ajoute des taraudages sur un support pour la fixation du couvercle. (M5 sur les deux côtés) (Vis de montage HCBM à la P.754)	HBLFSNF8 HBLFSN8 HBLFSNB8 HBLFSNM8 CHBLFSN8 HBLFS8 HBLFSB8 HBLFSL8 HBLFSNK8 HBLFSNE8 HBLFSR8 HBLFSNT8

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable																								
Vis et écrous utilisables fournis	SET SST (acier inoxydable) SEU (Insertion pour prémontage pour post-montage) SSU (Insertion pour prémontage Écrous à ressort en acier inoxydable) SEP (Insertion pour post-montage pour post-montage) SSP (Insertion pour post-montage Écrous à ressort en acier inoxydable) SEC (Vis avec rondelle fixe et Écrous)	Les vis et écrous utilisables pour monter les supports sur les extrusions sont fournis sous forme de jeu. (S'ajoute au prix du support). (Ex.) Lorsque HBLFS8 est spécifié : <table><tr><th>Code</th><th>Vis</th><th>Ecrou</th></tr><tr><td>SET</td><td>CBM8-20</td><td>HNTT8-8</td></tr><tr><td>SST</td><td>SCB8-20</td><td>HNTT8-8</td></tr><tr><td>SEU</td><td>CBM8-20</td><td>HNTU8-8</td></tr><tr><td>SSU</td><td>SCB8-20</td><td>SHNTU8-8</td></tr><tr><td>SEP</td><td>CBM8-20</td><td>HNTT8-8</td></tr><tr><td>SSP</td><td>SCB8-20</td><td>SHNTT8-8</td></tr><tr><td>SEC</td><td>HCBST8-24</td><td>HNTT8-8</td></tr></table> ❗ En cas de spécification d'un type différent de HBLFS8, vérifier les vis et écrous utilisables.	Code	Vis	Ecrou	SET	CBM8-20	HNTT8-8	SST	SCB8-20	HNTT8-8	SEU	CBM8-20	HNTU8-8	SSU	SCB8-20	SHNTU8-8	SEP	CBM8-20	HNTT8-8	SSP	SCB8-20	SHNTT8-8	SEC	HCBST8-24	HNTT8-8	HBLFSNF8 HBLFSN8 HBLFSNB8 HBLFSNM8 HBLFS8 HBLFSB8 HBLFSL8 HBLFSNK8 HBLFSNE8 HBLFSR8 HBLFSNT8
	Code	Vis	Ecrou																								
	SET	CBM8-20	HNTT8-8																								
	SST	SCB8-20	HNTT8-8																								
	SEU	CBM8-20	HNTU8-8																								
	SSU	SCB8-20	SHNTU8-8																								
	SEP	CBM8-20	HNTT8-8																								
	SSP	SCB8-20	SHNTT8-8																								
	SEC	HCBST8-24	HNTT8-8																								

Les vis pour supports anodisés noirs et supports peints par électrodeposition cathodique (noir) les vis HCBMTB (chrome trivalent noir) de la P.751.
Les vis fournies ne sont pas conformes à la directive RoHS lorsque des supports -SET, -SEU ou -SEP autres qu'anodisés noir ou peint par électrodeposition cathodique (noir) sont spécifiés.