



Écrous d'insertion pour prémontage/Butées pour extrusions en aluminium

Pour la série 8 (largeur de fente 10mm)




Ecrous rapportés pour postmontage / Butées pour profilés extrudés en aluminium - Standard

Pour la série 8 (largeur de fente 10mm)



Contre-écrous pour prémontage




Référence pièce	M	Accessoire	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
			500-749	750-999	1000-1500	
HNTC8	8	M4x6 vis de serrage pour verrouillage 1 pc.				

• La longueur totale est inférieure à celle des écrous rapportés pour prémontage HNTT.
 • Convient à une installation des capteurs ou d'autres composants proche les uns des autres.
 • La butée n'est pas incluse.

Ordering Example	Référence pièce	M
	HNTC8	- 8
	HNTJ8	- 4

Ecrous courts pour prémontage





Matériau : EN 1.0301 Équiv. S Traitement de surface : chrome trivalent

Référence pièce	M	L	HNTJ8			PACK-HNTJ8		
			Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		Prix unitaire 1 à 9 paquet(s)	Remise sur volume	
			500-749	750-999	1000-1500	10-19	20-30	
HNTJ8	3	8						
PACK-HNTJ8	4	12						
	8							



100 pce par paquet

Écrous déportés d'insertion pour prémontage




Référence pièce	Prix unitaire 1 ~ 150 pc(s)
HNTHS8	

Ecrous carrés pour prémontage



Référence pièce	M	Prix unitaire 1 à 9 paquet(s)	Remise sur volume	
			10-19	20-30
HNKK8	4 5 6 8			

Butées métalliques pour écrous carrés pour prémontage



Référence pièce	Utilisable Ecrou rapporté pour prémontage	Prix unitaire 1 à 9 paquet(s)	Remise sur volume	
			10-19	20-30
HNKKST8	HNKK8			

Ordering Example	Référence pièce	M
	HNTHS8	- 8
	HNKK8	- 8
	HNKKST8	- 8


• Profils extrudés et supports utilisables
 Utilisable pour profils extrudés et supports ayant la même référence.
 (Ex.) Référence pièce
 Ecrous d'insertion pour prémontage HNTT8 -
 Butées d'insertion pour prémontage HNST8 -
 Extrusion HFS8 -
 Supports HBLFSN8 -

Ecrous de butée pour post-montage



Type	M	Matériau	S Traitement de surface
① HNTA8		EN 1.0301 Équiv.	Galvanisation au zinc
② PACK-HNTA8			
③ HNTAV8			
④ HNTAZ8			
⑤ HNTAS8*	EN 1.4401 Équiv. (Fritté)		
⑥ PACK-HNTAS8*			
⑦ HNTASS8	EN 1.4305 Équiv.		

HNTA8 (EN 1.0301 Équiv.)
 PACK-HNTA8 (EN 1.0301 Équiv., 100/paquet)
 HNTAV8 (Adhésif de blocage pour filetage, EN 1.0301 Équiv.)
 HNTAZ8 (Revêtement en résine de blocage pour filetage, EN 1.0301 Équiv.)
 HNTAS8 (EN 1.4401 Équiv., fritté)
 PACK-HNTAS8 (EN 1.4401 Équiv., fritté, 100/paquet)
 HNTASS8 (EN 1.4305 Équiv.)



Couple de serrage de référence (N·m)	
M	
8	23.5

Référence pièce	M	T	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
Type				500-749	750-999	1000-1500
HNTA8 (EN 1.0301 Équiv.)	4 5 6	6.5				
HNTAV8 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.)	8					
HNTAZ8 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.)	8					
HNTAS8 (EN 1.4401 Équiv., fritté)	4 5 6 8	6.0				
HNTASS8 (EN 1.4305 Équiv.)	8	6.5				

• Lots 100 pcs. par paquet

Référence pièce	M	Prix unitaire (1-10 paquets)
Type		Prix du paquet
PACK-HNTA8 (EN 1.0301 Équiv.)	4 5 6	
PACK-HNTAS8 (EN 1.4401 Équiv., fritté)	4 5 6 8	

Butées pour post-montage



HNAST8 (Polypropylène)
 HNBST8 (EN 1.4319 Équiv.)

Type	M	Matériau
① HNAST8		polypropylène
② HNBST8		EN 1.4319 Équiv.

Référence pièce	Type	Ecrou de butée utilisée	Couleur	L	B	L1	B1	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume	
								500-999	1000-1500	
HNAST8		HNTA8 HNTAV8 HNTAZ8	Blanc	21	11.1	26	9.8			
HNBST8		HNTAS8 HNTASNS8 HNTASS8	-	23	12.5	28	8			

Ecrou d'insertion pour post-montage et jeu de butées



HNTAT8 (EN 1.0301 Jeu équiv.)
 HNTATS8 (EN 1.4401 Jeu équiv.)

Type	Écrou de butée	A	Butée
HNTAT8	HNTA8		
HNTATS8*	HNTAS8		HNAST8

* Electriciquement conducteur

Ecrou d'insertion pour post-montage et jeu de butées en métal



HNTBT8 (EN 1.0301 Jeu équiv.)
 HNTBTS8 (EN 1.4401 Jeu équiv.)

Type	Écrou de butée	A	Butée
HNTBT8	HNTA8		
HNTBTS8*	HNTAS8		HNBST8

* Electriciquement conducteur

Référence pièce	Type	M	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
				500-749	750-999	1000-1500
HNTAT8		4 5 6				
HNTATS8		4 5 6 8				


Référence pièce	Type	M	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
				500-749	750-999	1000-1500
HNTBT8		4 5 6				
HNTBTS8		4 5 6 8				

Ordering Example	Référence pièce	M
	HNAST8	- 8
	HNTAT8	- 8

Ecrous de fixation pour post-montage




HNTF8 (EN 1.0301 Équiv.)
 HNTFV8 (Adhésif de blocage pour filetage, EN 1.0301 Équiv.)
 HNTFZ8 (Revêtement en résine de blocage pour filetage, EN 1.0301 Équiv.)
 HNTFSN8 (EN 1.4401 Équiv., fritté)



Couple de serrage de référence (N·m)	
M	
8	23.5

Référence pièce	M	E	T	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
Type					500-749	750-999	1000-1500
HNTF8 (EN 1.0301 Équiv.)	4 5 6 8						
HNTFV8 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.)	8						
HNTFZ8 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.)	8						
HNTFSN8 (EN 1.4401 Équiv., fritté)	4 5 6 8	6.4	8.9				

Exemple



Ordering Example	Référence pièce	M
	HNTA8	- 8


Référence pièce	Type	M	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
				500-749	750-999	1000-1500
HNAST8		4 5 6				
HNBST8		4 5 6 8				

Référence pièce	Type	M	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
				500-749	750-999	1000-1500
HNTAT8		4 5 6				
HNTATS8		4 5 6 8				

Référence pièce	Type	M	Prix unitaire 1 à 499 pièce(s)	Remise sur volume		
				500-749	750-999	1000-1500
HNTBT8		4 5 6				
HNTBTS8		4 5 6 8				

Ordering Example	Référence pièce	M
	HNAST8	- 8
	HNTAT8	- 8

Exemple



Ordering Example	Référence pièce	M
	HNTF8	- 8