



Profils extrudés plats en aluminium sans embase/ Embouts de protection de profilés extrudés


Commun aux écrous de serrage et aux écrous rapportés pour prémontage



Référence pièce		Incrément de 1mm L	Masse kg/m	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Écrou utilisable		Embout de protection d'extrusion applicable	Prix unitaire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Type	Profilé extrudé				I _x	I _y	Ecrou de serrage	Ecrous rapportés pour prémontage			
HFSQN4	1020	50-3000	0.31	116	0.13x10⁴	0.3x10⁴	SQN4	HNTT 5-5	4-1020		
	1030		0.46	171	0.18x10⁴	1.13x10⁴			4-1030		
	1050		0.82	304	0.31x10⁴	5.64x10⁴			4-1050		
	1070		1.18	347	0.43x10⁴	16.2x10⁴			-		



Référence pièce		Incrément de 1mm L	Masse kg/m	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Écrou utilisable		Embout de protection d'extrusion applicable	Prix unitaire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Type	Profilé extrudé				I _x	I _y	Ecrou de serrage	Ecrous rapportés pour prémontage			
HFSQN4	1520	50-3000	0.50	196	0.45x10⁴	0.44x10⁴	SQN4 SQN5	HNTT 5-5	4-1520		
	1540		0.94	347	0.83x10⁴	4.49x10⁴			4-1540		
	1570		1.66	613	1.37x10⁴	24.6x10⁴			4-1570		
	15100		2.37	876	1.92x10⁴	72.2x10⁴			-		
	15250		5.62	2080	2.21x10⁴	171.4x10⁴			-		





Référence pièce		Incrément de 1mm L	Masse kg/m	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Écrou utilisable		Prix unitaire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Type	Profilé extrudé				I _x	I _y	Ecrou de serrage	Ecrous rapportés pour prémontage		
HFSQN4	2050	50-3000	1.84	681	2.78x10⁴	14.8x10⁴	SQN4 SQN5	HNTT 5-5		
	2090		3.34	1234	4.78x10⁴	84.1x10⁴		HNTT 8-8		

Ordering
 Example

Référence pièce - L
 HFSQN4-1050 - 1000

Lorsque L<300 mm
 Le tableau indique les prix unitaires quelle que soit la longueur.
 Lorsque L>300 mm
 Les prix sont calculés comme suit :
 Prix unitaire/m x O.A.L. spécifié = Prix de vente





Référence pièce		Couleur	Prix unitaire 1 à 8 pièce(s)	Remise sur volume 9-200	Profilé extrudé utilisable
Type	Profilé extrudé				
HFCQN4	1020	B (noir)			HFSQN4-1020
	1030				HFSQN4-1030
	1050				HFSQN4-1050
	1520				HFSQN4-1520
	1540				HFSQN4-1540
HFCFIN5	1020				HFSFIN5-1020
HFCFIN6	1530				HFSFIN6-1530


Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WDS.

Ordering
 Example


Référence pièce - Couleur
 HFCQN4-1020 - B



Référence pièce			Incrément de 1mm L	Masse kg/m	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Embout de protection d'extrusion applica- ble	Prix uni- taire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Type	N°	Profilé extrudé				I _x	I _y			
HFSPURE	5	8516	50-3000	0.23	83	0.05x10⁴	0.24x10⁴	-		
HFSFIN		1020								
				0.36	131	0.12x10⁴	0.53x10⁴	HFCFIN5-1020		



Référence pièce			Incrément de 1mm L	Masse kg/m	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Embout de protection d'extrusion applica- ble	Prix uni- taire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Type	N°	Profilé extrudé				I _x	I _y			
HFSPURE	6	1220	50-3000	0.33	121	0.17x10⁴	0.58x10⁴	-		
HFSFIN		1530								
				0.82	302	0.62x10⁴	2.85x10⁴	HFCFIN6-1530		



Référence pièce			Incrément de 1mm L	Masse kg/m	Section mm²	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire (moins de 300mm)	Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Type	Profilé extrudé					I _x	I _y		
HFSPURE8	1830		50-3000	0.98	361	1.12x10⁴	3.65x10⁴		


Ordering
 Example

Référence pièce - L
 HFSFIN5-1020 - 1200

Lorsque L<300 mm
 Le tableau indique les prix unitaires quelle que soit la longueur.
 Lorsque L>300 mm
 Les prix sont calculés comme suit :
 Prix unitaire/m x O.A.L. spécifié = Prix de vente

Modifications		Contre-alésage					Prix unitaire
Code	Spéc.	Sélection Z	d	d1	Distance depuis l'ext. gauche mm	Un trou contre-alésé	
Spécifications de la taille et de la position du trou		3	3.5	6.5	7-(L-7)		
		4	4.5	8			
		5	5.5	9.5			
		6	6.5	11			
		8	9	14			

Les intervalles entre les trous sont indiqués dans l'ordre XA, XB, XC, XD, XE, en partant de la gauche.
 HFSFIN6 - 1530 - 150 - Z5 - XA20 - XB45 - XC80 - XD120



Trou contre-alésé			
Z	d	d1	
3	3.5	6.5	
4	4.5	8	
5	5.5	9.5	
6	6.5	11	
8	9	14	

La profondeur du contre-alésage h se mesure à partir de la surface d'extrusion.