



Extrusions de cloison/Supports de raccordement

Extrusions C




RoHS10




HFSFES30-3

Epaisseur 3mm, un côté pour le type carré 30




HFSFES30-5

Epaisseur 5mm, un côté pour le type carré 30




HFSFES40-3

Epaisseur 3mm, un côté pour le type carré 40



HFSFES40-5

Epaisseur 5mm, un côté pour le type carré 40





Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv.
Traitement de surface : Anodisation

Référence pièce	Incément de 1mm	Masse	Section	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴	Prix unitaire	Prix unitaire/m
Type	N°	kg/m	mm ²	lx	ly	(moins de 300mm) (300mm ou plus)
HFSFES	30-3	0.34	125	1074	9933	
	30-5	0.41	150	2035	10690	
	40-3	0.42	153	1430	22510	
	40-5	0.48	176	2656	23830	

Extrusions H




RoHS10




HFSFEW30-3

Epaisseur 3mm, deux côtés pour le type carré 30




HFSFEW30-5

Epaisseur 5mm, deux côtés pour le type carré 30




HFSFEW40-3

Epaisseur 3mm, deux côtés pour le type carré 40



HFSFEW40-5

Epaisseur 5mm, deux côtés pour le type carré 40



Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv.
Traitement de surface : Anodisation

Référence pièce	Incément de 1mm	Masse	Section	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴	Prix unitaire	Prix unitaire/m
Type	N°	kg/m	mm ²	lx	ly	(moins de 300mm) (300mm ou plus)
HFSFEW	30-3	0.395	145	1132	10040	
	30-5	0.476	175	2148	10160	
	40-3	0.51	188	1524	23770	
	40-5	0.64	235	2844	23890	

Ordering Example
Référence pièce - L
HFSFES30-3 - 1200


Alterations
L'usinage d'orifices spécifiés est possible.

Modifications	Contre-àlésage					Trou traversant					Prix unitaire					
Code	Sélection Z			XA	XB	XC	XD	XE	Sélection D	XA	XB	XC	XD	XE	Un trou contre-àlésé	1 trou traversant
Spéc.	Z	d	d1	Distance depuis l'ext. gauche mm					ØD	Distance depuis l'ext. gauche mm						
Spécifications de la taille et de la position du trou	5	5.5	9.5	7~(L-7)					3.5	7~(L-7)						
	6	6.5	11						4.5							
	-								5.5							
									6.5							

Usinage des trous spécifié
(1) Choisir le type de trou et la taille Z (pour le contre-alésage) ou D (pour un trou traversant).
(2) Spécifier la distance entre l'extrémité gauche et les orifices XA, XB, XC, XD et XE dans la commande.
(3) Spécifier jusqu'à 5 contre-alésages ou trous traversants. Il n'est pas possible de combiner contre-alésages et trous traversants.




Modifica-tion	Découpe à 45° Applicable à HFSFES uniquement.	
Code	Gauche LCT45	Droite RCT45
Spéc.		

Ordering Example
Référence pièce - L - Modifications
HFSFES30-3 - 150 - LCT45 - Z5 - XA45 - XB80 - XC120



Montage du panneau


- Assemblage des extrusions de cloison
(3) Les supports de raccordement et (4) les extrusions de cloison (type C) sont montés avec des vis sur le (2) profilé d'extrusion fixé à la base par des (1) ancrages.
- Insertion de panneau
Les panneaux sont installés en les faisant glisser dans les fentes de l'extrusion.
- Fixation de panneau
Les panneaux sont montés sur les (6) extrusions de cloison (type C) avec des (5) supports de raccordement. (Poser des extrusions en aluminium supplémentaires avec des ancrages.)




Assemblage d'extrusions de cloison sur des extrusions en aluminium

Les extrusions de cloison doivent être percées avant l'assemblage à une extrusion en aluminium.


- Exemple de trous à contre-alésage (aucun problème, même sans utiliser les capuchons de vis BTCSW)



Supports de raccorde-ment



HFSJD



Matériau: polyamide

Référence pièce	Incément de 1mm	Masse	Section	Moment d'inertie de section transversale mm ⁴	Prix unitaire	Prix unitaire/m
Type	N°	kg/m	mm ²	lx	ly	(moins de 300mm) (300mm ou plus)
HFSJD	30-3	0.34	125	1074	9933	
	30-5	0.41	150	2035	10690	
	40-3	0.42	153	1430	22510	
	40-5	0.48	176	2656	23830	

Ordering Example
Référence pièce
HFSJD30-3